

마운트 부시, 리프팅 핀용, 스테인레스 스틸, 플랫, 타입 B

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:


스테인레스 스틸 1.4542.

표면 마무리:

경화.


정보:

마운트 부시는 리프팅 핀을 신속히 안정적으로 고정할 수 있는 옵션을 제공합니다. 이를 통해 다양한 서포트 자재에 대한 쉽고 안정적인 장착이 가능해집니다. 벽이 얇은 부품과 막힌 홀에도 사용 가능합니다. 이 버전은 나사 체결 후 평평한 표면이 필요한 용도에 사용하기에 적합합니다. 내식성을 제공하며 쉽게 마모되지 않습니다.



마운트 부시, 리프팅 핀용, 스테인레스 스틸, 플랫, 타입 B

도면



품목 요약

주문 번호	타입	D1	D2	D3	D4	D5	D6	L1	L2	L3	L4	X	조임 토크 Nm
K1921.11235	B	12	M24	32	14,7	5,1	22	35	50	44	3,8	1,5	150
K1921.11250	B	12	M24	32	14,7	5,1	22	50	65	59	18,8	1,5	150
K1921.11650	B	16	M30	39	19,2	5,1	30	50	65	59	6	1,5	200
K1921.11675	B	16	M30	39	19,2	5,1	30	75	90	84	31	1,5	200
K1921.12050	B	20	M36x2	43	26	5,1	30	50	70	63	3,5	1,5	200
K1921.12075	B	20	M36x2	43	26	5,1	30	75	95	88	28,5	1,5	200