

볼트 블록 플랫폼한 서포트 포함, 스틸

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:
단강.

표면 마무리:


도장 처리, 자동 잠금식 사다리꼴 나사, 엔드락 스프링들.

정보:

K1941-01 버전에는 Ø 12가 없습니다.


도면 설명:

1) K1961용 센터링 구멍



볼트 블록 플랫폼한 서포트 포함, 스틸

도면



품목 요약

볼트 블록, 플랫폼한 서포트 포함, 스틸

주문 번호	D	D1	D2	D3	D4	D5	H	H1	H2	S	S1	F max. kN
K1941.01	31	31	Tr 20X4	23	4	4	38	52	23	8	2	15
K1941.015	50	49	Tr 30X4	36	6	6	42	52	24	12	2	60
K1941.02	50	49	Tr 30X4	36	6	6	50	72	30	12	0,5	60
K1941.03	50	49	Tr 30X4	36	6	6	71	102	43	16	1,5	60
K1941.04	65	70	Tr 40X7	43	6	6	100	140	58	25	2,5	100
K1941.05	70	80	Tr 50X8	55	6	6	140	212	90	30	4	170
K1941.06	80	100	Tr 65X10	70	6	8	190	300	126	34	5	350