

플라스틱 보우 그립, 부드러운 그립면

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

폴리프로필렌(PP) 소재의 메인 부품.
열가소성 엘라스토머 소재 소프트 부품.
항동 나사 부쉬.

표면 마무리:

검은색 메인 부품.
검은색, 주황색, 노란색, 빨간색, 초록색, 파란색, 회색 소프트 부품.
아연 도금된 나사 부쉬.

정보:

부드러운 그립 면으로 인해 탁월한 부하 용량과 그립 편안성.


조립:

뒷 부분으로부터.

요청 시:

회색 메인 부품, 다른 색 조합 가능.

도면



품목 요약

플라스틱 보우 그립, 부드러운 그립면

주문 번호	구성품 색상	A	B	D	H	L	하중 N
K1877.0940411	검정	93,7	16,3	M4	48,8	105	500
K1877.09404187	청색	93,7	16,3	M4	48,8	105	500
K1877.09404186	녹색	93,7	16,3	M4	48,8	105	500
K1877.09404184	빨강	93,7	16,3	M4	48,8	105	500
K1877.0940412	오렌지	93,7	16,3	M4	48,8	105	500
K1877.09404116	노랑	93,7	16,3	M4	48,8	105	500
K1877.09404188	회색	93,7	16,3	M4	48,8	105	500

플라스틱 보우 그립, 부드러운 그립면

품목 요약

주문 번호	구성품 색상	A	B	D	H	L	하중 N
K1877.1170511	검정	117	20,6	M5	53,8	134,7	500
K1877.11705187	청색	117	20,6	M5	53,8	134,7	500
K1877.11705186	녹색	117	20,6	M5	53,8	134,7	500
K1877.11705184	빨강	117	20,6	M5	53,8	134,7	500
K1877.1170512	오렌지	117	20,6	M5	53,8	134,7	500
K1877.11705116	노랑	117	20,6	M5	53,8	134,7	500
K1877.11705188	회색	117	20,6	M5	53,8	134,7	500
K1877.1540611	검정	148,5	26,7	M6	65	170,3	500
K1877.15406187	청색	148,5	26,7	M6	65	170,3	500
K1877.15406186	녹색	148,5	26,7	M6	65	170,3	500
K1877.15406184	빨강	148,5	26,7	M6	65	170,3	500
K1877.1540612	오렌지	148,5	26,7	M6	65	170,3	500
K1877.15406116	노랑	148,5	26,7	M6	65	170,3	500
K1877.15406188	회색	148,5	26,7	M6	65	170,3	500
K1877.1540811	검정	148,5	26,7	M8	65	170,3	500
K1877.15408187	청색	148,5	26,7	M8	65	170,3	500
K1877.15408186	녹색	148,5	26,7	M8	65	170,3	500
K1877.15408184	빨강	148,5	26,7	M8	65	170,3	500
K1877.1540812	오렌지	148,5	26,7	M8	65	170,3	500
K1877.15408116	노랑	148,5	26,7	M8	65	170,3	500
K1877.15408188	회색	148,5	26,7	M8	65	170,3	500