

로드용 포크 조인트**품목 설명/제품 이미지****설명****재질:**

포크 스프링 및 볼트, 스틸 1.7225.

표면 마무리:


아연 도금.

정보:

포크 스프링은 로드용 액세서리로 개발되었습니다. 로드와의 연결이 가능하도록 포크 개구부 크기 C를 선택하였습니다.

로드 K0716 / K0717 / K0718 / K0719 / K1465 / K1466에 사용하기에 적합합니다.

도면



품목 요약

로드용 포크 조인트

주문 번호	B	C	D	D1	D2	D3	L	L1	L2	L3	L4	R1	W°	F 정적 kN
K1934.05080516	16	8	13	5	M5	18	29,5	20,5	21,5	10,5	0,5	8,5	6,5	8
K1934.06090618	18	9	15	6	M6	20	33,5	22,9	25	11,5	0,5	9	7	9
K1934.08120820	20	12	17	8	M8	24	41	24,9	31,5	13,5	1	10,5	8	14,5
K1934.10141025	25	14	21	10	M10	28	49,5	30,3	38	16	1	12,5	8	19,5
K1934.12161229	29	16	25	12	M12	32	57,5	34,3	44	18	1,5	15	8	23,5
K1934.16211638	38	21	30	16	M16	42	76,5	43,3	58	23,5	1,5	20	9	32
K1934.20252045	45	25	38	20	M20	50	90,5	51,9	68	29,5	-	22,5	9	43