

나사 스프링 스틸 및 스테인레스 스틸 DIN 976-1

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

스틸 또는 스테인레스 스틸 A2.

표면 마무리:

경도 등급 최소 4.6, 아연 도금.

경도 등급 8.8, 자연적 마무리 또는 아연 도금.

스테인리스 스틸. 자연적 마무리.


정보:

나사 스프링은 1,000 mm 길이로만 공급됩니다.

M3, M4 사이즈의 나사 스프링은 약간 구부러진 상태로 납품될 수 있습니다.

자연적 마무리 버전은 기술상의 이유로 회색 표면부터 검은색 표면에 이르는 색상을 가질 수 있습니다.

도면



품목 요약

나사 스프링, 스틸 및 스테인레스 스틸, DIN 976-1

주문 번호	본체 재질	표면 기본 몸체	모델 1	경도 등급	D	L
K1960.031	스틸	아연 도금	오른손잡이 나사	4.6	M3	1000
K1960.041	스틸	아연 도금	오른손잡이 나사	4.6	M4	1000
K1960.051	스틸	아연 도금	오른손잡이 나사	4.6	M5	1000
K1960.061	스틸	아연 도금	오른손잡이 나사	4.6	M6	1000
K1960.081	스틸	아연 도금	오른손잡이 나사	4.6	M8	1000
K1960.101	스틸	아연 도금	오른손잡이 나사	4.6	M10	1000
K1960.121	스틸	아연 도금	오른손잡이 나사	4.6	M12	1000
K1960.161	스틸	아연 도금	오른손잡이 나사	4.6	M16	1000
K1960.201	스틸	아연 도금	오른손잡이 나사	4.6	M20	1000
K1960.241	스틸	아연 도금	오른손잡이 나사	4.6	M24	1000
K1960.301	스틸	아연 도금	오른손잡이 나사	4.6	M30	1000
K1960.361	스틸	아연 도금	오른손잡이 나사	4.6	M36	1000
K1960.1041	스틸	아연 도금	왼손잡이 나사	4.6	M4	1000
K1960.1051	스틸	아연 도금	왼손잡이 나사	4.6	M5	1000
K1960.1061	스틸	아연 도금	왼손잡이 나사	4.6	M6	1000
K1960.1081	스틸	아연 도금	왼손잡이 나사	4.6	M8	1000
K1960.1101	스틸	아연 도금	왼손잡이 나사	4.6	M10	1000
K1960.1121	스틸	아연 도금	왼손잡이 나사	4.6	M12	1000
K1960.1161	스틸	아연 도금	왼손잡이 나사	4.6	M16	1000
K1960.1201	스틸	아연 도금	왼손잡이 나사	4.6	M20	1000
K1960.1241	스틸	아연 도금	왼손잡이 나사	4.6	M24	1000
K1960.1301	스틸	아연 도금	왼손잡이 나사	4.6	M30	1000

나사 스프링 스틸 및 스테인레스 스틸 DIN 976-1

품목 요약

주문 번호	본체 재질	표면 기본 몸체	모델 1	경도 등급	D	L
K1960.05	스틸	자연적 마무리	오른손잡이 나사	8.8	M5	1000
K1960.06	스틸	자연적 마무리	오른손잡이 나사	8.8	M6	1000
K1960.08	스틸	자연적 마무리	오른손잡이 나사	8.8	M8	1000
K1960.10	스틸	자연적 마무리	오른손잡이 나사	8.8	M10	1000
K1960.12	스틸	자연적 마무리	오른손잡이 나사	8.8	M12	1000
K1960.14	스틸	자연적 마무리	오른손잡이 나사	8.8	M14	1000
K1960.16	스틸	자연적 마무리	오른손잡이 나사	8.8	M16	1000
K1960.18	스틸	자연적 마무리	오른손잡이 나사	8.8	M18	1000
K1960.20	스틸	자연적 마무리	오른손잡이 나사	8.8	M20	1000
K1960.22	스틸	자연적 마무리	오른손잡이 나사	8.8	M22	1000
K1960.24	스틸	자연적 마무리	오른손잡이 나사	8.8	M24	1000
K1960.043	스틸	아연 도금	오른손잡이 나사	8.8	M4	1000
K1960.053	스틸	아연 도금	오른손잡이 나사	8.8	M5	1000
K1960.063	스틸	아연 도금	오른손잡이 나사	8.8	M6	1000
K1960.083	스틸	아연 도금	오른손잡이 나사	8.8	M8	1000
K1960.103	스틸	아연 도금	오른손잡이 나사	8.8	M10	1000
K1960.123	스틸	아연 도금	오른손잡이 나사	8.8	M12	1000
K1960.143	스틸	아연 도금	오른손잡이 나사	8.8	M14	1000
K1960.163	스틸	아연 도금	오른손잡이 나사	8.8	M16	1000
K1960.183	스틸	아연 도금	오른손잡이 나사	8.8	M18	1000
K1960.203	스틸	아연 도금	오른손잡이 나사	8.8	M20	1000
K1960.223	스틸	아연 도금	오른손잡이 나사	8.8	M22	1000
K1960.243	스틸	아연 도금	오른손잡이 나사	8.8	M24	1000
K1960.303	스틸	아연 도금	오른손잡이 나사	8.8	M30	1000
K1960.363	스틸	아연 도금	오른손잡이 나사	8.8	M36	1000
K1960.1063	스틸	아연 도금	왼손잡이 나사	8.8	M6	1000
K1960.1083	스틸	아연 도금	왼손잡이 나사	8.8	M8	1000
K1960.1103	스틸	아연 도금	왼손잡이 나사	8.8	M10	1000
K1960.1123	스틸	아연 도금	왼손잡이 나사	8.8	M12	1000
K1960.1163	스틸	아연 도금	왼손잡이 나사	8.8	M16	1000
K1960.1203	스틸	아연 도금	왼손잡이 나사	8.8	M20	1000
K1960.1243	스틸	아연 도금	왼손잡이 나사	8.8	M24	1000
K1960.1303	스틸	아연 도금	왼손잡이 나사	8.8	M30	1000
K1960.1363	스틸	아연 도금	왼손잡이 나사	8.8	M36	1000
K1960.052	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	오른손잡이 나사	70	M5	1000
K1960.062	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	오른손잡이 나사	70	M6	1000
K1960.082	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	오른손잡이 나사	70	M8	1000
K1960.102	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	오른손잡이 나사	70	M10	1000
K1960.122	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	오른손잡이 나사	70	M12	1000
K1960.162	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	오른손잡이 나사	70	M16	1000
K1960.182	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	오른손잡이 나사	70	M18	1000
K1960.202	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	오른손잡이 나사	70	M20	1000
K1960.222	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	오른손잡이 나사	70	M22	1000
K1960.242	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	오른손잡이 나사	70	M24	1000
K1960.1042	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	왼손잡이 나사	70	M4	1000
K1960.1052	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	왼손잡이 나사	70	M5	1000
K1960.1062	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	왼손잡이 나사	70	M6	1000
K1960.1082	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	왼손잡이 나사	70	M8	1000
K1960.1102	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	왼손잡이 나사	70	M10	1000
K1960.1122	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	왼손잡이 나사	70	M12	1000
K1960.1162	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	왼손잡이 나사	70	M16	1000
K1960.1202	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	왼손잡이 나사	70	M20	1000
K1960.1242	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	왼손잡이 나사	70	M24	1000