

스포크 핸드 휠, 스틸판

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:
스틸.

표면 마무리:
검은색 분말 코팅 RAL 9005.


정보:
휠 본체, 강판.
중심부, 용접.

타입 A: 3 스포크

타입 B: 4 스포크

타입 C: 5 스포크

도면



품목 요약

스포크 핸드 휠, 스틸판

주문 번호	타입	형태 타입	D1	D2	D3	L1	L2	L3	S	스포크 수
K1875.0125X12	A	3개의 스포크	125	12H9	30	18	18	29	1,5	3
K1875.0125X14	A	3개의 스포크	125	14H9	30	18	18	29	1,5	3
K1875.0160X14	B	4개의 스포크	160	14H9	30	22	20	37	1,5	4
K1875.0160X16	B	4개의 스포크	160	16H9	30	22	20	37	1,5	4
K1875.0200X18	B	4개의 스포크	200	18H9	40	22	24	46	2	4
K1875.0200X22	B	4개의 스포크	200	22H9	40	22	24	46	2	4
K1875.0250X22	C	5개의 스포크	250	22H9	45	30	28	52	2,5	5
K1875.0250X26	C	5개의 스포크	250	26H9	45	30	28	52	2,5	5
K1875.0315X26	C	5개의 스포크	315	26H9	55	35	33	64	2,5	5
K1875.0315X30	C	5개의 스포크	315	30H9	55	35	33	64	2,5	5
K1875.0400X30	C	5개의 스포크	400	30H9	65	40	38	82	3	5