

별 모양 그립, DIN 6336 유사형, 스틸 부품: 스테인레스 스틸, 암나사, 커버 없음, 타입 D

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

열가소성, 검정색, 부싱 스테인레스 스틸 1.4305.


표면 마무리:

부싱 소재.

요청 시:

회사 로고 또는 심볼과 같은 다른 색상 또는 코팅.

도면



품목 요약

주문 번호	타입	D	D1	D8	H	H3	T
K0154.504	D	M4	25	12	16	8	10
K0154.505	D	M5	25	12	16	8	10
K0154.5061	D	M6	25	12	16	8	10
K0154.5051	D	M5	32	14	20	10	10
K0154.506	D	M6	32	14	20	10	10
K0154.508	D	M8	40	18	25	13	14
K0154.5101	D	M10	40	18	25	13	14
K0154.5081	D	M8	50	22	32	17	14
K0154.510	D	M10	50	22	32	17	14
K0154.5121	D	M12	50	22	32	17	18
K0154.5102	D	M10	63	26	40	21	14
K0154.512	D	M12	63	26	40	21	18
K0154.516	D	M16	63	26	40	21	18

별 모양 그립, DIN 6336 유사형, 스틸 부품: 스테인레스 스틸, 암나
사, 커버 없음, 타입 D
품목 요약
