

아연 다이캐스트 힌지, 조정 가능, 타입 A

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

힌지 및 조정 부시 아연 다이캐스트.
스테인레스 스틸 축.

표면 마무리:

힌지 및 조정 부시는 크롬 도금 또는 검정색입니다.
축 소재.

정보:

내부 도어용 힌지.
힌지는 좌우로 장착할 수 있습니다.

화살표는 거리 "L"의 중심을 표시하며 조립을 용이하게 합니다.

도어와 플랩은 조정 부시를 움직여 단계적으로 배치할 수 있습니다. 따라서 제조 공차 및 도어 간격을 보정하고 수평 및 수직으로 재조정할 수 있습니다.

조정 부싱 밀면과 힌지의 긴 홈은 세레이션이 미끄러지는 것을 방지합니다.
조정 부싱은 긴 홈을 완전히 덮어 조절 범위 내에 먼지가 쌓이지 않도록 합니다.

표시된 힌지의 부하 값은 안전 요소를 고려하지 않은 모든 책임이 배제된, 구속력 없는 기준치입니다. 지정된 값은 참고용으로만 사용되고 속성에 대해 법적 구속력에 기반한 보증을 제공하지 않습니다.

부하값은 실험실 조건에서 계산되었습니다. 힌지가 각각의 용도에 적합한지는 사용자가 개별적으로 결정해야 합니다.


힌지가 고정되는 가장 다양한 재료, 고정 방법, 기상 조건 및 마모는 결정된 값에 영향을 미칠 수 있습니다.

액세서리:

육각 소켓 접시 머리 나사 DIN EN ISO 10642 (M6) K0708.

아연 다이캐스 힌지, 조정 가능, 타입 A

도면



품목 요약

주문 번호	타입	형태 타입	본체 색상	A	A1	A2	A3	A4	B	B1	D1	H	S	조절 거리 L max.	개구 각도	F1 N	F2 N
K1898.0538212111	A	-	크롬 플레이트	76	21	21	38	38	60	34	6,5	15	8	4	270°	3650	2000
K1898.0538212112	A	-	검정	76	21	21	38	38	60	34	6,5	15	8	4	270°	3650	2000