

원형 핀 ISO 2338

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

스틸, 스테인레스 스틸 또는 스테인레스 스틸 A4

표면 마무리:


스틸, 광택처리.

스테인레스 스틸. 광택처리.

정보:

원형 핀은 ISO 2338에 해당합니다.

도면



품목 요약

원형 핀 ISO 2338

주문 번호	본체 재질	D	L	Z1
K2013.010X003	스틸	1	3	0,2
K2013.010X004	스틸	1	4	0,2
K2013.010X005	스틸	1	5	0,2
K2013.010X006	스틸	1	6	0,2
K2013.010X008	스틸	1	8	0,2
K2013.010X010	스틸	1	10	0,2
K2013.010X012	스틸	1	12	0,2
K2013.015X003	스틸	1,5	3	0,3
K2013.015X004	스틸	1,5	4	0,3
K2013.015X005	스틸	1,5	5	0,3
K2013.015X006	스틸	1,5	6	0,3
K2013.015X008	스틸	1,5	8	0,3
K2013.015X010	스틸	1,5	10	0,3
K2013.015X012	스틸	1,5	12	0,3
K2013.015X014	스틸	1,5	14	0,3
K2013.015X016	스틸	1,5	16	0,3
K2013.015X018	스틸	1,5	18	0,3
K2013.015X020	스틸	1,5	20	0,3
K2013.020X004	스틸	2	4	0,35
K2013.020X005	스틸	2	5	0,35
K2013.020X006	스틸	2	6	0,35
K2013.020X008	스틸	2	8	0,35
K2013.020X010	스틸	2	10	0,35
K2013.020X012	스틸	2	12	0,35
K2013.020X014	스틸	2	14	0,35
K2013.020X016	스틸	2	16	0,35
K2013.020X018	스틸	2	18	0,35
K2013.020X020	스틸	2	20	0,35
K2013.020X024	스틸	2	24	0,35
K2013.020X028	스틸	2	28	0,35
K2013.020X030	스틸	2	30	0,35

원형 핀 ISO 2338

품목 요약

주문 번호	본체 재질	D	L	Z1
K2013.025X006	스틸	2,5	6	0,4
K2013.025X008	스틸	2,5	8	0,4
K2013.025X010	스틸	2,5	10	0,4
K2013.025X012	스틸	2,5	12	0,4
K2013.025X014	스틸	2,5	14	0,4
K2013.025X016	스틸	2,5	16	0,4
K2013.025X018	스틸	2,5	18	0,4
K2013.025X020	스틸	2,5	20	0,4
K2013.025X024	스틸	2,5	24	0,4
K2013.025X028	스틸	2,5	28	0,4
K2013.025X032	스틸	2,5	32	0,4
K2013.030X005	스틸	3	5	0,5
K2013.030X006	스틸	3	6	0,5
K2013.030X008	스틸	3	8	0,5
K2013.030X010	스틸	3	10	0,5
K2013.030X012	스틸	3	12	0,5
K2013.030X014	스틸	3	14	0,5
K2013.030X016	스틸	3	16	0,5
K2013.030X018	스틸	3	18	0,5
K2013.030X020	스틸	3	20	0,5
K2013.030X024	스틸	3	24	0,5
K2013.030X028	스틸	3	28	0,5
K2013.030X030	스틸	3	30	0,5
K2013.030X032	스틸	3	32	0,5
K2013.030X036	스틸	3	36	0,5
K2013.030X040	스틸	3	40	0,5
K2013.030X045	스틸	3	45	0,5
K2013.030X050	스틸	3	50	0,5
K2013.040X005	스틸	4	5	0,63
K2013.040X006	스틸	4	6	0,63
K2013.040X008	스틸	4	8	0,63
K2013.040X010	스틸	4	10	0,63
K2013.040X012	스틸	4	12	0,63
K2013.040X014	스틸	4	14	0,63
K2013.040X016	스틸	4	16	0,63
K2013.040X018	스틸	4	18	0,63
K2013.040X020	스틸	4	20	0,63
K2013.040X024	스틸	4	24	0,63
K2013.040X028	스틸	4	28	0,63
K2013.040X030	스틸	4	30	0,63
K2013.040X032	스틸	4	32	0,63
K2013.040X036	스틸	4	36	0,63
K2013.040X040	스틸	4	40	0,63
K2013.040X045	스틸	4	45	0,63
K2013.040X050	스틸	4	50	0,63
K2013.050X005	스틸	5	5	0,8
K2013.050X006	스틸	5	6	0,8
K2013.050X008	스틸	5	8	0,8
K2013.050X010	스틸	5	10	0,8
K2013.050X012	스틸	5	12	0,8
K2013.050X014	스틸	5	14	0,8
K2013.050X016	스틸	5	16	0,8
K2013.050X018	스틸	5	18	0,8
K2013.050X020	스틸	5	20	0,8
K2013.050X022	스틸	5	22	0,8
K2013.050X024	스틸	5	24	0,8
K2013.050X028	스틸	5	28	0,8
K2013.050X030	스틸	5	30	0,8
K2013.050X032	스틸	5	32	0,8
K2013.050X036	스틸	5	36	0,8
K2013.050X040	스틸	5	40	0,8
K2013.050X045	스틸	5	45	0,8

원형 핀 ISO 2338

품목 요약

주문 번호	본체 재질	D	L	Z1
K2013.050X050	스틸	5	50	0,8
K2013.050X055	스틸	5	55	0,8
K2013.050X060	스틸	5	60	0,8
K2013.060X006	스틸	6	6	1,2
K2013.060X008	스틸	6	8	1,2
K2013.060X010	스틸	6	10	1,2
K2013.060X012	스틸	6	12	1,2
K2013.060X014	스틸	6	14	1,2
K2013.060X016	스틸	6	16	1,2
K2013.060X018	스틸	6	18	1,2
K2013.060X020	스틸	6	20	1,2
K2013.060X022	스틸	6	22	1,2
K2013.060X024	스틸	6	24	1,2
K2013.060X028	스틸	6	28	1,2
K2013.060X030	스틸	6	30	1,2
K2013.060X032	스틸	6	32	1,2
K2013.060X036	스틸	6	36	1,2
K2013.060X040	스틸	6	40	1,2
K2013.060X045	스틸	6	45	1,2
K2013.060X050	스틸	6	50	1,2
K2013.060X060	스틸	6	60	1,2
K2013.060X070	스틸	6	70	1,2
K2013.060X080	스틸	6	80	1,2
K2013.060X090	스틸	6	90	1,2
K2013.060X100	스틸	6	100	1,2
K2013.080X008	스틸	8	8	1,6
K2013.080X010	스틸	8	10	1,6
K2013.080X012	스틸	8	12	1,6
K2013.080X014	스틸	8	14	1,6
K2013.080X016	스틸	8	16	1,6
K2013.080X018	스틸	8	18	1,6
K2013.080X020	스틸	8	20	1,6
K2013.080X022	스틸	8	22	1,6
K2013.080X024	스틸	8	24	1,6
K2013.080X026	스틸	8	26	1,6
K2013.080X028	스틸	8	28	1,6
K2013.080X030	스틸	8	30	1,6
K2013.080X032	스틸	8	32	1,6
K2013.080X036	스틸	8	36	1,6
K2013.080X040	스틸	8	40	1,6
K2013.080X045	스틸	8	45	1,6
K2013.080X050	스틸	8	50	1,6
K2013.080X055	스틸	8	55	1,6
K2013.080X060	스틸	8	60	1,6
K2013.080X070	스틸	8	70	1,6
K2013.080X080	스틸	8	80	1,6
K2013.080X090	스틸	8	90	1,6
K2013.080X100	스틸	8	100	1,6
K2013.100X010	스틸	10	10	2
K2013.100X012	스틸	10	12	2
K2013.100X014	스틸	10	14	2
K2013.100X016	스틸	10	16	2
K2013.100X018	스틸	10	18	2
K2013.100X020	스틸	10	20	2
K2013.100X024	스틸	10	24	2
K2013.100X028	스틸	10	28	2
K2013.100X030	스틸	10	30	2
K2013.100X032	스틸	10	32	2
K2013.100X036	스틸	10	36	2
K2013.100X040	스틸	10	40	2
K2013.100X045	스틸	10	45	2
K2013.100X050	스틸	10	50	2

원형 핀 ISO 2338

품목 요약

주문 번호	본체 재질	D	L	Z1
K2013.100X055	스틸	10	55	2
K2013.100X060	스틸	10	60	2
K2013.100X065	스틸	10	65	2
K2013.100X070	스틸	10	70	2
K2013.100X080	스틸	10	80	2
K2013.100X090	스틸	10	90	2
K2013.100X100	스틸	10	100	2
K2013.120X012	스틸	12	12	2,5
K2013.120X014	스틸	12	14	2,5
K2013.120X016	스틸	12	16	2,5
K2013.120X018	스틸	12	18	2,5
K2013.120X020	스틸	12	20	2,5
K2013.120X024	스틸	12	24	2,5
K2013.120X028	스틸	12	28	2,5
K2013.120X030	스틸	12	30	2,5
K2013.120X032	스틸	12	32	2,5
K2013.120X036	스틸	12	36	2,5
K2013.120X040	스틸	12	40	2,5
K2013.120X045	스틸	12	45	2,5
K2013.120X050	스틸	12	50	2,5
K2013.120X055	스틸	12	55	2,5
K2013.120X060	스틸	12	60	2,5
K2013.120X070	스틸	12	70	2,5
K2013.120X080	스틸	12	80	2,5
K2013.120X090	스틸	12	90	2,5
K2013.120X100	스틸	12	100	2,5
K2013.160X020	스틸	16	20	3
K2013.160X024	스틸	16	24	3
K2013.160X028	스틸	16	28	3
K2013.160X030	스틸	16	30	3
K2013.160X032	스틸	16	32	3
K2013.160X036	스틸	16	36	3
K2013.160X040	스틸	16	40	3
K2013.160X045	스틸	16	45	3
K2013.160X050	스틸	16	50	3
K2013.160X055	스틸	16	55	3
K2013.160X060	스틸	16	60	3
K2013.160X070	스틸	16	70	3
K2013.160X080	스틸	16	80	3
K2013.160X090	스틸	16	90	3
K2013.160X100	스틸	16	100	3
K2013.160X120	스틸	16	120	3
K2013.200X024	스틸	20	24	3,5
K2013.200X028	스틸	20	28	3,5
K2013.200X030	스틸	20	30	3,5
K2013.200X032	스틸	20	32	3,5
K2013.200X036	스틸	20	36	3,5
K2013.200X040	스틸	20	40	3,5
K2013.200X045	스틸	20	45	3,5
K2013.200X050	스틸	20	50	3,5
K2013.200X055	스틸	20	55	3,5
K2013.200X060	스틸	20	60	3,5
K2013.200X070	스틸	20	70	3,5
K2013.200X080	스틸	20	80	3,5
K2013.200X100	스틸	20	100	3,5
K2013.200X120	스틸	20	120	3,5
K2013.250X040	스틸	25	40	4
K2013.250X045	스틸	25	45	4
K2013.250X050	스틸	25	50	4
K2013.250X055	스틸	25	55	4
K2013.250X060	스틸	25	60	4
K2013.250X070	스틸	25	70	4

원형 핀 ISO 2338

품목 요약

주문 번호	본체 재질	D	L	Z1
K2013.250X080	스틸	25	80	4
K2013.250X090	스틸	25	90	4
K2013.250X100	스틸	25	100	4
K2013.250X120	스틸	25	120	4
K2013.300X040	스틸	30	40	5
K2013.300X045	스틸	30	45	5
K2013.300X050	스틸	30	50	5
K2013.300X055	스틸	30	55	5
K2013.300X060	스틸	30	60	5
K2013.300X070	스틸	30	70	5
K2013.300X080	스틸	30	80	5
K2013.300X090	스틸	30	90	5
K2013.300X100	스틸	30	100	5
K2013.300X120	스틸	30	120	5
K2013.1010X003	스테인레스 스틸	1	3	0,2
K2013.1010X004	스테인레스 스틸	1	4	0,2
K2013.1010X005	스테인레스 스틸	1	5	0,2
K2013.1010X006	스테인레스 스틸	1	6	0,2
K2013.1010X008	스테인레스 스틸	1	8	0,2
K2013.1010X010	스테인레스 스틸	1	10	0,2
K2013.1010X012	스테인레스 스틸	1	12	0,2
K2013.1015X003	스테인레스 스틸	1,5	3	0,3
K2013.1015X004	스테인레스 스틸	1,5	4	0,3
K2013.1015X005	스테인레스 스틸	1,5	5	0,3
K2013.1015X006	스테인레스 스틸	1,5	6	0,3
K2013.1015X008	스테인레스 스틸	1,5	8	0,3
K2013.1015X010	스테인레스 스틸	1,5	10	0,3
K2013.1015X012	스테인레스 스틸	1,5	12	0,3
K2013.1015X014	스테인레스 스틸	1,5	14	0,3
K2013.1015X016	스테인레스 스틸	1,5	16	0,3
K2013.1015X018	스테인레스 스틸	1,5	18	0,3
K2013.1015X020	스테인레스 스틸	1,5	20	0,3
K2013.1020X004	스테인레스 스틸	2	4	0,35
K2013.1020X005	스테인레스 스틸	2	5	0,35
K2013.1020X006	스테인레스 스틸	2	6	0,35
K2013.1020X008	스테인레스 스틸	2	8	0,35
K2013.1020X010	스테인레스 스틸	2	10	0,35
K2013.1020X012	스테인레스 스틸	2	12	0,35
K2013.1020X014	스테인레스 스틸	2	14	0,35
K2013.1020X016	스테인레스 스틸	2	16	0,35
K2013.1020X018	스테인레스 스틸	2	18	0,35
K2013.1020X020	스테인레스 스틸	2	20	0,35
K2013.1025X006	스테인레스 스틸	2,5	6	0,4
K2013.1025X008	스테인레스 스틸	2,5	8	0,4
K2013.1025X010	스테인레스 스틸	2,5	10	0,4
K2013.1025X012	스테인레스 스틸	2,5	12	0,4
K2013.1025X014	스테인레스 스틸	2,5	14	0,4
K2013.1025X016	스테인레스 스틸	2,5	16	0,4
K2013.1025X018	스테인레스 스틸	2,5	18	0,4
K2013.1025X020	스테인레스 스틸	2,5	20	0,4
K2013.1025X024	스테인레스 스틸	2,5	24	0,4
K2013.1030X005	스테인레스 스틸	3	5	0,5
K2013.1030X006	스테인레스 스틸	3	6	0,5
K2013.1030X008	스테인레스 스틸	3	8	0,5
K2013.1030X010	스테인레스 스틸	3	10	0,5
K2013.1030X012	스테인레스 스틸	3	12	0,5
K2013.1030X014	스테인레스 스틸	3	14	0,5
K2013.1030X016	스테인레스 스틸	3	16	0,5
K2013.1030X018	스테인레스 스틸	3	18	0,5
K2013.1030X020	스테인레스 스틸	3	20	0,5
K2013.1030X024	스테인레스 스틸	3	24	0,5
K2013.1030X028	스테인레스 스틸	3	28	0,5

원형 핀 ISO 2338

품목 요약

주문 번호	본체 재질	D	L	Z1
K2013.1030X030	스테인레스 스틸	3	30	0,5
K2013.1030X032	스테인레스 스틸	3	32	0,5
K2013.1030X040	스테인레스 스틸	3	40	0,5
K2013.1030X045	스테인레스 스틸	3	45	0,5
K2013.1030X050	스테인레스 스틸	3	50	0,5
K2013.1030X060	스테인레스 스틸	3	60	0,5
K2013.1040X005	스테인레스 스틸	4	5	0,63
K2013.1040X006	스테인레스 스틸	4	6	0,63
K2013.1040X008	스테인레스 스틸	4	8	0,63
K2013.1040X010	스테인레스 스틸	4	10	0,63
K2013.1040X012	스테인레스 스틸	4	12	0,63
K2013.1040X014	스테인레스 스틸	4	14	0,63
K2013.1040X016	스테인레스 스틸	4	16	0,63
K2013.1040X018	스테인레스 스틸	4	18	0,63
K2013.1040X020	스테인레스 스틸	4	20	0,63
K2013.1040X024	스테인레스 스틸	4	24	0,63
K2013.1040X026	스테인레스 스틸	4	26	0,63
K2013.1040X028	스테인레스 스틸	4	28	0,63
K2013.1040X032	스테인레스 스틸	4	32	0,63
K2013.1040X036	스테인레스 스틸	4	36	0,63
K2013.1040X040	스테인레스 스틸	4	40	0,63
K2013.1040X050	스테인레스 스틸	4	50	0,63
K2013.1040X060	스테인레스 스틸	4	60	0,63
K2013.1050X005	스테인레스 스틸	5	5	0,8
K2013.1050X006	스테인레스 스틸	5	6	0,8
K2013.1050X008	스테인레스 스틸	5	8	0,8
K2013.1050X010	스테인레스 스틸	5	10	0,8
K2013.1050X012	스테인레스 스틸	5	12	0,8
K2013.1050X014	스테인레스 스틸	5	14	0,8
K2013.1050X016	스테인레스 스틸	5	16	0,8
K2013.1050X018	스테인레스 스틸	5	18	0,8
K2013.1050X020	스테인레스 스틸	5	20	0,8
K2013.1050X024	스테인레스 스틸	5	24	0,8
K2013.1050X028	스테인레스 스틸	5	28	0,8
K2013.1050X030	스테인레스 스틸	5	30	0,8
K2013.1050X032	스테인레스 스틸	5	32	0,8
K2013.1050X036	스테인레스 스틸	5	36	0,8
K2013.1050X040	스테인레스 스틸	5	40	0,8
K2013.1050X045	스테인레스 스틸	5	45	0,8
K2013.1050X050	스테인레스 스틸	5	50	0,8
K2013.1060X006	스테인레스 스틸	6	6	1,2
K2013.1060X008	스테인레스 스틸	6	8	1,2
K2013.1060X010	스테인레스 스틸	6	10	1,2
K2013.1060X012	스테인레스 스틸	6	12	1,2
K2013.1060X014	스테인레스 스틸	6	14	1,2
K2013.1060X016	스테인레스 스틸	6	16	1,2
K2013.1060X018	스테인레스 스틸	6	18	1,2
K2013.1060X020	스테인레스 스틸	6	20	1,2
K2013.1060X024	스테인레스 스틸	6	24	1,2
K2013.1060X028	스테인레스 스틸	6	28	1,2
K2013.1060X030	스테인레스 스틸	6	30	1,2
K2013.1060X032	스테인레스 스틸	6	32	1,2
K2013.1060X036	스테인레스 스틸	6	36	1,2
K2013.1060X040	스테인레스 스틸	6	40	1,2
K2013.1060X045	스테인레스 스틸	6	45	1,2
K2013.1060X050	스테인레스 스틸	6	50	1,2
K2013.1060X055	스테인레스 스틸	6	55	1,2
K2013.1060X060	스테인레스 스틸	6	60	1,2
K2013.1080X010	스테인레스 스틸	8	10	1,6
K2013.1080X012	스테인레스 스틸	8	12	1,6
K2013.1080X014	스테인레스 스틸	8	14	1,6
K2013.1080X016	스테인레스 스틸	8	16	1,6

원형 핀 ISO 2338

품목 요약

주문 번호	본체 재질	D	L	Z1
K2013.1080X018	스테인레스 스틸	8	18	1,6
K2013.1080X020	스테인레스 스틸	8	20	1,6
K2013.1080X022	스테인레스 스틸	8	22	1,6
K2013.1080X024	스테인레스 스틸	8	24	1,6
K2013.1080X028	스테인레스 스틸	8	28	1,6
K2013.1080X030	스테인레스 스틸	8	30	1,6
K2013.1080X032	스테인레스 스틸	8	32	1,6
K2013.1080X036	스테인레스 스틸	8	36	1,6
K2013.1080X040	스테인레스 스틸	8	40	1,6
K2013.1080X045	스테인레스 스틸	8	45	1,6
K2013.1080X050	스테인레스 스틸	8	50	1,6
K2013.1080X055	스테인레스 스틸	8	55	1,6
K2013.1080X060	스테인레스 스틸	8	60	1,6
K2013.1080X070	스테인레스 스틸	8	70	1,6
K2013.1080X080	스테인레스 스틸	8	80	1,6
K2013.1080X090	스테인레스 스틸	8	90	1,6
K2013.1100X010	스테인레스 스틸	10	10	2
K2013.1100X012	스테인레스 스틸	10	12	2
K2013.1100X014	스테인레스 스틸	10	14	2
K2013.1100X016	스테인레스 스틸	10	16	2
K2013.1100X018	스테인레스 스틸	10	18	2
K2013.1100X020	스테인레스 스틸	10	20	2
K2013.1100X024	스테인레스 스틸	10	24	2
K2013.1100X028	스테인레스 스틸	10	28	2
K2013.1100X032	스테인레스 스틸	10	32	2
K2013.1100X036	스테인레스 스틸	10	36	2
K2013.1100X040	스테인레스 스틸	10	40	2
K2013.1100X045	스테인레스 스틸	10	45	2
K2013.1100X050	스테인레스 스틸	10	50	2
K2013.1100X055	스테인레스 스틸	10	55	2
K2013.1100X060	스테인레스 스틸	10	60	2
K2013.1100X070	스테인레스 스틸	10	70	2
K2013.1100X080	스테인레스 스틸	10	80	2
K2013.1100X090	스테인레스 스틸	10	90	2
K2013.1100X100	스테인레스 스틸	10	100	2
K2013.1120X016	스테인레스 스틸	12	16	2,5
K2013.1120X018	스테인레스 스틸	12	18	2,5
K2013.1120X020	스테인레스 스틸	12	20	2,5
K2013.1120X024	스테인레스 스틸	12	24	2,5
K2013.1120X030	스테인레스 스틸	12	30	2,5
K2013.1120X032	스테인레스 스틸	12	32	2,5
K2013.1120X040	스테인레스 스틸	12	40	2,5
K2013.1120X045	스테인레스 스틸	12	45	2,5
K2013.1120X050	스테인레스 스틸	12	50	2,5
K2013.1120X055	스테인레스 스틸	12	55	2,5
K2013.1120X060	스테인레스 스틸	12	60	2,5
K2013.1120X070	스테인레스 스틸	12	70	2,5
K2013.1120X080	스테인레스 스틸	12	80	2,5
K2013.1120X090	스테인레스 스틸	12	90	2,5
K2013.1120X100	스테인레스 스틸	12	100	2,5
K2013.1160X020	스테인레스 스틸	16	20	3
K2013.1160X024	스테인레스 스틸	16	24	3
K2013.1160X028	스테인레스 스틸	16	28	3
K2013.1160X032	스테인레스 스틸	16	32	3
K2013.1160X036	스테인레스 스틸	16	36	3
K2013.1160X040	스테인레스 스틸	16	40	3
K2013.1160X045	스테인레스 스틸	16	45	3
K2013.1160X050	스테인레스 스틸	16	50	3
K2013.1160X055	스테인레스 스틸	16	55	3
K2013.1160X060	스테인레스 스틸	16	60	3
K2013.1160X070	스테인레스 스틸	16	70	3
K2013.1160X080	스테인레스 스틸	16	80	3

원형 핀 ISO 2338

품목 요약

주문 번호	본체 재질	D	L	Z1
K2013.1160X090	스테인레스 스틸	16	90	3
K2013.1160X100	스테인레스 스틸	16	100	3
K2013.6010X003	스테인레스 스틸 A4	1	3	0,2
K2013.6010X004	스테인레스 스틸 A4	1	4	0,2
K2013.6010X005	스테인레스 스틸 A4	1	5	0,2
K2013.6010X006	스테인레스 스틸 A4	1	6	0,2
K2013.6010X008	스테인레스 스틸 A4	1	8	0,2
K2013.6010X010	스테인레스 스틸 A4	1	10	0,2
K2013.6010X012	스테인레스 스틸 A4	1	12	0,2
K2013.6015X004	스테인레스 스틸 A4	1,5	4	0,3
K2013.6015X005	스테인레스 스틸 A4	1,5	5	0,3
K2013.6015X006	스테인레스 스틸 A4	1,5	6	0,3
K2013.6015X008	스테인레스 스틸 A4	1,5	8	0,3
K2013.6015X010	스테인레스 스틸 A4	1,5	10	0,3
K2013.6015X012	스테인레스 스틸 A4	1,5	12	0,3
K2013.6015X014	스테인레스 스틸 A4	1,5	14	0,3
K2013.6015X016	스테인레스 스틸 A4	1,5	16	0,3
K2013.6015X018	스테인레스 스틸 A4	1,5	18	0,3
K2013.6015X020	스테인레스 스틸 A4	1,5	20	0,3
K2013.6020X005	스테인레스 스틸 A4	2	5	0,35
K2013.6020X006	스테인레스 스틸 A4	2	6	0,35
K2013.6020X008	스테인레스 스틸 A4	2	8	0,35
K2013.6020X010	스테인레스 스틸 A4	2	10	0,35
K2013.6020X012	스테인레스 스틸 A4	2	12	0,35
K2013.6020X014	스테인레스 스틸 A4	2	14	0,35
K2013.6020X016	스테인레스 스틸 A4	2	16	0,35
K2013.6020X018	스테인레스 스틸 A4	2	18	0,35
K2013.6020X020	스테인레스 스틸 A4	2	20	0,35
K2013.6020X024	스테인레스 스틸 A4	2	24	0,35
K2013.6025X006	스테인레스 스틸 A4	2,5	6	0,4
K2013.6025X008	스테인레스 스틸 A4	2,5	8	0,4
K2013.6025X010	스테인레스 스틸 A4	2,5	10	0,4
K2013.6025X012	스테인레스 스틸 A4	2,5	12	0,4
K2013.6025X014	스테인레스 스틸 A4	2,5	14	0,4
K2013.6025X016	스테인레스 스틸 A4	2,5	16	0,4
K2013.6025X018	스테인레스 스틸 A4	2,5	18	0,4
K2013.6025X020	스테인레스 스틸 A4	2,5	20	0,4
K2013.6025X024	스테인레스 스틸 A4	2,5	24	0,4
K2013.6030X005	스테인레스 스틸 A4	3	5	0,5
K2013.6030X006	스테인레스 스틸 A4	3	6	0,5
K2013.6030X008	스테인레스 스틸 A4	3	8	0,5
K2013.6030X010	스테인레스 스틸 A4	3	10	0,5
K2013.6030X012	스테인레스 스틸 A4	3	12	0,5
K2013.6030X014	스테인레스 스틸 A4	3	14	0,5
K2013.6030X016	스테인레스 스틸 A4	3	16	0,5
K2013.6030X018	스테인레스 스틸 A4	3	18	0,5
K2013.6030X020	스테인레스 스틸 A4	3	20	0,5
K2013.6030X024	스테인레스 스틸 A4	3	24	0,5
K2013.6030X028	스테인레스 스틸 A4	3	28	0,5
K2013.6030X030	스테인레스 스틸 A4	3	30	0,5
K2013.6030X032	스테인레스 스틸 A4	3	32	0,5
K2013.6040X006	스테인레스 스틸 A4	4	6	0,63
K2013.6040X008	스테인레스 스틸 A4	4	8	0,63
K2013.6040X010	스테인레스 스틸 A4	4	10	0,63
K2013.6040X012	스테인레스 스틸 A4	4	12	0,63
K2013.6040X014	스테인레스 스틸 A4	4	14	0,63
K2013.6040X016	스테인레스 스틸 A4	4	16	0,63
K2013.6040X018	스테인레스 스틸 A4	4	18	0,63
K2013.6040X020	스테인레스 스틸 A4	4	20	0,63
K2013.6040X024	스테인레스 스틸 A4	4	24	0,63
K2013.6040X028	스테인레스 스틸 A4	4	28	0,63
K2013.6040X030	스테인레스 스틸 A4	4	30	0,63

원형 핀 ISO 2338

품목 요약

주문 번호	본체 재질	D	L	Z1
K2013.6040X032	스테인레스 스틸 A4	4	32	0,63
K2013.6040X036	스테인레스 스틸 A4	4	36	0,63
K2013.6040X040	스테인레스 스틸 A4	4	40	0,63
K2013.6050X006	스테인레스 스틸 A4	5	6	0,8
K2013.6050X008	스테인레스 스틸 A4	5	8	0,8
K2013.6050X010	스테인레스 스틸 A4	5	10	0,8
K2013.6050X012	스테인레스 스틸 A4	5	12	0,8
K2013.6050X014	스테인레스 스틸 A4	5	14	0,8
K2013.6050X016	스테인레스 스틸 A4	5	16	0,8
K2013.6050X018	스테인레스 스틸 A4	5	18	0,8
K2013.6050X020	스테인레스 스틸 A4	5	20	0,8
K2013.6050X024	스테인레스 스틸 A4	5	24	0,8
K2013.6050X028	스테인레스 스틸 A4	5	28	0,8
K2013.6050X030	스테인레스 스틸 A4	5	30	0,8
K2013.6050X032	스테인레스 스틸 A4	5	32	0,8
K2013.6050X036	스테인레스 스틸 A4	5	36	0,8
K2013.6050X040	스테인레스 스틸 A4	5	40	0,8
K2013.6050X045	스테인레스 스틸 A4	5	45	0,8
K2013.6050X050	스테인레스 스틸 A4	5	50	0,8
K2013.6060X008	스테인레스 스틸 A4	6	8	1,2
K2013.6060X010	스테인레스 스틸 A4	6	10	1,2
K2013.6060X012	스테인레스 스틸 A4	6	12	1,2
K2013.6060X014	스테인레스 스틸 A4	6	14	1,2
K2013.6060X016	스테인레스 스틸 A4	6	16	1,2
K2013.6060X018	스테인레스 스틸 A4	6	18	1,2
K2013.6060X020	스테인레스 스틸 A4	6	20	1,2
K2013.6060X024	스테인레스 스틸 A4	6	24	1,2
K2013.6060X028	스테인레스 스틸 A4	6	28	1,2
K2013.6060X032	스테인레스 스틸 A4	6	32	1,2
K2013.6060X036	스테인레스 스틸 A4	6	36	1,2
K2013.6060X040	스테인레스 스틸 A4	6	40	1,2
K2013.6060X045	스테인레스 스틸 A4	6	45	1,2
K2013.6060X050	스테인레스 스틸 A4	6	50	1,2
K2013.6060X055	스테인레스 스틸 A4	6	55	1,2
K2013.6060X060	스테인레스 스틸 A4	6	60	1,2
K2013.6080X010	스테인레스 스틸 A4	8	10	1,6
K2013.6080X012	스테인레스 스틸 A4	8	12	1,6
K2013.6080X014	스테인레스 스틸 A4	8	14	1,6
K2013.6080X016	스테인레스 스틸 A4	8	16	1,6
K2013.6080X018	스테인레스 스틸 A4	8	18	1,6
K2013.6080X020	스테인레스 스틸 A4	8	20	1,6
K2013.6080X024	스테인레스 스틸 A4	8	24	1,6
K2013.6080X028	스테인레스 스틸 A4	8	28	1,6
K2013.6080X030	스테인레스 스틸 A4	8	30	1,6
K2013.6080X032	스테인레스 스틸 A4	8	32	1,6
K2013.6080X036	스테인레스 스틸 A4	8	36	1,6
K2013.6080X040	스테인레스 스틸 A4	8	40	1,6
K2013.6080X045	스테인레스 스틸 A4	8	45	1,6
K2013.6080X050	스테인레스 스틸 A4	8	50	1,6
K2013.6080X060	스테인레스 스틸 A4	8	60	1,6
K2013.6080X070	스테인레스 스틸 A4	8	70	1,6
K2013.6080X080	스테인레스 스틸 A4	8	80	1,6
K2013.6100X012	스테인레스 스틸 A4	10	12	2
K2013.6100X014	스테인레스 스틸 A4	10	14	2
K2013.6100X016	스테인레스 스틸 A4	10	16	2
K2013.6100X018	스테인레스 스틸 A4	10	18	2
K2013.6100X020	스테인레스 스틸 A4	10	20	2
K2013.6100X024	스테인레스 스틸 A4	10	24	2
K2013.6100X028	스테인레스 스틸 A4	10	28	2
K2013.6100X030	스테인레스 스틸 A4	10	30	2
K2013.6100X032	스테인레스 스틸 A4	10	32	2
K2013.6100X036	스테인레스 스틸 A4	10	36	2

원형 핀 ISO 2338

품목 요약

주문 번호	본체 재질	D	L	Z1
K2013.6100X040	스테인레스 스틸 A4	10	40	2
K2013.6100X050	스테인레스 스틸 A4	10	50	2
K2013.6100X055	스테인레스 스틸 A4	10	55	2
K2013.6100X060	스테인레스 스틸 A4	10	60	2
K2013.6100X070	스테인레스 스틸 A4	10	70	2
K2013.6100X080	스테인레스 스틸 A4	10	80	2
K2013.6100X090	스테인레스 스틸 A4	10	90	2
K2013.6100X100	스테인레스 스틸 A4	10	100	2
K2013.6120X014	스테인레스 스틸 A4	12	14	2,5
K2013.6120X016	스테인레스 스틸 A4	12	16	2,5
K2013.6120X018	스테인레스 스틸 A4	12	18	2,5
K2013.6120X020	스테인레스 스틸 A4	12	20	2,5
K2013.6120X024	스테인레스 스틸 A4	12	24	2,5
K2013.6120X028	스테인레스 스틸 A4	12	28	2,5
K2013.6120X040	스테인레스 스틸 A4	12	40	2,5
K2013.6120X050	스테인레스 스틸 A4	12	50	2,5
K2013.6120X060	스테인레스 스틸 A4	12	60	2,5
K2013.6120X070	스테인레스 스틸 A4	12	70	2,5
K2013.6120X080	스테인레스 스틸 A4	12	80	2,5
K2013.6120X090	스테인레스 스틸 A4	12	90	2,5
K2013.6120X100	스테인레스 스틸 A4	12	100	2,5
K2013.6160X020	스테인레스 스틸 A4	16	20	3
K2013.6160X024	스테인레스 스틸 A4	16	24	3
K2013.6160X028	스테인레스 스틸 A4	16	28	3
K2013.6160X032	스테인레스 스틸 A4	16	32	3
K2013.6160X036	스테인레스 스틸 A4	16	36	3
K2013.6160X040	스테인레스 스틸 A4	16	40	3
K2013.6160X045	스테인레스 스틸 A4	16	45	3
K2013.6160X050	스테인레스 스틸 A4	16	50	3
K2013.6160X055	스테인레스 스틸 A4	16	55	3
K2013.6160X060	스테인레스 스틸 A4	16	60	3
K2013.6160X070	스테인레스 스틸 A4	16	70	3
K2013.6160X080	스테인레스 스틸 A4	16	80	3
K2013.6160X090	스테인레스 스틸 A4	16	90	3
K2013.6160X100	스테인레스 스틸 A4	16	100	3