

스포크 핸드 휠, 스테인리스 스틸판, C형, 5 스포크

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

스테인리스 스틸 1.4404.

표면 마무리:

무광택 블라스트 처리.

정보:


중심부, 용접.

타입 A: 3 스포크

타입 B: 4 스포크

타입 C: 5 스포크

도면



품목 요약

주문 번호	타입	형태 타입	D1	D2	D3	L1	L2	L3	S	스포크 수
K1876.0250X22	C	5개의 스포크	250	22H9	45	30	28	52	2,5	5
K1876.0250X26	C	5개의 스포크	250	26H9	45	30	28	52	2,5	5
K1876.0315X26	C	5개의 스포크	315	26H9	55	35	33	64	2,5	5
K1876.0315X30	C	5개의 스포크	315	30H9	55	35	33	64	2,5	5
K1876.0400X30	C	5개의 스포크	400	30H9	65	40	38	82	3	5

스포크 핸드 휠, 스테인리스 스틸판, C형, 5 스포크

품목 요약
