

스포크 핸드 휠, 스틸판, C형, 5 스포크

품목 설명/제품 이미지



설명


재질:
스틸.

표면 마무리:
검은색 분말 코팅 RAL 9005.

정보:
휠 본체, 강판.
중심부, 용접.

타입 A: 3 스포크
타입 B: 4 스포크
타입 C: 5 스포크

도면



스포크 핸드 휠, 스틸판, C형, 5 스포크

품목 요약

주문 번호	타입	형태 타입	D1	D2	D3	L1	L2	L3	S	스포크 수
K1875.0250X22	C	5개의 스포크	250	22H9	45	30	28	52	2,5	5
K1875.0250X26	C	5개의 스포크	250	26H9	45	30	28	52	2,5	5
K1875.0315X26	C	5개의 스포크	315	26H9	55	35	33	64	2,5	5
K1875.0315X30	C	5개의 스포크	315	30H9	55	35	33	64	2,5	5
K1875.0400X30	C	5개의 스포크	400	30H9	65	40	38	82	3	5