

수나사와 보호 캡이 있는 클램핑 레버, 질감이 있는 매트

품목 설명/제품 이미지



들어올려
잠금 해제



설명

재질:

아연 다이캐스팅 그립 레버 DIN EN 12844.
스틸 부품 경도 등급 5.8.
스테인레스 스틸 보호 캡 1.4305.

표면 마무리:

플라스틱 코팅 그립 레버.
검정 산화 스틸 부품.
보호 캡 스테인레스 스틸, 소재.

정보:

L ≥ 60mm인 경우 나사 길이는 60mm입니다.

요청 시:


기타 수나사, 스크류 길이, 색상 및 특수 설계 버전.
다른 길이의 요구 치수 "H1"에 대해서는 추가 비용으로 공급 가능함.

도면 설명:

1) 플랫 팁 DIN EN ISO 4753

수나사와 보호 캡이 있는 클램핑 레버, 질감이 있는 매트

도면



품목 요약

주문 번호	크기	본체 색상	표면 기본 몸체	X	L	D	D1	D2	B	A	A1	H	H1	H2	H3	H4	톱니 수
K0122.9206181X15	2	검정 RAL 9005	질감 매트	M6	15	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9206181X20	2	검정 RAL 9005	질감 매트	M6	20	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9206181X25	2	검정 RAL 9005	질감 매트	M6	25	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9206181X30	2	검정 RAL 9005	질감 매트	M6	30	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9206181X35	2	검정 RAL 9005	질감 매트	M6	35	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9206181X40	2	검정 RAL 9005	질감 매트	M6	40	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9206181X45	2	검정 RAL 9005	질감 매트	M6	45	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9206181X50	2	검정 RAL 9005	질감 매트	M6	50	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9206181X55	2	검정 RAL 9005	질감 매트	M6	55	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9206181X60	2	검정 RAL 9005	질감 매트	M6	60	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9206182X15	2	푸어 오렌지 RAL 2004	질감 매트	M6	15	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9206182X20	2	푸어 오렌지 RAL 2004	질감 매트	M6	20	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9206182X25	2	푸어 오렌지 RAL 2004	질감 매트	M6	25	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9206182X30	2	푸어 오렌지 RAL 2004	질감 매트	M6	30	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9206182X35	2	푸어 오렌지 RAL 2004	질감 매트	M6	35	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9206182X40	2	푸어 오렌지 RAL 2004	질감 매트	M6	40	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9206182X45	2	푸어 오렌지 RAL 2004	질감 매트	M6	45	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9206182X50	2	푸어 오렌지 RAL 2004	질감 매트	M6	50	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9206182X55	2	푸어 오렌지 RAL 2004	질감 매트	M6	55	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9206182X60	2	푸어 오렌지 RAL 2004	질감 매트	M6	60	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9206183X15	2	밝은 노랑 RAL 1021	질감 매트	M6	15	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9206183X20	2	밝은 노랑 RAL 1021	질감 매트	M6	20	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9206183X25	2	밝은 노랑 RAL 1021	질감 매트	M6	25	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9206183X30	2	밝은 노랑 RAL 1021	질감 매트	M6	30	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20

수나사와 보호 캡이 있는 클램핑 레버, 질감이 있는 매트

품목 요약

주문 번호	크기	본체 색상	표면 기본 몸체	X	L	D	D1	D2	B	A	A1	H	H1	H2	H3	H4	톱니 수
K0122.9206183X35	2	밝은 노랑 RAL 1021	질감 매트	M6	35	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9206183X40	2	밝은 노랑 RAL 1021	질감 매트	M6	40	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9206183X45	2	밝은 노랑 RAL 1021	질감 매트	M6	45	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9206183X50	2	밝은 노랑 RAL 1021	질감 매트	M6	50	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9206183X55	2	밝은 노랑 RAL 1021	질감 매트	M6	55	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9206183X60	2	밝은 노랑 RAL 1021	질감 매트	M6	60	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9206184X15	2	신호등 빨강 RAL 3020	질감 매트	M6	15	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9206184X20	2	신호등 빨강 RAL 3020	질감 매트	M6	20	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9206184X25	2	신호등 빨강 RAL 3020	질감 매트	M6	25	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9206184X30	2	신호등 빨강 RAL 3020	질감 매트	M6	30	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9206184X35	2	신호등 빨강 RAL 3020	질감 매트	M6	35	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9206184X40	2	신호등 빨강 RAL 3020	질감 매트	M6	40	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9206184X45	2	신호등 빨강 RAL 3020	질감 매트	M6	45	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9206184X50	2	신호등 빨강 RAL 3020	질감 매트	M6	50	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9206184X55	2	신호등 빨강 RAL 3020	질감 매트	M6	55	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9206184X60	2	신호등 빨강 RAL 3020	질감 매트	M6	60	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9206185X15	2	시그널 녹색 RAL 6032	질감 매트	M6	15	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9206185X20	2	시그널 녹색 RAL 6032	질감 매트	M6	20	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9206185X25	2	시그널 녹색 RAL 6032	질감 매트	M6	25	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9206185X30	2	시그널 녹색 RAL 6032	질감 매트	M6	30	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9206185X35	2	시그널 녹색 RAL 6032	질감 매트	M6	35	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9206185X40	2	시그널 녹색 RAL 6032	질감 매트	M6	40	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9206185X45	2	시그널 녹색 RAL 6032	질감 매트	M6	45	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9206185X50	2	시그널 녹색 RAL 6032	질감 매트	M6	50	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9206185X55	2	시그널 녹색 RAL 6032	질감 매트	M6	55	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9206185X60	2	시그널 녹색 RAL 6032	질감 매트	M6	60	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9206186X15	2	신호등 파랑 RAL 5017	질감 매트	M6	15	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9206186X20	2	신호등 파랑 RAL 5017	질감 매트	M6	20	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9206186X25	2	신호등 파랑 RAL 5017	질감 매트	M6	25	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9206186X30	2	신호등 파랑 RAL 5017	질감 매트	M6	30	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9206186X35	2	신호등 파랑 RAL 5017	질감 매트	M6	35	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9206186X40	2	신호등 파랑 RAL 5017	질감 매트	M6	40	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9206186X45	2	신호등 파랑 RAL 5017	질감 매트	M6	45	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9206186X50	2	신호등 파랑 RAL 5017	질감 매트	M6	50	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9206186X55	2	신호등 파랑 RAL 5017	질감 매트	M6	55	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9206186X60	2	신호등 파랑 RAL 5017	질감 매트	M6	60	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9206187X15	2	연한 회색 RAL 7035	질감 매트	M6	15	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9206187X20	2	연한 회색 RAL 7035	질감 매트	M6	20	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9206187X25	2	연한 회색 RAL 7035	질감 매트	M6	25	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9206187X30	2	연한 회색 RAL 7035	질감 매트	M6	30	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9206187X35	2	연한 회색 RAL 7035	질감 매트	M6	35	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9206187X40	2	연한 회색 RAL 7035	질감 매트	M6	40	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9206187X45	2	연한 회색 RAL 7035	질감 매트	M6	45	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9206187X50	2	연한 회색 RAL 7035	질감 매트	M6	50	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9206187X55	2	연한 회색 RAL 7035	질감 매트	M6	55	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9206187X60	2	연한 회색 RAL 7035	질감 매트	M6	60	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9206188X15	2	창문 회색 RAL 7040	질감 매트	M6	15	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9206188X20	2	창문 회색 RAL 7040	질감 매트	M6	20	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9206188X25	2	창문 회색 RAL 7040	질감 매트	M6	25	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9206188X30	2	창문 회색 RAL 7040	질감 매트	M6	30	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9206188X35	2	창문 회색 RAL 7040	질감 매트	M6	35	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9206188X40	2	창문 회색 RAL 7040	질감 매트	M6	40	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9206188X45	2	창문 회색 RAL 7040	질감 매트	M6	45	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9206188X50	2	창문 회색 RAL 7040	질감 매트	M6	50	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9206188X55	2	창문 회색 RAL 7040	질감 매트	M6	55	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9206188X60	2	창문 회색 RAL 7040	질감 매트	M6	60	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9208181X15	2	검정 RAL 9005	질감 매트	M8	15	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9208181X20	2	검정 RAL 9005	질감 매트	M8	20	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9208181X25	2	검정 RAL 9005	질감 매트	M8	25	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9208181X30	2	검정 RAL 9005	질감 매트	M8	30	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9208181X35	2	검정 RAL 9005	질감 매트	M8	35	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9208181X40	2	검정 RAL 9005	질감 매트	M8	40	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20

수나사와 보호 캡이 있는 클램핑 레버, 질감이 있는 매트

품목 요약

주문 번호	크기	본체 색상	표면 기본 몸체	X	L	D	D1	D2	B	A	A1	H	H1	H2	H3	H4	톱니 수
K0122.9208181X45	2	검정 RAL 9005	질감 매트	M8	45	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9208181X50	2	검정 RAL 9005	질감 매트	M8	50	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9208181X55	2	검정 RAL 9005	질감 매트	M8	55	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9208181X60	2	검정 RAL 9005	질감 매트	M8	60	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9208182X15	2	푸어 오렌지 RAL 2004	질감 매트	M8	15	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9208182X20	2	푸어 오렌지 RAL 2004	질감 매트	M8	20	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9208182X25	2	푸어 오렌지 RAL 2004	질감 매트	M8	25	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9208182X30	2	푸어 오렌지 RAL 2004	질감 매트	M8	30	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9208182X35	2	푸어 오렌지 RAL 2004	질감 매트	M8	35	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9208182X40	2	푸어 오렌지 RAL 2004	질감 매트	M8	40	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9208182X45	2	푸어 오렌지 RAL 2004	질감 매트	M8	45	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9208182X50	2	푸어 오렌지 RAL 2004	질감 매트	M8	50	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9208182X55	2	푸어 오렌지 RAL 2004	질감 매트	M8	55	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9208182X60	2	푸어 오렌지 RAL 2004	질감 매트	M8	60	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9208183X15	2	밝은 노랑 RAL 1021	질감 매트	M8	15	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9208183X20	2	밝은 노랑 RAL 1021	질감 매트	M8	20	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9208183X25	2	밝은 노랑 RAL 1021	질감 매트	M8	25	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9208183X30	2	밝은 노랑 RAL 1021	질감 매트	M8	30	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9208183X35	2	밝은 노랑 RAL 1021	질감 매트	M8	35	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9208183X40	2	밝은 노랑 RAL 1021	질감 매트	M8	40	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9208183X45	2	밝은 노랑 RAL 1021	질감 매트	M8	45	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9208183X50	2	밝은 노랑 RAL 1021	질감 매트	M8	50	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9208183X55	2	밝은 노랑 RAL 1021	질감 매트	M8	55	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9208183X60	2	밝은 노랑 RAL 1021	질감 매트	M8	60	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9208184X15	2	신호등 빨강 RAL 3020	질감 매트	M8	15	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9208184X20	2	신호등 빨강 RAL 3020	질감 매트	M8	20	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9208184X25	2	신호등 빨강 RAL 3020	질감 매트	M8	25	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9208184X30	2	신호등 빨강 RAL 3020	질감 매트	M8	30	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9208184X35	2	신호등 빨강 RAL 3020	질감 매트	M8	35	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9208184X40	2	신호등 빨강 RAL 3020	질감 매트	M8	40	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9208184X45	2	신호등 빨강 RAL 3020	질감 매트	M8	45	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9208184X50	2	신호등 빨강 RAL 3020	질감 매트	M8	50	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9208184X55	2	신호등 빨강 RAL 3020	질감 매트	M8	55	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9208184X60	2	신호등 빨강 RAL 3020	질감 매트	M8	60	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9208185X15	2	시그널 녹색 RAL 6032	질감 매트	M8	15	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9208185X20	2	시그널 녹색 RAL 6032	질감 매트	M8	20	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9208185X25	2	시그널 녹색 RAL 6032	질감 매트	M8	25	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9208185X30	2	시그널 녹색 RAL 6032	질감 매트	M8	30	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9208185X35	2	시그널 녹색 RAL 6032	질감 매트	M8	35	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9208185X40	2	시그널 녹색 RAL 6032	질감 매트	M8	40	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9208185X45	2	시그널 녹색 RAL 6032	질감 매트	M8	45	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9208185X50	2	시그널 녹색 RAL 6032	질감 매트	M8	50	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9208185X55	2	시그널 녹색 RAL 6032	질감 매트	M8	55	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9208185X60	2	시그널 녹색 RAL 6032	질감 매트	M8	60	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9208186X15	2	신호등 파랑 RAL 5017	질감 매트	M8	15	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9208186X20	2	신호등 파랑 RAL 5017	질감 매트	M8	20	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9208186X25	2	신호등 파랑 RAL 5017	질감 매트	M8	25	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9208186X30	2	신호등 파랑 RAL 5017	질감 매트	M8	30	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9208186X35	2	신호등 파랑 RAL 5017	질감 매트	M8	35	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9208186X40	2	신호등 파랑 RAL 5017	질감 매트	M8	40	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9208186X45	2	신호등 파랑 RAL 5017	질감 매트	M8	45	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9208186X50	2	신호등 파랑 RAL 5017	질감 매트	M8	50	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9208186X55	2	신호등 파랑 RAL 5017	질감 매트	M8	55	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9208186X60	2	신호등 파랑 RAL 5017	질감 매트	M8	60	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9208187X15	2	연한 회색 RAL 7035	질감 매트	M8	15	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9208187X20	2	연한 회색 RAL 7035	질감 매트	M8	20	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9208187X25	2	연한 회색 RAL 7035	질감 매트	M8	25	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9208187X30	2	연한 회색 RAL 7035	질감 매트	M8	30	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9208187X35	2	연한 회색 RAL 7035	질감 매트	M8	35	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9208187X40	2	연한 회색 RAL 7035	질감 매트	M8	40	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9208187X45	2	연한 회색 RAL 7035	질감 매트	M8	45	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9208187X50	2	연한 회색 RAL 7035	질감 매트	M8	50	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20

수나사와 보호 캡이 있는 클램핑 레버, 질감이 있는 매트

품목 요약

주문 번호	크기	본체 색상	표면 기본 몸체	X	L	D	D1	D2	B	A	A1	H	H1	H2	H3	H4	톱니 수
K0122.9208187X55	2	연한 회색 RAL 7035	질감 매트	M8	55	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9208187X60	2	연한 회색 RAL 7035	질감 매트	M8	60	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9208188X15	2	창문 회색 RAL 7040	질감 매트	M8	15	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9208188X20	2	창문 회색 RAL 7040	질감 매트	M8	20	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9208188X25	2	창문 회색 RAL 7040	질감 매트	M8	25	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9208188X30	2	창문 회색 RAL 7040	질감 매트	M8	30	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9208188X35	2	창문 회색 RAL 7040	질감 매트	M8	35	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9208188X40	2	창문 회색 RAL 7040	질감 매트	M8	40	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9208188X45	2	창문 회색 RAL 7040	질감 매트	M8	45	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9208188X50	2	창문 회색 RAL 7040	질감 매트	M8	50	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9208188X55	2	창문 회색 RAL 7040	질감 매트	M8	55	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9208188X60	2	창문 회색 RAL 7040	질감 매트	M8	60	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9210181X15	2	검정 RAL 9005	질감 매트	M10	15	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9210181X20	2	검정 RAL 9005	질감 매트	M10	20	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9210181X25	2	검정 RAL 9005	질감 매트	M10	25	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9210181X30	2	검정 RAL 9005	질감 매트	M10	30	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9210181X35	2	검정 RAL 9005	질감 매트	M10	35	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9210181X40	2	검정 RAL 9005	질감 매트	M10	40	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9210181X45	2	검정 RAL 9005	질감 매트	M10	45	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9210181X50	2	검정 RAL 9005	질감 매트	M10	50	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9210181X55	2	검정 RAL 9005	질감 매트	M10	55	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9210181X60	2	검정 RAL 9005	질감 매트	M10	60	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9210182X15	2	푸어 오렌지 RAL 2004	질감 매트	M10	15	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9210182X20	2	푸어 오렌지 RAL 2004	질감 매트	M10	20	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9210182X25	2	푸어 오렌지 RAL 2004	질감 매트	M10	25	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9210182X30	2	푸어 오렌지 RAL 2004	질감 매트	M10	30	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9210182X35	2	푸어 오렌지 RAL 2004	질감 매트	M10	35	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9210182X40	2	푸어 오렌지 RAL 2004	질감 매트	M10	40	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9210182X45	2	푸어 오렌지 RAL 2004	질감 매트	M10	45	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9210182X50	2	푸어 오렌지 RAL 2004	질감 매트	M10	50	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9210182X55	2	푸어 오렌지 RAL 2004	질감 매트	M10	55	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9210182X60	2	푸어 오렌지 RAL 2004	질감 매트	M10	60	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9210183X15	2	밝은 노랑 RAL 1021	질감 매트	M10	15	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9210183X20	2	밝은 노랑 RAL 1021	질감 매트	M10	20	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9210183X25	2	밝은 노랑 RAL 1021	질감 매트	M10	25	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9210183X30	2	밝은 노랑 RAL 1021	질감 매트	M10	30	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9210183X35	2	밝은 노랑 RAL 1021	질감 매트	M10	35	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9210183X40	2	밝은 노랑 RAL 1021	질감 매트	M10	40	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9210183X45	2	밝은 노랑 RAL 1021	질감 매트	M10	45	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9210183X50	2	밝은 노랑 RAL 1021	질감 매트	M10	50	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9210183X55	2	밝은 노랑 RAL 1021	질감 매트	M10	55	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9210183X60	2	밝은 노랑 RAL 1021	질감 매트	M10	60	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9210184X15	2	신호등 빨강 RAL 3020	질감 매트	M10	15	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9210184X20	2	신호등 빨강 RAL 3020	질감 매트	M10	20	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9210184X25	2	신호등 빨강 RAL 3020	질감 매트	M10	25	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9210184X30	2	신호등 빨강 RAL 3020	질감 매트	M10	30	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9210184X35	2	신호등 빨강 RAL 3020	질감 매트	M10	35	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9210184X40	2	신호등 빨강 RAL 3020	질감 매트	M10	40	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9210184X45	2	신호등 빨강 RAL 3020	질감 매트	M10	45	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9210184X50	2	신호등 빨강 RAL 3020	질감 매트	M10	50	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9210184X55	2	신호등 빨강 RAL 3020	질감 매트	M10	55	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9210184X60	2	신호등 빨강 RAL 3020	질감 매트	M10	60	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9210185X15	2	시그널 녹색 RAL 6032	질감 매트	M10	15	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9210185X20	2	시그널 녹색 RAL 6032	질감 매트	M10	20	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9210185X25	2	시그널 녹색 RAL 6032	질감 매트	M10	25	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9210185X30	2	시그널 녹색 RAL 6032	질감 매트	M10	30	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9210185X35	2	시그널 녹색 RAL 6032	질감 매트	M10	35	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9210185X40	2	시그널 녹색 RAL 6032	질감 매트	M10	40	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9210185X45	2	시그널 녹색 RAL 6032	질감 매트	M10	45	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9210185X50	2	시그널 녹색 RAL 6032	질감 매트	M10	50	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9210185X55	2	시그널 녹색 RAL 6032	질감 매트	M10	55	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9210185X60	2	시그널 녹색 RAL 6032	질감 매트	M10	60	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20

수나사와 보호 캡이 있는 클램핑 레버, 질감이 있는 매트

품목 요약

주문 번호	크기	본체 색상	표면 기본 몸체	X	L	D	D1	D2	B	A	A1	H	H1	H2	H3	H4	톱니 수
K0122.9210186X15	2	신호등 파랑 RAL 5017	질감 매트	M10	15	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9210186X20	2	신호등 파랑 RAL 5017	질감 매트	M10	20	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9210186X25	2	신호등 파랑 RAL 5017	질감 매트	M10	25	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9210186X30	2	신호등 파랑 RAL 5017	질감 매트	M10	30	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9210186X35	2	신호등 파랑 RAL 5017	질감 매트	M10	35	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9210186X40	2	신호등 파랑 RAL 5017	질감 매트	M10	40	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9210186X45	2	신호등 파랑 RAL 5017	질감 매트	M10	45	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9210186X50	2	신호등 파랑 RAL 5017	질감 매트	M10	50	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9210186X55	2	신호등 파랑 RAL 5017	질감 매트	M10	55	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9210186X60	2	신호등 파랑 RAL 5017	질감 매트	M10	60	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9210187X15	2	연한 회색 RAL 7035	질감 매트	M10	15	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9210187X20	2	연한 회색 RAL 7035	질감 매트	M10	20	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9210187X25	2	연한 회색 RAL 7035	질감 매트	M10	25	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9210187X30	2	연한 회색 RAL 7035	질감 매트	M10	30	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9210187X35	2	연한 회색 RAL 7035	질감 매트	M10	35	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9210187X40	2	연한 회색 RAL 7035	질감 매트	M10	40	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9210187X45	2	연한 회색 RAL 7035	질감 매트	M10	45	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9210187X50	2	연한 회색 RAL 7035	질감 매트	M10	50	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9210187X55	2	연한 회색 RAL 7035	질감 매트	M10	55	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9210187X60	2	연한 회색 RAL 7035	질감 매트	M10	60	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9210188X15	2	창문 회색 RAL 7040	질감 매트	M10	15	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9210188X20	2	창문 회색 RAL 7040	질감 매트	M10	20	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9210188X25	2	창문 회색 RAL 7040	질감 매트	M10	25	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9210188X30	2	창문 회색 RAL 7040	질감 매트	M10	30	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9210188X35	2	창문 회색 RAL 7040	질감 매트	M10	35	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9210188X40	2	창문 회색 RAL 7040	질감 매트	M10	40	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9210188X45	2	창문 회색 RAL 7040	질감 매트	M10	45	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9210188X50	2	창문 회색 RAL 7040	질감 매트	M10	50	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9210188X55	2	창문 회색 RAL 7040	질감 매트	M10	55	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9210188X60	2	창문 회색 RAL 7040	질감 매트	M10	60	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
K0122.9308181X15	3	검정 RAL 9005	질감 매트	M8	15	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0122.9308181X20	3	검정 RAL 9005	질감 매트	M8	20	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0122.9308181X25	3	검정 RAL 9005	질감 매트	M8	25	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0122.9308181X30	3	검정 RAL 9005	질감 매트	M8	30	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0122.9308181X35	3	검정 RAL 9005	질감 매트	M8	35	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0122.9308181X40	3	검정 RAL 9005	질감 매트	M8	40	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0122.9308181X45	3	검정 RAL 9005	질감 매트	M8	45	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0122.9308181X50	3	검정 RAL 9005	질감 매트	M8	50	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0122.9308181X55	3	검정 RAL 9005	질감 매트	M8	55	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0122.9308181X60	3	검정 RAL 9005	질감 매트	M8	60	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0122.9308182X15	3	푸어 오렌지 RAL 2004	질감 매트	M8	15	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0122.9308182X20	3	푸어 오렌지 RAL 2004	질감 매트	M8	20	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0122.9308182X25	3	푸어 오렌지 RAL 2004	질감 매트	M8	25	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0122.9308182X30	3	푸어 오렌지 RAL 2004	질감 매트	M8	30	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0122.9308182X35	3	푸어 오렌지 RAL 2004	질감 매트	M8	35	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0122.9308182X40	3	푸어 오렌지 RAL 2004	질감 매트	M8	40	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0122.9308182X45	3	푸어 오렌지 RAL 2004	질감 매트	M8	45	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0122.9308182X50	3	푸어 오렌지 RAL 2004	질감 매트	M8	50	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0122.9308182X55	3	푸어 오렌지 RAL 2004	질감 매트	M8	55	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0122.9308182X60	3	푸어 오렌지 RAL 2004	질감 매트	M8	60	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0122.9308183X15	3	밝은 노랑 RAL 1021	질감 매트	M8	15	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0122.9308183X20	3	밝은 노랑 RAL 1021	질감 매트	M8	20	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0122.9308183X25	3	밝은 노랑 RAL 1021	질감 매트	M8	25	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0122.9308183X30	3	밝은 노랑 RAL 1021	질감 매트	M8	30	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0122.9308183X35	3	밝은 노랑 RAL 1021	질감 매트	M8	35	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0122.9308183X40	3	밝은 노랑 RAL 1021	질감 매트	M8	40	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0122.9308183X45	3	밝은 노랑 RAL 1021	질감 매트	M8	45	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0122.9308183X50	3	밝은 노랑 RAL 1021	질감 매트	M8	50	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0122.9308183X55	3	밝은 노랑 RAL 1021	질감 매트	M8	55	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0122.9308183X60	3	밝은 노랑 RAL 1021	질감 매트	M8	60	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0122.9308184X15	3	신호등 빨강 RAL 3020	질감 매트	M8	15	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0122.9308184X20	3	신호등 빨강 RAL 3020	질감 매트	M8	20	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22

수나사와 보호 캡이 있는 클램핑 레버, 질감이 있는 매트

품목 요약

주문 번호	크기	본체 색상	표면 기본 몸체	X	L	D	D1	D2	B	A	A1	H	H1	H2	H3	H4	톱니 수
K0122.9308184X25	3	신호등 빨강 RAL 3020	질감 매트	M8	25	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0122.9308184X30	3	신호등 빨강 RAL 3020	질감 매트	M8	30	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0122.9308184X35	3	신호등 빨강 RAL 3020	질감 매트	M8	35	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0122.9308184X40	3	신호등 빨강 RAL 3020	질감 매트	M8	40	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0122.9308184X45	3	신호등 빨강 RAL 3020	질감 매트	M8	45	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0122.9308184X50	3	신호등 빨강 RAL 3020	질감 매트	M8	50	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0122.9308184X55	3	신호등 빨강 RAL 3020	질감 매트	M8	55	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0122.9308184X60	3	신호등 빨강 RAL 3020	질감 매트	M8	60	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0122.9308185X15	3	시그널 녹색 RAL 6032	질감 매트	M8	15	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0122.9308185X20	3	시그널 녹색 RAL 6032	질감 매트	M8	20	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0122.9308185X25	3	시그널 녹색 RAL 6032	질감 매트	M8	25	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0122.9308185X30	3	시그널 녹색 RAL 6032	질감 매트	M8	30	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0122.9308185X35	3	시그널 녹색 RAL 6032	질감 매트	M8	35	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0122.9308185X40	3	시그널 녹색 RAL 6032	질감 매트	M8	40	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0122.9308185X45	3	시그널 녹색 RAL 6032	질감 매트	M8	45	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0122.9308185X50	3	시그널 녹색 RAL 6032	질감 매트	M8	50	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0122.9308185X55	3	시그널 녹색 RAL 6032	질감 매트	M8	55	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0122.9308185X60	3	시그널 녹색 RAL 6032	질감 매트	M8	60	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0122.9308186X15	3	신호등 파랑 RAL 5017	질감 매트	M8	15	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0122.9308186X20	3	신호등 파랑 RAL 5017	질감 매트	M8	20	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0122.9308186X25	3	신호등 파랑 RAL 5017	질감 매트	M8	25	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0122.9308186X30	3	신호등 파랑 RAL 5017	질감 매트	M8	30	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0122.9308186X35	3	신호등 파랑 RAL 5017	질감 매트	M8	35	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0122.9308186X40	3	신호등 파랑 RAL 5017	질감 매트	M8	40	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0122.9308186X45	3	신호등 파랑 RAL 5017	질감 매트	M8	45	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0122.9308186X50	3	신호등 파랑 RAL 5017	질감 매트	M8	50	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0122.9308186X55	3	신호등 파랑 RAL 5017	질감 매트	M8	55	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0122.9308186X60	3	신호등 파랑 RAL 5017	질감 매트	M8	60	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0122.9308187X15	3	연한 회색 RAL 7035	질감 매트	M8	15	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0122.9308187X20	3	연한 회색 RAL 7035	질감 매트	M8	20	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0122.9308187X25	3	연한 회색 RAL 7035	질감 매트	M8	25	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0122.9308187X30	3	연한 회색 RAL 7035	질감 매트	M8	30	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0122.9308187X35	3	연한 회색 RAL 7035	질감 매트	M8	35	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0122.9308187X40	3	연한 회색 RAL 7035	질감 매트	M8	40	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0122.9308187X45	3	연한 회색 RAL 7035	질감 매트	M8	45	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0122.9308187X50	3	연한 회색 RAL 7035	질감 매트	M8	50	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0122.9308187X55	3	연한 회색 RAL 7035	질감 매트	M8	55	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0122.9308187X60	3	연한 회색 RAL 7035	질감 매트	M8	60	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0122.9308188X15	3	창문 회색 RAL 7040	질감 매트	M8	15	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0122.9308188X20	3	창문 회색 RAL 7040	질감 매트	M8	20	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0122.9308188X25	3	창문 회색 RAL 7040	질감 매트	M8	25	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0122.9308188X30	3	창문 회색 RAL 7040	질감 매트	M8	30	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0122.9308188X35	3	창문 회색 RAL 7040	질감 매트	M8	35	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0122.9308188X40	3	창문 회색 RAL 7040	질감 매트	M8	40	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0122.9308188X45	3	창문 회색 RAL 7040	질감 매트	M8	45	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0122.9308188X50	3	창문 회색 RAL 7040	질감 매트	M8	50	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0122.9308188X55	3	창문 회색 RAL 7040	질감 매트	M8	55	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0122.9308188X60	3	창문 회색 RAL 7040	질감 매트	M8	60	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0122.9310181X15	3	검정 RAL 9005	질감 매트	M10	15	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0122.9310181X20	3	검정 RAL 9005	질감 매트	M10	20	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0122.9310181X25	3	검정 RAL 9005	질감 매트	M10	25	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0122.9310181X30	3	검정 RAL 9005	질감 매트	M10	30	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0122.9310181X35	3	검정 RAL 9005	질감 매트	M10	35	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0122.9310181X40	3	검정 RAL 9005	질감 매트	M10	40	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0122.9310181X45	3	검정 RAL 9005	질감 매트	M10	45	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0122.9310181X50	3	검정 RAL 9005	질감 매트	M10	50	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0122.9310181X55	3	검정 RAL 9005	질감 매트	M10	55	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0122.9310181X60	3	검정 RAL 9005	질감 매트	M10	60	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0122.9310182X15	3	푸어 오렌지 RAL 2004	질감 매트	M10	15	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0122.9310182X20	3	푸어 오렌지 RAL 2004	질감 매트	M10	20	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0122.9310182X25	3	푸어 오렌지 RAL 2004	질감 매트	M10	25	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0122.9310182X30	3	푸어 오렌지 RAL 2004	질감 매트	M10	30	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22

수나사와 보호 캡이 있는 클램핑 레버, 질감이 있는 매트

품목 요약

주문 번호	크기	본체 색상	표면 기본 몸체	X	L	D	D1	D2	B	A	A1	H	H1	H2	H3	H4	톱니 수
K0122.9310182X35	3	푸어 오렌지 RAL 2004	질감 매트	M10	35	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0122.9310182X40	3	푸어 오렌지 RAL 2004	질감 매트	M10	40	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0122.9310182X45	3	푸어 오렌지 RAL 2004	질감 매트	M10	45	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0122.9310182X50	3	푸어 오렌지 RAL 2004	질감 매트	M10	50	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0122.9310182X55	3	푸어 오렌지 RAL 2004	질감 매트	M10	55	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0122.9310182X60	3	푸어 오렌지 RAL 2004	질감 매트	M10	60	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0122.9310183X15	3	밝은 노랑 RAL 1021	질감 매트	M10	15	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0122.9310183X20	3	밝은 노랑 RAL 1021	질감 매트	M10	20	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0122.9310183X25	3	밝은 노랑 RAL 1021	질감 매트	M10	25	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0122.9310183X30	3	밝은 노랑 RAL 1021	질감 매트	M10	30	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0122.9310183X35	3	밝은 노랑 RAL 1021	질감 매트	M10	35	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0122.9310183X40	3	밝은 노랑 RAL 1021	질감 매트	M10	40	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0122.9310183X45	3	밝은 노랑 RAL 1021	질감 매트	M10	45	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0122.9310183X50	3	밝은 노랑 RAL 1021	질감 매트	M10	50	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0122.9310183X55	3	밝은 노랑 RAL 1021	질감 매트	M10	55	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0122.9310183X60	3	밝은 노랑 RAL 1021	질감 매트	M10	60	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0122.9310184X15	3	신호등 빨강 RAL 3020	질감 매트	M10	15	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0122.9310184X20	3	신호등 빨강 RAL 3020	질감 매트	M10	20	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0122.9310184X25	3	신호등 빨강 RAL 3020	질감 매트	M10	25	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0122.9310184X30	3	신호등 빨강 RAL 3020	질감 매트	M10	30	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0122.9310184X35	3	신호등 빨강 RAL 3020	질감 매트	M10	35	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0122.9310184X40	3	신호등 빨강 RAL 3020	질감 매트	M10	40	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0122.9310184X45	3	신호등 빨강 RAL 3020	질감 매트	M10	45	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0122.9310184X50	3	신호등 빨강 RAL 3020	질감 매트	M10	50	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0122.9310184X55	3	신호등 빨강 RAL 3020	질감 매트	M10	55	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0122.9310184X60	3	신호등 빨강 RAL 3020	질감 매트	M10	60	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0122.9310185X15	3	시그널 녹색 RAL 6032	질감 매트	M10	15	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0122.9310185X20	3	시그널 녹색 RAL 6032	질감 매트	M10	20	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0122.9310185X25	3	시그널 녹색 RAL 6032	질감 매트	M10	25	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0122.9310185X30	3	시그널 녹색 RAL 6032	질감 매트	M10	30	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0122.9310185X35	3	시그널 녹색 RAL 6032	질감 매트	M10	35	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0122.9310185X40	3	시그널 녹색 RAL 6032	질감 매트	M10	40	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0122.9310185X45	3	시그널 녹색 RAL 6032	질감 매트	M10	45	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0122.9310185X50	3	시그널 녹색 RAL 6032	질감 매트	M10	50	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0122.9310185X55	3	시그널 녹색 RAL 6032	질감 매트	M10	55	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0122.9310185X60	3	시그널 녹색 RAL 6032	질감 매트	M10	60	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0122.9310186X15	3	신호등 파랑 RAL 5017	질감 매트	M10	15	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0122.9310186X20	3	신호등 파랑 RAL 5017	질감 매트	M10	20	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0122.9310186X25	3	신호등 파랑 RAL 5017	질감 매트	M10	25	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0122.9310186X30	3	신호등 파랑 RAL 5017	질감 매트	M10	30	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0122.9310186X35	3	신호등 파랑 RAL 5017	질감 매트	M10	35	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0122.9310186X40	3	신호등 파랑 RAL 5017	질감 매트	M10	40	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0122.9310186X45	3	신호등 파랑 RAL 5017	질감 매트	M10	45	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0122.9310186X50	3	신호등 파랑 RAL 5017	질감 매트	M10	50	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0122.9310186X55	3	신호등 파랑 RAL 5017	질감 매트	M10	55	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0122.9310186X60	3	신호등 파랑 RAL 5017	질감 매트	M10	60	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0122.9310187X15	3	연한 회색 RAL 7035	질감 매트	M10	15	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0122.9310187X20	3	연한 회색 RAL 7035	질감 매트	M10	20	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0122.9310187X25	3	연한 회색 RAL 7035	질감 매트	M10	25	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0122.9310187X30	3	연한 회색 RAL 7035	질감 매트	M10	30	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0122.9310187X35	3	연한 회색 RAL 7035	질감 매트	M10	35	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0122.9310187X40	3	연한 회색 RAL 7035	질감 매트	M10	40	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0122.9310187X45	3	연한 회색 RAL 7035	질감 매트	M10	45	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0122.9310187X50	3	연한 회색 RAL 7035	질감 매트	M10	50	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0122.9310187X55	3	연한 회색 RAL 7035	질감 매트	M10	55	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0122.9310187X60	3	연한 회색 RAL 7035	질감 매트	M10	60	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0122.9310188X15	3	창문 회색 RAL 7040	질감 매트	M10	15	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0122.9310188X20	3	창문 회색 RAL 7040	질감 매트	M10	20	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0122.9310188X25	3	창문 회색 RAL 7040	질감 매트	M10	25	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0122.9310188X30	3	창문 회색 RAL 7040	질감 매트	M10	30	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0122.9310188X35	3	창문 회색 RAL 7040	질감 매트	M10	35	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0122.9310188X40	3	창문 회색 RAL 7040	질감 매트	M10	40	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22

수나사와 보호 캡이 있는 클램핑 레버, 질감이 있는 매트

품목 요약

주문 번호	크기	본체 색상	표면 기본 몸체	X	L	D	D1	D2	B	A	A1	H	H1	H2	H3	H4	톱니 수
K0122.9310188X45	3	창문 회색 RAL 7040	질감 매트	M10	45	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0122.9310188X50	3	창문 회색 RAL 7040	질감 매트	M10	50	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0122.9310188X55	3	창문 회색 RAL 7040	질감 매트	M10	55	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
K0122.9310188X60	3	창문 회색 RAL 7040	질감 매트	M10	60	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22