

암나사와 보호 캡이 있는 클램핑 레버, 스테인레스 스틸 부품, 광택 처리

품목 설명/제품 이미지



들어올려
잠금 해제



설명

재질:

아연 다이캐스팅 그립 레버 DIN EN 12844.

스틸 부품 스테인레스 스틸 1.4305.

스테인레스 스틸 보호 캡 1.4305.

표면 마무리:

플라스틱 코팅 그립 레버.


스틸 부품 검정색.

요청 시:

기타 암나사, 색상 및 특수 설계 버전.

다른 길이의 요구 치수 "H1"에 대해서는 추가 비용으로 공급 가능함.

암나사와 보호 캡이 있는 클램핑 레버, 스테인레스 스틸 부품, 광택
처리
도면



품목 요약

주문 번호	본체 색상	표면 기본 몸체	크기	X	T	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	톱니 수
K0123.92061	검정 RAL 9005	새틴 피니시	2	M6	12	13,5	18,5	19	32	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K0123.92081	검정 RAL 9005	새틴 피니시	2	M8	12	13,5	18,5	19	32	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20
K0123.93081	검정 RAL 9005	새틴 피니시	3	M8	14	16	21	22	41,5	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0123.93101	검정 RAL 9005	새틴 피니시	3	M10	14	16	21	22	41,5	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22