

플라스틱 로킹 스토퍼 원형 및 사각 튜브용

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:
기본 몸체 폴리에틸렌.

표면 마무리:
본체, 검은색.

정보:

*재료 특성 및 기하학적 구조로 인해 종방향 변형이 있습니다 - 글라이더 및 풋 플러그에 적합합니다.

라멜라가 닫혀있거나 중단되어 있습니다. 생산 기술로 인해 잔여 주조 물이 샤프트 길이를 초과할 수 있습니다.

라멜라 수는 플러그 당 2개에서 4개 사이로 다양합니다.

ID의 도표에 있는 적합한 파이프 이름 뒤에 있는 사양은 파이프의 벽 두께를 나타냅니다.


이용:

잠금 플러그는 모서리 보호 또는 튜브 끝 잠금을 위해 사용됨.

조립:

조립은 손으로 누르거나 나무 망치를 쳐서 함.

도면



품목 요약

플라스틱 로킹 스토퍼 원형 및 사각 튜브용

주문 번호	타입	형태 타입	A	B	D	H	L	다음에 적합
K0494.000100815	A	원형	-	-	10	3,5	10	Ø10x0.8-1.5
K0494.000120820	A	원형	-	-	12	3,5	10	Ø12x0.8-2
K0494.000130820	A	원형	-	-	13	4	10,5	Ø13x0.8-2
K0494.000140820	A	원형	-	-	14	5	11,5	Ø14x0.8-2
K0494.000150820	A	원형	-	-	15	3	11,5	Ø15x0.8-2
K0494.000160820	A	원형	-	-	16	5	11,5	Ø16x0.8-2
K0494.018150	A	원형	-	-	18	5	11,5	Ø18x0.8-2
K0494.000182535	A	원형	-	-	18	5	11,5	Ø18x2.5-3.5
K0494.000190825	A	원형	-	-	19	5	11,5	Ø19x0.8-2.5
K0494.020200	A	원형	-	-	20	5	11,5	Ø20x0.8-2.5
K0494.000210825	A	원형	-	-	21	5	11,5	Ø21x0.8-2.5
K0494.000220830	A	원형	-	-	22	5	11,5	Ø22x0.8-3

플라스틱 로킹 스톱퍼 원형 및 사각 튜브용

품목 요약

주문 번호	타입	형태 타입	A	B	D	H	L	다음에 적합
K0494.000230830	A	원형	-	-	23	5	11,5	Ø23x0.8-3
K0494.000240825	A	원형	-	-	24	5	11,5	Ø24x0.8-2.5
K0494.025200	A	원형	-	-	25	5	11,5	Ø25x1-3
K0494.000253050	A	원형	-	-	25	5	11,5	Ø25x3-5
K0494.000260830	A	원형	-	-	26	5	11,5	Ø26x0.8-3
K0494.000270830	A	원형	-	-	27	5	11,5	Ø27x0.8-3
K0494.000280825	A	원형	-	-	28	5	11,5	Ø28x0.8-2.5
K0494.030200	A	원형	-	-	30	5	11,5	Ø30x0.8-2,5
K0494.000302545	A	원형	-	-	30	5	11,5	Ø30x2.5-4.5
K0494.000320830	A	원형	-	-	32	5	11,5	Ø32x0.8-3
K0494.000322545	A	원형	-	-	32	5	11,5	Ø32x2.5-4.5
K0494.000340830	A	원형	-	-	34	5	11,5	Ø34x0.8-3
K0494.000343540	A	원형	-	-	34	5	11,5	Ø34x3.5-4
K0494.000351030	A	원형	-	-	35	5	11,5	Ø35x1-3
K0494.000353050	A	원형	-	-	35	5	11,5	Ø35x3-5
K0494.000361030	A	원형	-	-	36	5	11,5	Ø36x1-3
K0494.000371030	A	원형	-	-	37	5	11,5	Ø37x1-3
K0494.000381030	A	원형	-	-	38	5	11,5	Ø38x1-3
K0494.000383050	A	원형	-	-	38	5	11,5	Ø38x3-5
K0494.040300	A	원형	-	-	40	5	11,5	Ø40x1-3
K0494.040400	A	원형	-	-	40	5	11,5	Ø40x3-5
K0494.000420825	A	원형	-	-	42	5	11,5	Ø42x0.8-2.5
K0494.000422550	A	원형	-	-	42	5	11,5	Ø42x2.5-5
K0494.000432025	A	원형	-	-	43	5	11,5	Ø43x2-2.5
K0494.000433035	A	원형	-	-	43	5	11,5	Ø43x3-3.5
K0494.000441232	A	원형	-	-	44,5	5	11,5	Ø44.5x1.2-3.2
K0494.000450830	A	원형	-	-	45	5	11,5	Ø45x0.8-3
K0494.000453050	A	원형	-	-	45	5	11,5	Ø45x3-5
K0494.000461535	A	원형	-	-	46	5	11,5	Ø46x1.5-3.5
K0494.000481236	A	원형	-	-	48,4	6	11,5	Ø48.4x1.2-3.6
K0494.000482552	A	원형	-	-	48,4	6	11,5	Ø48.4x2.5-5.2
K0494.000501025	A	원형	-	-	50	5	11,5	Ø50x1-2.5
K0494.050400	A	원형	-	-	50	5	11,5	Ø50x2.5-4,5
K0494.000521535	A	원형	-	-	52	5	14,5	Ø52x1.5-3.5
K0494.000551030	A	원형	-	-	55	5	14,5	Ø55x1-3
K0494.000553050	A	원형	-	-	55	5	14,5	Ø55x3-5
K0494.000601030	A	원형	-	-	60	5	18	Ø60x1-3
K0494.000603050	A	원형	-	-	60	5	18	Ø60x3-5
K0494.000631535	A	원형	-	-	63,5	5	21	Ø63.5x1.5-3.5
K0494.000651535	A	원형	-	-	65	5	21	Ø65x1.5-3.5
K0494.000653050	A	원형	-	-	65	5	21	Ø65x3-5
K0494.000701035	A	원형	-	-	70	5	21	Ø70x1-3.5
K0494.000751035	A	원형	-	-	75	6	21	Ø75x1-3.5
K0494.000753050	A	원형	-	-	75	6	21	Ø75x3-5
K0494.000761540	A	원형	-	-	76,2	6	21	Ø76.2x1.5-4
K0494.000803055	A	원형	-	-	80	6	21	Ø80x3-5.5
K0494.000851540	A	원형	-	-	85	6	21	Ø85x1.5-4
K0494.000891840	A	원형	-	-	88,9	6	21	Ø88.9x1.8-4
K0494.000901540	A	원형	-	-	90	6	21	Ø90x1.5-4
K0494.000951540	A	원형	-	-	95	6	21	Ø95x1.5-4
K0494.001001540	A	원형	-	-	100	6	28	Ø100x1.5-4
K0494.413130520	B	사각	13	-	-	4	11,5	13x13x0.5-2
K0494.415150820	B	사각	15	-	-	3	11,5	15x15x0.8-2
K0494.416160820	B	사각	16	-	-	5	11,5	16x16x0.8-2
K0494.418181530	B	사각	18	-	-	5	11,5	18x18x1.5-3
K0494.420100	B	사각	20	-	-	5	11,5	20 x 20 x 0.8-3
K0494.422220830	B	사각	22	-	-	5	11,5	22x22x0.8-3
K0494.425150	B	사각	25	-	-	5	11,5	25 x 25 x 1-3
K0494.428281030	B	사각	28	-	-	5	11,5	28x28x1-3
K0494.430200	B	사각	30	-	-	5	11,5	30 x 30 x 1-2,5
K0494.430302550	B	사각	30	-	-	5	11,5	30x30x2.5-5
K0494.432321035	B	사각	32	-	-	5	11,5	32x32x1-3,5

플라스틱 로킹 스토퍼 원형 및 사각 튜브용

품목 요약

주문 번호	타입	형태 타입	A	B	D	H	L	다음에 적합
K0494.434341030	B	사각	34	-	-	5	14,5	34x34x1-3
K0494.435350830	B	사각	35	-	-	5	14,5	35x35x0,8-3
K0494.438381035	B	사각	38	-	-	5	14,5	38x38x1-3,5
K0494.440300	B	사각	40	-	-	5	14,5	40 x 40 x 1-3
K0494.440400	B	사각	40	-	-	5	14,5	40 x 40 x 3-5
K0494.445451030	B	사각	45	-	-	5	14,5	45x45x1-3
K0494.445453050	B	사각	45	-	-	5	14,5	45x45x3-5
K0494.448482545	B	사각	48	-	-	5	14,5	48x48x2,5-4,5
K0494.450500830	B	사각	50	-	-	5	14,5	50x50x0,8-3
K0494.450503050	B	사각	50	-	-	5	14,5	50x50x3-5
K0494.452521535	B	사각	52	-	-	5	14,5	52x52x1,5-3,5
K0494.455552045	B	사각	55	-	-	5	14,5	55x55x2-4,5
K0494.460601540	B	사각	60	-	-	5	21	60x60x1,5-4
K0494.465652045	B	사각	65	-	-	5	21	65x65x2-4,5
K0494.470702045	B	사각	70	-	-	5	18,7	70x70x2-4,5
K0494.475752045	B	사각	75	-	-	6	21	75x75x2-4,5
K0494.480802045	B	사각	80	-	-	6	21	80x80x2-4,5
K0494.490903050	B	사각	90	-	-	6	21	90x90x3-5
K0494.495953555	B	사각	95	-	-	6	21	95x95x3,5-5,5
K0494.400001040	B	사각	100	-	-	7	24	100x100x1-4
K0494.220100820	C	직사각	20	10	-	3	11,5	20x10x0,8-2
K0494.220151020	C	직사각	20	15	-	5	11,5	20x15x1-2
K0494.225100820	C	직사각	25	10	-	3	11,5	25x10x0,8-2
K0494.225150825	C	직사각	25	15	-	5	11,5	25x15x0,8-2,5
K0494.225201030	C	직사각	25	20	-	5	11,5	25x20x1-3
K0494.230100820	C	직사각	30	10	-	3	11,5	30x10x0,8-2
K0494.230150825	C	직사각	30	15	-	5	11,5	30x15x0,8-2,5
K0494.230201030	C	직사각	30	20	-	5	11,5	30x20x1-3
K0494.230250830	C	직사각	30	25	-	5	11,5	30x25x0,8-3
K0494.235100820	C	직사각	35	10	-	3,5	11,5	35x10x0,8-2
K0494.235151030	C	직사각	35	15	-	5	11,5	35x15x1-3
K0494.235200830	C	직사각	35	20	-	5	11,5	35x20x0,8-3
K0494.235250830	C	직사각	35	25	-	5	11,5	35x25x0,8-3
K0494.240151020	C	직사각	40	15	-	5	11,7	40x15x1-2
K0494.240200830	C	직사각	40	20	-	5	11,5	40x20x0,8-3
K0494.240251035	C	직사각	40	25	-	5	11,5	40x25x1-3,5
K0494.240301030	C	직사각	40	30	-	5	11,5	40x30x1-3
K0494.240351030	C	직사각	40	35	-	5	11,5	40x35x1-3
K0494.245201030	C	직사각	45	20	-	5	11,5	45x20x1-3
K0494.245250830	C	직사각	45	25	-	5	11,5	45x25x0,8-3
K0494.245300830	C	직사각	45	30	-	5	11,5	45x30x0,8-3
K0494.245351035	C	직사각	45	35	-	5	11,5	45x35x1-3,5
K0494.250100820	C	직사각	50	10	-	3,5	11,5	50x10x0,8-2
K0494.250200830	C	직사각	50	20	-	5	14,5	50x20x0,8-3
K0494.250250830	C	직사각	50	25	-	5	14,5	50x25x0,8-3
K0494.250301030	C	직사각	50	30	-	5	14,5	50x30x1-3
K0494.250351035	C	직사각	50	35	-	5	14,5	50x35x1-3,5
K0494.250400830	C	직사각	50	40	-	5	14,5	50x40x0,8-3
K0494.255401540	C	직사각	55	40	-	5	14,5	55x40x1,5-4
K0494.260151020	C	직사각	60	15	-	5	14,5	60x15x1-2
K0494.260201030	C	직사각	60	20	-	5	14,5	60x20x1-3
K0494.260250830	C	직사각	60	25	-	5	14,5	60x25x0,8-3
K0494.260301030	C	직사각	60	30	-	5	14,5	60x30x1-3
K0494.260351535	C	직사각	60	35	-	5	14,5	60x35x1,5-3,5
K0494.260401030	C	직사각	60	40	-	5	14,5	60x40x1-3
K0494.260451540	C	직사각	60	45	-	5	14,5	60x45x1,5-4
K0494.260501535	C	직사각	60	50	-	5	14,5	60x50x1,5-3,5
K0494.270301030	C	직사각	70	30	-	5	14,5	70x30x1-3
K0494.270351535	C	직사각	70	35	-	5	14,5	70x35x1,5-3,5
K0494.270401030	C	직사각	70	40	-	5	14,5	70x40x1-3
K0494.270502040	C	직사각	70	50	-	5	14,5	70x50x2-4
K0494.275251025	C	직사각	75	25	-	5	14,5	75x25x1-2,5

플라스틱 로킹 스토퍼 원형 및 사각 튜브용

품목 요약

주문 번호	타입	형태 타입	A	B	D	H	L	다음에 적합
K0494.275500825	C	직사각	75	50	-	5	14,5	75x50x0,8-2,5
K0494.280251030	C	직사각	80	25	-	5	14,5	*80x25x1-3
K0494.280301025	C	직사각	80	30	-	5	14,5	*80x30x1-2,5
K0494.280401030	C	직사각	80	40	-	5	14,5	80x40x1-3
K0494.280451535	C	직사각	80	45	-	5	14,5	80x45x1,5-3,5
K0494.280501535	C	직사각	80	50	-	5	21,5	80x50x1,5-3,5
K0494.280601545	C	직사각	80	60	-	5	24	80x60x1,5-4,5
K0494.290402040	C	직사각	90	40	-	5	14,5	*90x40x2-4
K0494.290502045	C	직사각	90	50	-	5	21,5	90x50x2-4,5
K0494.290703055	C	직사각	90	70	-	6	21,5	90x70x3-5,5
K0494.200301535	C	직사각	100	30	-	5	14,5	*100x30x1,5-3,5
K0494.200401535	C	직사각	100	40	-	5	14,5	*100x40x1,5-3,5
K0494.200501545	C	직사각	100	50	-	5	24	100x50x1,5-4,5
K0494.200602545	C	직사각	100	60	-	6	24,5	100x60x2,5-4,5
K0494.200803055	C	직사각	100	80	-	6	24	100x80x3-5,5