

플라스틱 로킹 스토퍼 원형 및 사각 튜브용, A형, 원형

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

기본 몸체 폴리에틸렌.

표면 마무리:

본체, 검은색.

정보:

*재료 특성 및 기하학적 구조로 인해 종방향 변형이 있습니다 - 글라이더 및 풋 플러그에 적합합니다.

라멜라가 닫혀있거나 중단되어 있습니다. 생산 기술로 인해 잔여 주조 물이 샤프트 길이를 초과할 수 있습니다.

라멜라 수는 플러그 당 2개에서 4개 사이로 다양합니다.

ID의 도표에 있는 적합한 파이프 이름 뒤에 있는 사양은 파이프의 벽 두께를 나타냅니다.


이용:

잠금 플러그는 모서리 보호 또는 튜브 끝 잠금을 위해 사용됨.

조립:

조립은 손으로 누르거나 나무 망치를 쳐서 함.

도면



품목 요약

주문 번호	타입	형태 타입	D	H	L	다음에 적합
K0494.000100815	A	원형	10	3,5	10	Ø10x0.8-1.5
K0494.000120820	A	원형	12	3,5	10	Ø12x0.8-2
K0494.000130820	A	원형	13	4	10,5	Ø13x0.8-2
K0494.000140820	A	원형	14	5	11,5	Ø14x0.8-2
K0494.000150820	A	원형	15	3	11,5	Ø15x0.8-2
K0494.000160820	A	원형	16	5	11,5	Ø16x0.8-2

플라스틱 로킹 스톱퍼 원형 및 사각 튜브용, A형, 원형

품목 요약

주문 번호	타입	형태 타입	D	H	L	다음에 적합
K0494.018150	A	원형	18	5	11,5	Ø18x0.8-2
K0494.000182535	A	원형	18	5	11,5	Ø18x2.5-3.5
K0494.000190825	A	원형	19	5	11,5	Ø19x0.8-2.5
K0494.020200	A	원형	20	5	11,5	Ø20x0.8-2.5
K0494.000210825	A	원형	21	5	11,5	Ø21x0.8-2.5
K0494.000220830	A	원형	22	5	11,5	Ø22x0.8-3
K0494.000230830	A	원형	23	5	11,5	Ø23x0.8-3
K0494.000240825	A	원형	24	5	11,5	Ø24x0.8-2.5
K0494.025200	A	원형	25	5	11,5	Ø25x1-3
K0494.000253050	A	원형	25	5	11,5	Ø25x3-5
K0494.000260830	A	원형	26	5	11,5	Ø26x0.8-3
K0494.000270830	A	원형	27	5	11,5	Ø27x0.8-3
K0494.000280825	A	원형	28	5	11,5	Ø28x0.8-2.5
K0494.030200	A	원형	30	5	11,5	Ø30x0.8-2.5
K0494.000302545	A	원형	30	5	11,5	Ø30x2.5-4.5
K0494.000320830	A	원형	32	5	11,5	Ø32x0.8-3
K0494.000322545	A	원형	32	5	11,5	Ø32x2.5-4.5
K0494.000340830	A	원형	34	5	11,5	Ø34x0.8-3
K0494.000343540	A	원형	34	5	11,5	Ø34x3.5-4
K0494.000351030	A	원형	35	5	11,5	Ø35x1-3
K0494.000353050	A	원형	35	5	11,5	Ø35x3-5
K0494.000361030	A	원형	36	5	11,5	Ø36x1-3
K0494.000371030	A	원형	37	5	11,5	Ø37x1-3
K0494.000381030	A	원형	38	5	11,5	Ø38x1-3
K0494.000383050	A	원형	38	5	11,5	Ø38x3-5
K0494.040300	A	원형	40	5	11,5	Ø40x1-3
K0494.040400	A	원형	40	5	11,5	Ø40x3-5
K0494.000420825	A	원형	42	5	11,5	Ø42x0.8-2.5
K0494.000422550	A	원형	42	5	11,5	Ø42x2.5-5
K0494.000432025	A	원형	43	5	11,5	Ø43x2-2.5
K0494.000433035	A	원형	43	5	11,5	Ø43x3-3.5
K0494.000441232	A	원형	44,5	5	11,5	Ø44.5x1.2-3.2
K0494.000450830	A	원형	45	5	11,5	Ø45x0.8-3
K0494.000453050	A	원형	45	5	11,5	Ø45x3-5
K0494.000461535	A	원형	46	5	11,5	Ø46x1.5-3.5
K0494.000481236	A	원형	48,4	6	11,5	Ø48.4x1.2-3.6
K0494.000482552	A	원형	48,4	6	11,5	Ø48.4x2.5-5.2
K0494.000501025	A	원형	50	5	11,5	Ø50x1-2.5
K0494.050400	A	원형	50	5	11,5	Ø50x2.5-4.5
K0494.000521535	A	원형	52	5	14,5	Ø52x1.5-3.5
K0494.000551030	A	원형	55	5	14,5	Ø55x1-3
K0494.000553050	A	원형	55	5	14,5	Ø55x3-5
K0494.000601030	A	원형	60	5	18	Ø60x1-3
K0494.000603050	A	원형	60	5	18	Ø60x3-5
K0494.000631535	A	원형	63,5	5	21	Ø63.5x1.5-3.5
K0494.000651535	A	원형	65	5	21	Ø65x1.5-3.5
K0494.000653050	A	원형	65	5	21	Ø65x3-5
K0494.000701035	A	원형	70	5	21	Ø70x1-3.5
K0494.000751035	A	원형	75	6	21	Ø75x1-3.5
K0494.000753050	A	원형	75	6	21	Ø75x3-5
K0494.000761540	A	원형	76,2	6	21	Ø76.2x1.5-4
K0494.000803055	A	원형	80	6	21	Ø80x3-5.5
K0494.000851540	A	원형	85	6	21	Ø85x1.5-4
K0494.000891840	A	원형	88,9	6	21	Ø88.9x1.8-4
K0494.000901540	A	원형	90	6	21	Ø90x1.5-4
K0494.000951540	A	원형	95	6	21	Ø95x1.5-4
K0494.001001540	A	원형	100	6	28	Ø100x1.5-4

플라스틱 로킹 스톱퍼 원형 및 사각 튜브용, A형, 원형

품목 요약
