

플라스틱 로킹 스토퍼 원형 및 사각 튜브용, C형, 직사각형

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

기본 몸체 폴리에틸렌.

표면 마무리:

본체, 검은색.

정보:

*재료 특성 및 기하학적 구조로 인해 종방향 변형이 있습니다 - 글라이더 및 풋 플러그에 적합합니다.

라멜라가 닫혀있거나 중단되어 있습니다. 생산 기술로 인해 잔여 주조 물이 샤프트 길이를 초과할 수 있습니다.

라멜라 수는 플러그 당 2개에서 4개 사이로 다양합니다.

ID의 도표에 있는 적합한 파이프 이름 뒤에 있는 사양은 파이프의 벽 두께를 나타냅니다.

이용:



잠금 플러그는 모서리 보호 또는 튜브 끝 잠금을 위해 사용됨.

조립:

조립은 손으로 누르거나 나무 망치를 쳐서 함.

도면

③



품목 요약

주문 번호	타입	형태 타입	A	B	H	L	다음에 적합
K0494.220100820	C	직사각	20	10	3	11,5	20x10x0,8-2
K0494.220151020	C	직사각	20	15	5	11,5	20x15x1-2
K0494.225100820	C	직사각	25	10	3	11,5	25x10x0,8-2
K0494.225150825	C	직사각	25	15	5	11,5	25x15x0,8-2,5
K0494.225201030	C	직사각	25	20	5	11,5	25x20x1-3
K0494.230100820	C	직사각	30	10	3	11,5	30x10x0,8-2
K0494.230150825	C	직사각	30	15	5	11,5	30x15x0,8-2,5

플라스틱 로킹 스톱퍼 원형 및 사각 튜브용, C형, 직사각형

품목 요약

주문 번호	타입	형태 타입	A	B	H	L	다음에 적합
K0494.230201030	C	직사각	30	20	5	11,5	30x20x1-3
K0494.230250830	C	직사각	30	25	5	11,5	30x25x0,8-3
K0494.235100820	C	직사각	35	10	3,5	11,5	35x10x0,8-2
K0494.235151030	C	직사각	35	15	5	11,5	35x15x1-3
K0494.235200830	C	직사각	35	20	5	11,5	35x20x0,8-3
K0494.235250830	C	직사각	35	25	5	11,5	35x25x0,8-3
K0494.240151020	C	직사각	40	15	5	11,7	40x15x1-2
K0494.240200830	C	직사각	40	20	5	11,5	40x20x0,8-3
K0494.240251035	C	직사각	40	25	5	11,5	40x25x1-3,5
K0494.240301030	C	직사각	40	30	5	11,5	40x30x1-3
K0494.240351030	C	직사각	40	35	5	11,5	40x35x1-3
K0494.245201030	C	직사각	45	20	5	11,5	45x20x1-3
K0494.245250830	C	직사각	45	25	5	11,5	45x25x0,8-3
K0494.245300830	C	직사각	45	30	5	11,5	45x30x0,8-3
K0494.245351035	C	직사각	45	35	5	11,5	45x35x1-3,5
K0494.250100820	C	직사각	50	10	3,5	11,5	50x10x0,8-2
K0494.250200830	C	직사각	50	20	5	14,5	50x20x0,8-3
K0494.250250830	C	직사각	50	25	5	14,5	50x25x0,8-3
K0494.250301030	C	직사각	50	30	5	14,5	50x30x1-3
K0494.250351035	C	직사각	50	35	5	14,5	50x35x1-3,5
K0494.250400830	C	직사각	50	40	5	14,5	50x40x0,8-3
K0494.255401540	C	직사각	55	40	5	14,5	55x40x1,5-4
K0494.260151020	C	직사각	60	15	5	14,5	60x15x1-2
K0494.260201030	C	직사각	60	20	5	14,5	60x20x1-3
K0494.260250830	C	직사각	60	25	5	14,5	60x25x0,8-3
K0494.260301030	C	직사각	60	30	5	14,5	60x30x1-3
K0494.260351535	C	직사각	60	35	5	14,5	60x35x1,5-3,5
K0494.260401030	C	직사각	60	40	5	14,5	60x40x1-3
K0494.260451540	C	직사각	60	45	5	14,5	60x45x1,5-4
K0494.260501535	C	직사각	60	50	5	14,5	60x50x1,5-3,5
K0494.270301030	C	직사각	70	30	5	14,5	70x30x1-3
K0494.270351535	C	직사각	70	35	5	14,5	70x35x1,5-3,5
K0494.270401030	C	직사각	70	40	5	14,5	70x40x1-3
K0494.270502040	C	직사각	70	50	5	14,5	70x50x2-4
K0494.275251025	C	직사각	75	25	5	14,5	75x25x1-2,5
K0494.275500825	C	직사각	75	50	5	14,5	75x50x0,8-2,5
K0494.280251030	C	직사각	80	25	5	14,5	*80x25x1-3
K0494.280301025	C	직사각	80	30	5	14,5	*80x30x1-2,5
K0494.280401030	C	직사각	80	40	5	14,5	80x40x1-3
K0494.280451535	C	직사각	80	45	5	14,5	80x45x1,5-3,5
K0494.280501535	C	직사각	80	50	5	21,5	80x50x1,5-3,5
K0494.280601545	C	직사각	80	60	5	24	80x60x1,5-4,5
K0494.290402040	C	직사각	90	40	5	14,5	*90x40x2-4
K0494.290502045	C	직사각	90	50	5	21,5	90x50x2-4,5
K0494.290703055	C	직사각	90	70	6	21,5	90x70x3-5,5
K0494.200301535	C	직사각	100	30	5	14,5	*100x30x1,5-3,5
K0494.200401535	C	직사각	100	40	5	14,5	*100x40x1,5-3,5
K0494.200501545	C	직사각	100	50	5	24	100x50x1,5-4,5
K0494.200602545	C	직사각	100	60	6	24,5	100x60x2,5-4,5
K0494.200803055	C	직사각	100	80	6	24	100x80x3-5,5