

암나사가 있는 스틸 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인서트

품목 설명/제품 이미지



검정 세탄 피니시 RAL 9005	검정 질감 매트 RAL 9005	푸어 오렌지 질감 매트 RAL 2004	밝은 노랑 질감 매트 RAL 1021
신호등 빨강 질감 매트 RAL 3020	시그널 녹색 질감 매트 RAL 6032	신호등 파랑 질감 매트 RAL 5017	연한 회색 질감 매트 RAL 7035

설명

재질:

1.0401 그립 레버.

기타 스틸 부품 경도 등급 5.8.

표면 마무리:


플라스틱 코팅 그립 레버.

검정 산화 스틸 부품.

들어올려
잠금 해제



도면



암나사가 있는 스틸 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인서트

품목 요약

암나사가 있는 클램핑 레버

주문 번호	본체 색상	표면 기본 몸체	크기	X	T	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	톱니 수
K0752.1041	검정 RAL 9005	새틴 피니시	1	M4	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0752.1051	검정 RAL 9005	새틴 피니시	1	M5	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0752.1061	검정 RAL 9005	새틴 피니시	1	M6	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0752.2061	검정 RAL 9005	새틴 피니시	2	M6	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20
K0752.2081	검정 RAL 9005	새틴 피니시	2	M8	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20
K0752.3081	검정 RAL 9005	새틴 피니시	3	M8	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0752.3101	검정 RAL 9005	새틴 피니시	3	M10	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0752.4101	검정 RAL 9005	새틴 피니시	4	M10	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K0752.4121	검정 RAL 9005	새틴 피니시	4	M12	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K0752.5121	검정 RAL 9005	새틴 피니시	5	M12	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
K0752.5161	검정 RAL 9005	새틴 피니시	5	M16	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
K0752.104181	검정 RAL 9005	질감 매트	1	M4	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0752.104182	푸어 오렌지 RAL 2004	질감 매트	1	M4	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0752.104183	밝은 노랑 RAL 1021	질감 매트	1	M4	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0752.104184	신호등 빨강 RAL 3020	질감 매트	1	M4	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0752.104185	시그널 녹색 RAL 6032	질감 매트	1	M4	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0752.104186	신호등 파랑 RAL 5017	질감 매트	1	M4	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0752.104187	연한 회색 RAL 7035	질감 매트	1	M4	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0752.105181	검정 RAL 9005	질감 매트	1	M5	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0752.105182	푸어 오렌지 RAL 2004	질감 매트	1	M5	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0752.105183	밝은 노랑 RAL 1021	질감 매트	1	M5	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0752.105184	신호등 빨강 RAL 3020	질감 매트	1	M5	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0752.105185	시그널 녹색 RAL 6032	질감 매트	1	M5	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0752.105186	신호등 파랑 RAL 5017	질감 매트	1	M5	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0752.105187	연한 회색 RAL 7035	질감 매트	1	M5	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0752.106181	검정 RAL 9005	질감 매트	1	M6	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0752.106182	푸어 오렌지 RAL 2004	질감 매트	1	M6	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0752.106183	밝은 노랑 RAL 1021	질감 매트	1	M6	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0752.106184	신호등 빨강 RAL 3020	질감 매트	1	M6	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0752.106185	시그널 녹색 RAL 6032	질감 매트	1	M6	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0752.106186	신호등 파랑 RAL 5017	질감 매트	1	M6	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0752.106187	연한 회색 RAL 7035	질감 매트	1	M6	9	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16
K0752.206181	검정 RAL 9005	질감 매트	2	M6	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20
K0752.206182	푸어 오렌지 RAL 2004	질감 매트	2	M6	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20
K0752.206183	밝은 노랑 RAL 1021	질감 매트	2	M6	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20
K0752.206184	신호등 빨강 RAL 3020	질감 매트	2	M6	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20
K0752.206185	시그널 녹색 RAL 6032	질감 매트	2	M6	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20
K0752.206186	신호등 파랑 RAL 5017	질감 매트	2	M6	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20
K0752.206187	연한 회색 RAL 7035	질감 매트	2	M6	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20
K0752.208181	검정 RAL 9005	질감 매트	2	M8	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20
K0752.208182	푸어 오렌지 RAL 2004	질감 매트	2	M8	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20
K0752.208183	밝은 노랑 RAL 1021	질감 매트	2	M8	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20
K0752.208184	신호등 빨강 RAL 3020	질감 매트	2	M8	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20
K0752.208185	시그널 녹색 RAL 6032	질감 매트	2	M8	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20
K0752.208186	신호등 파랑 RAL 5017	질감 매트	2	M8	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20
K0752.208187	연한 회색 RAL 7035	질감 매트	2	M8	12	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	20
K0752.308181	검정 RAL 9005	질감 매트	3	M8	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0752.308182	푸어 오렌지 RAL 2004	질감 매트	3	M8	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0752.308183	밝은 노랑 RAL 1021	질감 매트	3	M8	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0752.308184	신호등 빨강 RAL 3020	질감 매트	3	M8	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0752.308185	시그널 녹색 RAL 6032	질감 매트	3	M8	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0752.308186	신호등 파랑 RAL 5017	질감 매트	3	M8	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0752.308187	연한 회색 RAL 7035	질감 매트	3	M8	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0752.310181	검정 RAL 9005	질감 매트	3	M10	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0752.310182	푸어 오렌지 RAL 2004	질감 매트	3	M10	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0752.310183	밝은 노랑 RAL 1021	질감 매트	3	M10	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0752.310184	신호등 빨강 RAL 3020	질감 매트	3	M10	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0752.310185	시그널 녹색 RAL 6032	질감 매트	3	M10	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0752.310186	신호등 파랑 RAL 5017	질감 매트	3	M10	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22

암나사가 있는 스틸 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인서트

품목 요약

주문 번호	본체 색상	표면 기본 몸체	크기	X	T	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	톱니 수
K0752.310187	연한 회색 RAL 7035	질감 매트	3	M10	14	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22
K0752.410181	검정 RAL 9005	질감 매트	4	M10	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K0752.410182	퓨어 오렌지 RAL 2004	질감 매트	4	M10	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K0752.410183	밝은 노랑 RAL 1021	질감 매트	4	M10	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K0752.410184	신호등 빨강 RAL 3020	질감 매트	4	M10	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K0752.410185	시그널 녹색 RAL 6032	질감 매트	4	M10	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K0752.410186	신호등 파랑 RAL 5017	질감 매트	4	M10	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K0752.410187	연한 회색 RAL 7035	질감 매트	4	M10	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K0752.412181	검정 RAL 9005	질감 매트	4	M12	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K0752.412182	퓨어 오렌지 RAL 2004	질감 매트	4	M12	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K0752.412183	밝은 노랑 RAL 1021	질감 매트	4	M12	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K0752.412184	신호등 빨강 RAL 3020	질감 매트	4	M12	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K0752.412185	시그널 녹색 RAL 6032	질감 매트	4	M12	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K0752.412186	신호등 파랑 RAL 5017	질감 매트	4	M12	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K0752.412187	연한 회색 RAL 7035	질감 매트	4	M12	17	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24
K0752.512181	검정 RAL 9005	질감 매트	5	M12	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
K0752.512182	퓨어 오렌지 RAL 2004	질감 매트	5	M12	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
K0752.512183	밝은 노랑 RAL 1021	질감 매트	5	M12	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
K0752.512184	신호등 빨강 RAL 3020	질감 매트	5	M12	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
K0752.512185	시그널 녹색 RAL 6032	질감 매트	5	M12	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
K0752.512186	신호등 파랑 RAL 5017	질감 매트	5	M12	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
K0752.512187	연한 회색 RAL 7035	질감 매트	5	M12	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
K0752.516181	검정 RAL 9005	질감 매트	5	M16	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
K0752.516182	퓨어 오렌지 RAL 2004	질감 매트	5	M16	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
K0752.516183	밝은 노랑 RAL 1021	질감 매트	5	M16	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
K0752.516184	신호등 빨강 RAL 3020	질감 매트	5	M16	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
K0752.516185	시그널 녹색 RAL 6032	질감 매트	5	M16	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
K0752.516186	신호등 파랑 RAL 5017	질감 매트	5	M16	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26
K0752.516187	연한 회색 RAL 7035	질감 매트	5	M16	23	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26

품목 정보

암나사가 있는 클램핑 레버 설명:조절 가능한 핸들, 비합금 C15 스틸(품질 5.8) 소재. 핸들은 단단한 스틸 소재로 되어 있어 열고 닫을 때 더 강한 힘을 문제 없이 견딥니다. 클램핑 레버의 편리한 핸들은 무광택 파우더-코팅 처리 되어 있으며 적색과 검정의 표준 사양으로 주문이 가능합니다. 무광택 코팅으로 광택 효과 없이 우수한 광 흡수가 이루어집니다. 다음과 같은 나사부 치수가 공급 가능하며 편리하게 온라인으로 주문할 수 있습니다:- 클램핑 레버 M5- 클램핑 레버 M6- 클램핑 레버 M8- 클램핑 레버 M10- 클램핑 레버 M12- 클램핑 레버 M16수나사가 있는 클램핑 레버의 취급:수나사는 해당 암나사가 있는 부위에 체결됩니다. 핸들을 들어 올려 톱니에서 분리한 다음, 원하는 조임 위치로 움직일 수 있습니다. 클램핑 레버에서 손을 떼면 자동으로 다시 맞물리게 됩니다.수나사가 있는 클램핑 레버의 사용:클램핑 레버는 산업 분야에서 주로 기계 또는 산업 설비에서 작동 부품으로 사용됩니다. 뿐만 아니라 이벤트 기술, 조명 기술, 물류 시스템 또는 스포츠 장비 등 클램핑 요소를 적용하는 다른 모든 분야에서도 사용됩니다.