

무거운 스윙 래치 클램프, 자동화 지원, B형, 클램핑 압 없음

품목 설명/제품 이미지



설명

제품 설명:

토글 클램프 헤비는 클램핑 시간이 짧은 수동 클램핑 프로세스에 특히 적합합니다.

클램핑 압은 임팩트 렌치의 회전 속도와 일치하도록 90° 회전하여 빠른 조임이 가능합니다. 이 움직임에 이어 클램핑 스트로크가 아래쪽을 향해 선형으로 작용합니다.

재질:

단강.

표면 마무리:

검정 산화.

액추에이션 원리:

토크 조절이 가능한 임팩트 렌치.

예를 들면 토크 조절이 가능한 임팩트 렌치와 같이 자동화된 조작의 경우, 기재된 최대 조임 토크 또는 기재된 최대 장력의 최대 50%까지 풀림 및 조임을 하여야 합니다.

장점:


- 자동화 기능
- 높은 클램핑력
- 빠른 조임

도면 설명:

- 1) 스윙 스트로크
- 2) 클램핑 스트로크

무거운 스윙 래치 클램프, 자동화 지원, B형, 클램핑 압 없음

도면



품목 요약

주문 번호	모델 1	타입	형태 타입	B	B1	D	H	H1	H2	H3	H4	H5	L3	S1	S2	SW
K2054.1060	오른쪽 회전식	B	클램핑 압 없음	90	70	11	80	139	11	15	30	29	50	11	10	19