

토글 클램프 스틸 검정색, 수평형, 수평발, 조절형 클램핑 스프링들

품목 설명/제품 이미지



설명

제품 설명:

검은색 토글 클램프는 광학 측정 기술을 위해 특별히 적용됩니다. 검은 색 표면은 측정 및 사진 촬영 시 반사를 방지합니다.

재질:

스틸.


표면 마무리:

스틸 검정 산화.
플라스틱 그립, 내유성.




토글 클램프 스틸 검정색, 수평형, 수평발, 조절형 클램핑 스프indel

도면



토글 클램프 스틸 검정색, 수평형, 수평발, 조절형 클램핑 스프링들

도면



품목 요약

토글 클램프 스틸 검정색, 수평형, 수평발, 조절형 클램핑 스프링들

주문 번호	타입	A	A1	B	B1	B2	B3	B4	B5	C	C1	D	H	홀딩력 F1 N	홀딩력 F2 N	손 힘 FH N	L	L1	L2	장착 홀 모양
K2067.001000	A	13,5	25	16,8	27	9,3	5,3	-	2	19	9,5	5,2	38,5	500	1000	80	112	37	22,8	2
K2067.002500	B	26	38	28	40	11,2	6,2	22	2,5	25	14	5,5	52,1	1200	2500	150	174	61	37,5	1
K2067.003400	C	26	42	31	47	15	9	26	3	34	17,5	6,6	66,5	1400	3400	200	225	79	48,6	1

주문 번호	M	클램핑력 F3 N	클램핑력 F4 N	그립의 개구 각도	홀딩암의 개구 각도
K2067.001000	M5x40	250	500	78°	96°
K2067.002500	M6x50	400	1000	76°	93°
K2067.003400	M8x65	800	1900	72°	90°