

토글 클램프 스틸 검정색, 수평형, 수평발, 조절형 클램핑 스피들, A 형, 소형

품목 설명/제품 이미지



설명

제품 설명:

검은색 토글 클램프는 광학 측정 기술을 위해 특별히 적용됩니다. 검은 색 표면은 측정 및 사진 촬영 시 반사를 방지합니다.


재질:

스틸.

표면 마무리:

스틸 검정 산화.
플라스틱 그립, 내유성.

도면



품목 요약

주문 번호	타입	A	A1	B	B1	B2	B3	B5	C	C1	D	H	홀딩력 F1 N	홀딩력 F2 N	손 힘 FH N	L	L1	L2	장착 홀 모양
K2067.001000	A	13,5	25	16,8	27	9,3	5,3	2	19	9,5	5,2	38,5	500	1000	80	112	37	22,8	2



토글 클램프 스틸 검정색, 수평형, 수평발, 조절형 클램핑 스피들, A
형, 소형
품목 요약

주문 번호	M	클램핑력 F3 N	클램핑력 F4 N	그립의 개구 각도	홀딩암의 개구 각도
K2067.001000	M5x40	250	500	78°	96°