

## 슬롯 바, 유동적 클램핑 볼트용

### 품목 설명/제품 이미지



#### 설명

**재질:**  
스틸.


**표면 마무리:**  
검정 산화 처리

**정보:**  
슬롯 바를 사용하여 기계 테이블의 모든 위치로 움직일 수 있습니다.

T-슬롯 14 mm. T-슬롯 거리 63, 100 그리고 125 mm 적용이 가능합니다.

슬롯 바, 유동적 클램핑 볼트용

도면



품목 요약

슬롯 바, 유동적 클램핑 볼트용

주문 번호	A
K2072.14	14

