

보우 그립 스테인레스 스틸

품목 설명/제품 이미지



설명

제품 설명:

이 보우형 손잡이는 큰 부피와 편안한 촉감이 특징입니다. 닫혀 있는 매끄러운 디자인 덕분에 세척이 용이합니다 (예: 식품 생산, 의료 기술에 적합).

재질:

보우 그립, 스테인레스-정밀 캐스트 1.4404.
스테인레스 스틸 볼트, 너트 및 평면 와셔 (\$14404.).

표면 마무리:

전해질 광택처리 또는 블라스팅

조립:

타입 A는 암쪽으로 부터.
타입 B는 뒤쪽으로 부터.


장점:

커버, 패널 및 후드의 개폐용 부품, 커버의 개폐용 부품, 패널 및 후드.
적용 분야: 기계 공학, 플랜트 설비, 공구 제작, 가구 산업, 재활 및 의료 기술.
비틀림 방지 및 사용자 친화적

공급 내역:

타입 A에는 고정 스크류, 적절한 플랫 와셔 및 너트가 포함되어 있습니다.

도면



품목 요약

보우 그립 스테인레스 스틸

주문 번호	타입	형태 타입	A	B	C	D	H	H1	L	S	T	하중 N
K1642.110005	A	연속 천공 포함	100	17	9,5	M5	33	20	122	20	-	1000
K1642.112006	A	연속 천공 포함	120	21	11,4	M6	39	25	146	24	-	1000
K1642.114008	A	연속 천공 포함	140	24	14,2	M8	45	30	170	28	-	1000

보우 그립 스테인레스 스틸

품목 요약

주문 번호	타입	형태 타입	A	B	C	D	H	H1	L	S	T	하중 N
K1642.116008	A	연속 천공 포함	160	28	15,5	M8	52	30	194	32	-	1000
K1642.118010	A	연속 천공 포함	180	31	16	M10	58	40	218	36	-	1000
K1642.210005	B	암나사 있음	100	17	9,5	M5	33	-	122	20	7,5	1000
K1642.212006	B	암나사 있음	120	21	11,4	M6	39	-	146	24	9	1000
K1642.214008	B	암나사 있음	140	24	14,2	M8	45	-	170	28	12	1000
K1642.216008	B	암나사 있음	160	28	15,5	M8	52	-	194	32	12	1000
K1642.218010	B	암나사 있음	180	31	16	M10	58	-	218	36	15	1000