

플라스틱 경첩, 분리 가능, 제거 가능, A형, 잠금 핀 포함

품목 설명/제품 이미지



설명

제품 설명:

표면 부품 및 알루미늄 프로파일용 힌지.
공구 없이 힌지 핀을 분해하면 경첩 반쪽을 빠르게 분리하고 연결할 수 있습니다.
경첩은 플랩, 후드 또는 프레임에 사용됩니다.
실내 및 실외 사용이 가능합니다.

재질:

유리섬유 강화 열가소성 수지.
힌지 핀 및 액세서리 스테인레스 스틸 1.4305.

표면 마무리:

RAL 9005와 유사한 검정색 힌지.
힌지 핀 스테인리스 스틸 자연적 마감.
부속품 자연적 마감

정보:

힌지의 기재된 부하값은 안전 측면을 고려하지 않은 값이며, 어떠한 책임도 지지 않는 구속력 없는 기준치입니다. 기재된 값은 참고용으로만 사용되고 속성의 법적 구속력을 보장하지 않습니다..

부하값은 실험실 조건에서 계산되었습니다. 힌지가 각 용도에 적합한지는 사용자가 개별적으로 결정해야 합니다.

힌지가 고정되는 가장 다양한 재료, 고정 방법, 기상 조건 및 마모는 결정된 값에 영향을 미칠 수 있습니다.

장점:

도구가 필요 없는 조립/분해

요청 시:

다양한 경첩 앞 길이의 결합.

공급 내역:

경첩 반쪽 2개.
선택한 힌지 핀 및/또는 부속품.

액세서리:

K0776 접이식 보호 기능이 있는 잠금 핀.
머리가 ISO 2341인 볼트.
열쇠 고리가 달린 잠금 핀.
K1136 코터 핀 DIN EN ISO 1234.
K0367 열쇠고리.

도면 설명:

타입 A: 잠금 핀 포함
타입 B: 볼트/헤드 및 키 링 포함
타입 C: 볼트/헤드 및 코터핀 포함
타입 D: 잠금 핀/접이식 보호 장치 포함

- 2) 힌지 핀
- 3) 코터 핀
- 4) 열쇠 고리

플라스틱 경첩, 분리 가능, 제거 가능, A형, 잠금 핀 포함

품목 요약

주문 번호	타입	형태 타입	구성품 재질	A	A1	A2	A3	A4	B	B2	D1	D2	D3	H	F1 N	F2 N
K1963.25151501	A	잠금 핀 포함	스테인리스 스틸	52	15	15	26	26	48	28	6,6	6	14	9	625	425
K1963.30181801	A	잠금 핀 포함	스테인리스 스틸	59	17,5	17,5	29,5	29,5	48	28	6,6	6	14	9	700	400
K1963.35202001	A	잠금 핀 포함	스테인리스 스틸	71	20	20	35,5	35,5	48	28	6,6	6	14	9	700	400
K1963.40232301	A	잠금 핀 포함	스테인리스 스틸	77	22,5	22,5	38,5	38,5	48	28	6,6	6	14	9	750	450
K1963.45252501	A	잠금 핀 포함	스테인리스 스틸	87	25	25	43,5	43,5	48	28	6,6	6	14	9	750	450
K1963.50282801	A	잠금 핀 포함	스테인리스 스틸	97	27,5	27,5	48,5	48,5	48	28	6,6	6	14	9	800	425
K1963.60333301	A	잠금 핀 포함	스테인리스 스틸	115	32,5	32,5	57,5	57,5	48	28	6,6	6	14	9	850	175