

# 암나사가 있는 "미니윙" 윙 그립

## 품목 설명/제품 이미지



### 설명

#### 재질:

열가소성.

부싱, 황동 스틸 5.8, 또는 스테인레스 스틸 1.4305.


#### 표면 마무리:

그립, 흑회색.

스틸, 청색, 피막 처리

스테인레스 스틸, 블랭크.

## 도면



## 품목 요약

주문 번호	타입	구성품 재질	A	B	D	D2	H	H1	H2	T
K0274.004	K	황동	28	13	M4	12	15	13,3	2,3	6
K0274.005	K	황동	28	13	M5	12	15	13,3	2,3	8
K0274.006	K	황동	28	13	M6	12	15	13,3	2,3	8
K0274.806	K	스틸	40	16	M6	14,6	21	19	4	12
K0274.808	K	스틸	40	16	M8	14,6	21	19	4	12
K0274.0004	K	스테인리스 스틸	28	13	M4	12	15	13,3	2,3	6
K0274.0005	K	스테인리스 스틸	28	13	M5	12	15	13,3	2,3	8
K0274.0006	K	스테인리스 스틸	28	13	M6	12	15	13,3	2,3	8

## 암나사가 있는 "미니윙" 윙 그립

### 품목 요약

주문 번호	타입	구성품 재질	A	B	D	D2	H	H1	H2	T
K0274.0806	K	스테인리스 스틸	40	16	M6	14,6	21	19	4	12
K0274.0808	K	스테인리스 스틸	40	16	M8	14,6	21	19	4	12