


힌지 알루미늄, 내부, 브리지 포함

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

알루미늄 힌지.
스테인레스 스틸 축.
커버 플러그 열가소성 강화 유리 섬유.

표면 마무리:

힌지 산화 처리.
축 소재.
흰색 알루미늄 커버 플러그.

정보:


표면 압력용 힌지 및 프로파일 알루미늄, 탈착식.
힌지는 왼쪽이나 오른쪽에 조립할 수 있습니다.
360° 회전 가능.

표시된 힌지의 부하 값은 안전 요소를 고려하지 않은 모든 책임이 배제된, 구속력 없는 기준치입니다. 지정된 값은 참고용으로만 사용되고 속성에 대해 법적 구속력에 기반한 보증을 제공하지 않습니다. 부하값은 실험실 조건에서 계산되었습니다. 힌지가 각각의 용도에 적합한지는 사용자가 개별적으로 결정해야 합니다. 힌지가 고정되는 가장 다양한 재료, 고정 방법, 기상 조건 및 마모는 결정된 값에 영향을 미칠 수 있습니다.

장착 세트:

육각 소켓 DIN 7991 / ISO 10642가 있는 접시 머리 나사 2개.
유형 I 브리지를 사용하면 2개의 T 슬롯 너트를 회전시킬 수 있습니다.

도면



품목 요약

힌지 알루미늄, 내부, 브리지 포함

품목 요약

힌지 알루미늄, 내부, 브리지 포함

주문 번호	형태 타입	타입	A	A1	A2	A3	A4	B	B1	B2	B3	D	D1	N	S	F1 N	F2 N
K2101.86840	-	B & I	86	27,5	27,5	43	43	84	81	40	41	6,1	14,2	8	3,8	200	200
K2101.86841	-	I	86	27,5	27,5	43	43	84	81	40	41	6,1	14,2	8	3,8	200	200