

## 원추형 그립, DIN 99, 타입 L, 홀 있음

### 품목 설명/제품 이미지



#### 설명

##### 재질:

스틸 또는 스테인레스 스틸 A2.

##### 표면 마무리:


광택처리된 스틸.

블라스트 스테인레스 스틸 1.4301.

##### 정보:

다른 부품과 레버를 고정하기 위해선 핀 방식보다 접촉하는 방식이 효과적입니다.

### 도면



### 품목 요약

주문 번호	타입	본체 재질	X	A=그립 길이	B1	D1	D2 볼	H	L2
K0174.106	L	스틸	6	48	9,5	8	12	24	4
K0174.108	L	스틸	8	60	12	10	16	30,5	5
K0174.110	L	스틸	10	76	14,5	13	20	38	6
K0174.112	L	스틸	12	95	18,5	16	25	47	7,5
K0174.116	L	스틸	16	119	24	20	32	59,5	10
K0174.120	L	스틸	20	152	30	25	40	75,5	12,5
K0174.0106	L	스테인레스 스틸 A2	6	48	9,5	8	12	24	4
K0174.0108	L	스테인레스 스틸 A2	8	60	12	10	16	30,5	5
K0174.0110	L	스테인레스 스틸 A2	10	76	14,5	13	20	38	6
K0174.0112	L	스테인레스 스틸 A2	12	95	18,5	16	25	47	7,5
K0174.0116	L	스테인레스 스틸 A2	16	119	24	20	32	59,5	10
K0174.0120	L	스테인레스 스틸 A2	20	152	30	25	40	75,5	12,5