

튜브 커넥터 직선형 알루미늄

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

알루미늄 캐스팅, 소켓 헤드 스크류 DIN 7984 및 육각 너트 DIN 985, 스틸.

표면 마무리:

진동 연마.

소켓 헤드 스크류 및 육각 너트, 아연 도금.


요청 시:

고정용 클램핑 레버.

액세서리:

원형 및 사각 튜브 K0493

도면



품목 요약

튜브 커넥터 직선형 알루미늄

주문 번호	타입	A	B	C	D	L	P	Q	R	S
K0483.52020	A	20,1	-	53	40	80	33	60	22,5	M8x25
K0483.52525	A	25,1	-	53	40	80	33	60	22,5	M8x25
K0483.53030	A	30,1	-	53	40	80	33	60	22,5	M8x25
K0483.54040	A	40,17	-	73	56	120	40	94	32	M10x30
K0483.55050	A	50,22	-	84	66	140	45	114	38	M10x35
K0483.56060	A	60,27	-	103	80	150	58	118	47	M12x45
K0483.53025	B	30,1	25,1	53	40	80	33	60	22,5	M8x25
K0483.54032	B	40,17	32,15	73	56	120	40	94	32	M10x30
K0483.55040	B	50,22	40,17	84	66	140	45	114	38	M10x35
K0483.56048	B	60,27	48,27	103	80	150	58	118	47	M12x45

