

볼 압력 스크류, 헤드 있음, 타입 FV, 플랫폼 볼, 회전 방지 기능

품목 설명/제품 이미지



설명


재질:

단강 나사.
롤러 베어링 스틸 볼

표면 마무리:

스크류, 경도 등급 최소 10.9, 검정색
볼 경화, 자연적 마무리.

도면



품목 요약

주문 번호	타입	D	D1	D3	L	L1	L2	볼-Ø	SW	부하 max. kN (정적 부하)
K0380.40620	BV	M6	3,2	10	20	3	6	4	5	6
K0380.40630	BV	M6	3,2	10	30	3	6	4	5	6
K0380.40640	BV	M6	3,2	10	40	16	6	4	5	6
K0380.40820	BV	M8	4,5	13	20	3,5	8	5,5	6	9
K0380.40835	BV	M8	4,5	13	35	3,5	8	5,5	6	9
K0380.40850	BV	M8	4,5	13	50	22	8	5,5	6	9
K0380.41025	BV	M10	6	16	25	4,5	10	7	8	12
K0380.41040	BV	M10	6	16	40	4,5	10	7	8	12
K0380.41060	BV	M10	6	16	60	28	10	7	8	12

볼 압력 스크류, 헤드 있음, 타입 FV, 플랫폼 볼, 회전 방지 기능

품목 요약

주문 번호	타입	D	D1	D3	L	L1	L2	볼-Ø	SW	부하 max. kN (정적 부하)
K0380.41230	BV	M12	7,2	18	30	5	12	8,5	10	18
K0380.41250	BV	M12	7,2	18	50	5	12	8,5	10	18
K0380.41280	BV	M12	7,2	18	80	44	12	8,5	10	18
K0380.41640	BV	M16	10,7	24	40	6	16	12	14	36
K0380.41660	BV	M16	10,7	24	60	6	16	12	14	36
K0380.41680	BV	M16	10,7	24	80	36	16	12	14	36
K0380.42050	BV	M20	13,5	30	50	7,5	20	15	17	60
K0380.42080	BV	M20	13,5	30	80	28	20	15	17	60
K0380.420100	BV	M20	13,5	30	100	48	20	15	17	60
K0380.42460	BV	M24	15,8	36	60	9	24	18	19	80
K0380.42490	BV	M24	15,8	36	90	30	24	18	19	80
K0380.424120	BV	M24	15,8	36	120	60	24	18	19	80