

플라스틱 T-그립, K형, 암나사

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

열경화성 PF 31, 검정색.아연 도금, 스틸 부싱.


표면 마무리:

고광택 폴리싱 처리.

요청 시:

다른 색상.

도면



품목 요약

주문 번호	타입	나사 종류	A	B	D	D3	H	H1	T
K1871.16506	K	암나사	65,1	14,6	M6	18	37	22,9	9
K1871.16508	K	암나사	65,1	14,6	M8	18	37	22,9	12
K1871.17508	K	암나사	75,1	18,4	M8	22	41,2	25,2	12
K1871.17510	K	암나사	75,1	18,4	M10	22	41,2	25,2	15
K1871.18510	K	암나사	85,2	19,6	M10	24	44,8	26,5	15
K1871.18512	K	암나사	85,2	19,6	M12	24	44,8	26,5	18