

## 튜브 커넥터 직선형 알루미늄, A형

### 품목 설명/제품 이미지



#### 설명

##### 재질:

알루미늄 캐스팅. 소켓 헤드 스크류 DIN 7984 및 육각 너트 DIN 985, 스틸.

##### 표면 마무리:

진동 연마.

소켓 헤드 스크류 및 육각 너트, 아연 도금.


##### 요청 시:

고정용 클램핑 레버.

##### 엑세서리:

원형 및 사각 튜브 K0493

### 도면



### 품목 요약

| 주문 번호       | 타입 | A     | C   | D  | L   | P  | Q   | R    | S      |
|-------------|----|-------|-----|----|-----|----|-----|------|--------|
| K0483.52020 | A  | 20,1  | 53  | 40 | 80  | 33 | 60  | 22,5 | M8x25  |
| K0483.52525 | A  | 25,1  | 53  | 40 | 80  | 33 | 60  | 22,5 | M8x25  |
| K0483.53030 | A  | 30,1  | 53  | 40 | 80  | 33 | 60  | 22,5 | M8x25  |
| K0483.54040 | A  | 40,17 | 73  | 56 | 120 | 40 | 94  | 32   | M10x30 |
| K0483.55050 | A  | 50,22 | 84  | 66 | 140 | 45 | 114 | 38   | M10x35 |
| K0483.56060 | A  | 60,27 | 103 | 80 | 150 | 58 | 118 | 47   | M12x45 |