

사각 소켓이 있는 회전식 원통그립 스테인리스 스틸 크랭크 그립

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

크랭크 스테인레스 스틸 1.4308.

원형 그립 열가소성 및 스테인레스 스틸 1.4404.

표면 마무리:

크랭크 자연적 마무리.

열가소성, 검회색.

스테인레스 스틸. 자연적 마무리.


정보:

DIN 469와 유사.

크로스 보어가 있는 모델은 나사 체결형 그레브 나사로 고정됩니다(ISO 4027, DIN 914).

사각 소켓이 있는 회전식 원통그립 스테인리스 스틸 크랭크 그립

도면



품목 요약

주문 번호	모델 1	버전 2	A	D	D3	D7	H	H1	H2	H3	H4	L	SW
K2075.4110	사각 소켓	크로스 보어 없음	80	24	16	-	71,1	49,1	22	13,4	-	100	10
K2075.4212	사각 소켓	크로스 보어 없음	100	28	20	-	87,4	61,4	26	16	-	124	12
K2075.4314	사각 소켓	크로스 보어 없음	125	30	26	-	110,5	82,5	28	15,8	-	153	14
K2075.4417	사각 소켓	크로스 보어 없음	160	34	26	-	114,5	82,5	32	19,6	-	190	17
K2075.41106	사각 소켓	크로스 보어 있음	80	24	16	M6	71,1	49,1	22	13,4	7,5	100	10
K2075.42126	사각 소켓	크로스 보어 있음	100	28	20	M6	87,4	61,4	26	16	7,5	124	12
K2075.43146	사각 소켓	크로스 보어 있음	125	30	26	M6	110,5	82,5	28	15,8	7,5	153	14
K2075.44176	사각 소켓	크로스 보어 있음	160	34	26	M6	114,5	82,5	32	19,6	7,5	190	17