

스테인레스 스틸 크랭크 그립, 원통 그립, 접이식, 사각 소켓

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

크랭크 스테인레스 스틸 1.4308.

원형 그립 열가소성 및 스테인레스 스틸 1.4404.

표면 마무리:

크랭크 자연적 마무리.

열가소성, 검회색.

스테인레스 스틸. 자연적 마무리.


정보:

DIN 469와 유사.

크로스 보어가 있는 모델은 나사 체결형 그립 나사로 고정됩니다(ISO 4027, DIN 914).

스테인레스 스틸 크랭크 그립, 원통 그립, 접이식, 사각 소켓

도면



품목 요약

주문 번호	모델 1	버전 2	A	D	D3	D7	H	H1	H2	H3	H4	L	SW
K2076.2110	사각 소켓	크로스 보어 없음	80	24	16	-	89	49	22	13,4	-	100	10
K2076.2212	사각 소켓	크로스 보어 없음	100	28	20	-	108	59,5	26	16	-	124	12
K2076.2314	사각 소켓	크로스 보어 없음	125	30	26	-	140	83	28	15,8	-	153	14
K2076.2417	사각 소켓	크로스 보어 없음	160	34	26	-	144	83	32	19,6	-	190	17
K2076.21106	사각 소켓	크로스 보어 있음	80	24	16	M6	89	49	22	13,4	7,5	100	10
K2076.22126	사각 소켓	크로스 보어 있음	100	28	20	M6	108	59,5	26	16	7,5	124	12
K2076.23146	사각 소켓	크로스 보어 있음	125	30	26	M6	140	83	28	15,8	7,5	153	14
K2076.24176	사각 소켓	크로스 보어 있음	160	34	26	M6	144	83	32	19,6	7,5	190	17

스테인레스 스틸 크랭크 그립, 원통 그립, 접이식, 사각 소켓

품목 요약
