

슬롯 및 압축 핀이 있는 스프링 플런저, 강화 탄성

품목 설명/제품 이미지




설명

재질:
 슬리브 1.4305.
 압축 핀 1.4305.
 스프링 1.4305.

표면 마무리:
 광택 처리. 경화 압축 핀.

도면



품목 요약

슬롯 및 압축 핀이 있는 스프링 플런저, 강화 탄성

주문 번호	본체 재질	D	D1	H	L	N	시작 탄성 F1 약. N	탄성 종료 F2 약. N
K0314.205	스테인레스 스틸	M5	2,4	2	12	0,8	9	25
K0314.206	스테인레스 스틸	M6	2,7	2	14	1	11	25
K0314.208	스테인레스 스틸	M8	4	2	16	1,2	22	43
K0314.210	스테인레스 스틸	M10	4,5	2,5	19	1,6	20	54
K0314.212	스테인레스 스틸	M12	6	3,5	22	2	36	94
K0314.216	스테인레스 스틸	M16	8,5	4,5	24	2,5	60	110