

버섯 모양 노브 수나사 - inch

품목 설명/제품 이미지

INCH
Parts



설명

재질:

열가소성, 검정회색.

나사 볼트, 스틸 5.8 또는 스테인레스 스틸 .

표면 마무리:

청색 피막 처리한 스틸 또는


블랭크한 스테인레스 스틸.

버섯 모양 노브 수나사 - inch

품목 설명/제품 이미지



도면



버섯 모양 노브 수나사 - inch

품목 요약

수나사 버섯 모양 노브

주문 번호	구성품 재질	색상 덮개	D	D1	D2	D3	H	H1	L
K0251.AEX10	스틸	검회색 RAL 7021	8-32	21	12	19	21	10	10
K0251.AE5X10	스틸	연한 회색 RAL 7035	8-32	21	12	19	21	10	10
K0251.AE6X10	스틸	신호등 빨강 RAL 3020	8-32	21	12	19	21	10	10
K0251.AE7X10	스틸	밝은 노랑 RAL 1021	8-32	21	12	19	21	10	10
K0251.AEX20	스틸	검회색 RAL 7021	8-32	21	12	19	21	10	20
K0251.AE5X20	스틸	연한 회색 RAL 7035	8-32	21	12	19	21	10	20
K0251.AE6X20	스틸	신호등 빨강 RAL 3020	8-32	21	12	19	21	10	20
K0251.AE7X20	스틸	밝은 노랑 RAL 1021	8-32	21	12	19	21	10	20
K0251.A1X10	스틸	검회색 RAL 7021	10-32	21	12	19	21	10	10
K0251.A15X10	스틸	연한 회색 RAL 7035	10-32	21	12	19	21	10	10
K0251.A16X10	스틸	신호등 빨강 RAL 3020	10-32	21	12	19	21	10	10
K0251.A17X10	스틸	밝은 노랑 RAL 1021	10-32	21	12	19	21	10	10
K0251.A1X20	스틸	검회색 RAL 7021	10-32	21	12	19	21	10	20
K0251.A15X20	스틸	연한 회색 RAL 7035	10-32	21	12	19	21	10	20
K0251.A16X20	스틸	신호등 빨강 RAL 3020	10-32	21	12	19	21	10	20
K0251.A17X20	스틸	밝은 노랑 RAL 1021	10-32	21	12	19	21	10	20
K0251.A2X20	스틸	검회색 RAL 7021	1/4-20	25	14	23	25	12	20
K0251.A25X20	스틸	연한 회색 RAL 7035	1/4-20	25	14	23	25	12	20
K0251.A26X20	스틸	신호등 빨강 RAL 3020	1/4-20	25	14	23	25	12	20
K0251.A27X20	스틸	밝은 노랑 RAL 1021	1/4-20	25	14	23	25	12	20
K0251.A2X30	스틸	검회색 RAL 7021	1/4-20	25	14	23	25	12	30
K0251.A25X30	스틸	연한 회색 RAL 7035	1/4-20	25	14	23	25	12	30
K0251.A26X30	스틸	신호등 빨강 RAL 3020	1/4-20	25	14	23	25	12	30
K0251.A27X30	스틸	밝은 노랑 RAL 1021	1/4-20	25	14	23	25	12	30
K0251.A3X20	스틸	검회색 RAL 7021	5/16-18	33	18	31	33	15	20
K0251.A35X20	스틸	연한 회색 RAL 7035	5/16-18	33	18	31	33	15	20
K0251.A36X20	스틸	신호등 빨강 RAL 3020	5/16-18	33	18	31	33	15	20
K0251.A37X20	스틸	밝은 노랑 RAL 1021	5/16-18	33	18	31	33	15	20
K0251.A3X40	스틸	검회색 RAL 7021	5/16-18	33	18	31	33	15	40
K0251.A35X40	스틸	연한 회색 RAL 7035	5/16-18	33	18	31	33	15	40
K0251.A36X40	스틸	신호등 빨강 RAL 3020	5/16-18	33	18	31	33	15	40
K0251.A37X40	스틸	밝은 노랑 RAL 1021	5/16-18	33	18	31	33	15	40
K0251.0AEX10	스테인리스 스틸	검회색 RAL 7021	8-32	21	12	19	21	10	10
K0251.0AE5X10	스테인리스 스틸	연한 회색 RAL 7035	8-32	21	12	19	21	10	10
K0251.0AE6X10	스테인리스 스틸	신호등 빨강 RAL 3020	8-32	21	12	19	21	10	10
K0251.0AE7X10	스테인리스 스틸	밝은 노랑 RAL 1021	8-32	21	12	19	21	10	10
K0251.0AEX20	스테인리스 스틸	검회색 RAL 7021	8-32	21	12	19	21	10	20
K0251.0AE5X20	스테인리스 스틸	연한 회색 RAL 7035	8-32	21	12	19	21	10	20
K0251.0AE6X20	스테인리스 스틸	신호등 빨강 RAL 3020	8-32	21	12	19	21	10	20
K0251.0AE7X20	스테인리스 스틸	밝은 노랑 RAL 1021	8-32	21	12	19	21	10	20
K0251.0A1X10	스테인리스 스틸	검회색 RAL 7021	10-32	21	12	19	21	10	10
K0251.0A15X10	스테인리스 스틸	연한 회색 RAL 7035	10-32	21	12	19	21	10	10
K0251.0A16X10	스테인리스 스틸	신호등 빨강 RAL 3020	10-32	21	12	19	21	10	10
K0251.0A17X10	스테인리스 스틸	밝은 노랑 RAL 1021	10-32	21	12	19	21	10	10
K0251.0A1X20	스테인리스 스틸	검회색 RAL 7021	10-32	21	12	19	21	10	20
K0251.0A15X20	스테인리스 스틸	연한 회색 RAL 7035	10-32	21	12	19	21	10	20
K0251.0A16X20	스테인리스 스틸	신호등 빨강 RAL 3020	10-32	21	12	19	21	10	20
K0251.0A17X20	스테인리스 스틸	밝은 노랑 RAL 1021	10-32	21	12	19	21	10	20
K0251.0A2X20	스테인리스 스틸	검회색 RAL 7021	1/4-20	25	14	23	25	12	20
K0251.0A25X20	스테인리스 스틸	연한 회색 RAL 7035	1/4-20	25	14	23	25	12	20
K0251.0A26X20	스테인리스 스틸	신호등 빨강 RAL 3020	1/4-20	25	14	23	25	12	20
K0251.0A27X20	스테인리스 스틸	밝은 노랑 RAL 1021	1/4-20	25	14	23	25	12	20
K0251.0A2X30	스테인리스 스틸	검회색 RAL 7021	1/4-20	25	14	23	25	12	30
K0251.0A25X30	스테인리스 스틸	연한 회색 RAL 7035	1/4-20	25	14	23	25	12	30
K0251.0A26X30	스테인리스 스틸	신호등 빨강 RAL 3020	1/4-20	25	14	23	25	12	30
K0251.0A27X30	스테인리스 스틸	밝은 노랑 RAL 1021	1/4-20	25	14	23	25	12	30
K0251.0A3X20	스테인리스 스틸	검회색 RAL 7021	5/16-18	33	18	31	33	15	20
K0251.0A35X20	스테인리스 스틸	연한 회색 RAL 7035	5/16-18	33	18	31	33	15	20
K0251.0A36X20	스테인리스 스틸	신호등 빨강 RAL 3020	5/16-18	33	18	31	33	15	20

버섯 모양 노브 수나사 - inch

품목 요약

주문 번호	구성품 재질	색상 덮개	D	D1	D2	D3	H	H1	L
K0251.0A37X20	스테인리스 스틸	밝은 노랑 RAL 1021	5/16-18	33	18	31	33	15	20
K0251.0A3X40	스테인리스 스틸	검회색 RAL 7021	5/16-18	33	18	31	33	15	40
K0251.0A35X40	스테인리스 스틸	연한 회색 RAL 7035	5/16-18	33	18	31	33	15	40
K0251.0A36X40	스테인리스 스틸	신호등 빨강 RAL 3020	5/16-18	33	18	31	33	15	40
K0251.0A37X40	스테인리스 스틸	밝은 노랑 RAL 1021	5/16-18	33	18	31	33	15	40