


수나사 그립 볼 - inch

품목 설명/제품 이미지

INCH
Parts

설명

재질:

열가소성, 검정회색.


나사 볼트, 스틸 5.8 또는 스테인레스 스틸 1.4305 (AISI 303에 따름).

표면 마무리:

청색 피막 처리한 스틸 또는

블랭크한 스테인레스 스틸.

도면



품목 요약

주문 번호	구성품 재질	색상 덮개	D	D1	D2	D3	H	H1	H2	L
K0253.1A2X20	스틸	검회색 RAL 7021	1/4-20	25	12	17	25	3	2	20
K0253.1A25X20	스틸	연한 회색 RAL 7035	1/4-20	25	12	17	25	3	2	20
K0253.1A26X20	스틸	신호등 빨강 RAL 3020	1/4-20	25	12	17	25	3	2	20
K0253.1A27X20	스틸	밝은 노랑 RAL 1021	1/4-20	25	12	17	25	3	2	20
K0253.1A2X30	스틸	검회색 RAL 7021	1/4-20	25	12	17	25	3	2	30
K0253.1A25X30	스틸	연한 회색 RAL 7035	1/4-20	25	12	17	25	3	2	30
K0253.1A26X30	스틸	신호등 빨강 RAL 3020	1/4-20	25	12	17	25	3	2	30
K0253.1A27X30	스틸	밝은 노랑 RAL 1021	1/4-20	25	12	17	25	3	2	30
K0253.2A3X20	스틸	검회색 RAL 7021	5/16-18	32	15,5	19	33	3,5	2,6	20
K0253.2A35X20	스틸	연한 회색 RAL 7035	5/16-18	32	15,5	19	33	3,5	2,6	20
K0253.2A36X20	스틸	신호등 빨강 RAL 3020	5/16-18	32	15,5	19	33	3,5	2,6	20
K0253.2A37X20	스틸	밝은 노랑 RAL 1021	5/16-18	32	15,5	19	33	3,5	2,6	20
K0253.2A3X40	스틸	검회색 RAL 7021	5/16-18	32	15,5	19	33	3,5	2,6	40

수나사 그립 볼 - inch

품목 요약

주문 번호	구성품 재질	색상 묘개	D	D1	D2	D3	H	H1	H2	L
K0253.2A35X40	스틸	연한 회색 RAL 7035	5/16-18	32	15,5	19	33	3,5	2,6	40
K0253.2A36X40	스틸	신호등 빨강 RAL 3020	5/16-18	32	15,5	19	33	3,5	2,6	40
K0253.2A37X40	스틸	밝은 노랑 RAL 1021	5/16-18	32	15,5	19	33	3,5	2,6	40
K0253.3A4X20	스틸	검회색 RAL 7021	3/8-16	40	19	23	41	4	3	20
K0253.3A45X20	스틸	연한 회색 RAL 7035	3/8-16	40	19	23	41	4	3	20
K0253.3A46X20	스틸	신호등 빨강 RAL 3020	3/8-16	40	19	23	41	4	3	20
K0253.3A47X20	스틸	밝은 노랑 RAL 1021	3/8-16	40	19	23	41	4	3	20
K0253.3A4X40	스틸	검회색 RAL 7021	3/8-16	40	19	23	41	4	3	40
K0253.3A45X40	스틸	연한 회색 RAL 7035	3/8-16	40	19	23	41	4	3	40
K0253.3A46X40	스틸	신호등 빨강 RAL 3020	3/8-16	40	19	23	41	4	3	40
K0253.3A47X40	스틸	밝은 노랑 RAL 1021	3/8-16	40	19	23	41	4	3	40
K0253.4A4X20	스틸	검회색 RAL 7021	3/8-16	50	24	31	51	5,5	4,5	20
K0253.4A45X20	스틸	연한 회색 RAL 7035	3/8-16	50	24	31	51	5,5	4,5	20
K0253.4A46X20	스틸	신호등 빨강 RAL 3020	3/8-16	50	24	31	51	5,5	4,5	20
K0253.4A47X20	스틸	밝은 노랑 RAL 1021	3/8-16	50	24	31	51	5,5	4,5	20
K0253.4A4X40	스틸	검회색 RAL 7021	3/8-16	50	24	31	51	5,5	4,5	40
K0253.4A45X40	스틸	연한 회색 RAL 7035	3/8-16	50	24	31	51	5,5	4,5	40
K0253.4A46X40	스틸	신호등 빨강 RAL 3020	3/8-16	50	24	31	51	5,5	4,5	40
K0253.4A47X40	스틸	밝은 노랑 RAL 1021	3/8-16	50	24	31	51	5,5	4,5	40
K0253.4A5X30	스틸	검회색 RAL 7021	1/2-13	50	24	31	51	5,5	4,5	30
K0253.4A55X30	스틸	연한 회색 RAL 7035	1/2-13	50	24	31	51	5,5	4,5	30
K0253.4A56X30	스틸	신호등 빨강 RAL 3020	1/2-13	50	24	31	51	5,5	4,5	30
K0253.4A57X30	스틸	밝은 노랑 RAL 1021	1/2-13	50	24	31	51	5,5	4,5	30
K0253.4A5X60	스틸	검회색 RAL 7021	1/2-13	50	24	31	51	5,5	4,5	60
K0253.4A55X60	스틸	연한 회색 RAL 7035	1/2-13	50	24	31	51	5,5	4,5	60
K0253.4A56X60	스틸	신호등 빨강 RAL 3020	1/2-13	50	24	31	51	5,5	4,5	60
K0253.4A57X60	스틸	밝은 노랑 RAL 1021	1/2-13	50	24	31	51	5,5	4,5	60
K0253.01A2X20	스테인리스 스틸	검회색 RAL 7021	1/4-20	25	12	17	25	3	2	20
K0253.01A25X20	스테인리스 스틸	연한 회색 RAL 7035	1/4-20	25	12	17	25	3	2	20
K0253.01A26X20	스테인리스 스틸	신호등 빨강 RAL 3020	1/4-20	25	12	17	25	3	2	20
K0253.01A27X20	스테인리스 스틸	밝은 노랑 RAL 1021	1/4-20	25	12	17	25	3	2	20
K0253.01A2X30	스테인리스 스틸	검회색 RAL 7021	1/4-20	25	12	17	25	3	2	30
K0253.01A25X30	스테인리스 스틸	연한 회색 RAL 7035	1/4-20	25	12	17	25	3	2	30
K0253.01A26X30	스테인리스 스틸	신호등 빨강 RAL 3020	1/4-20	25	12	17	25	3	2	30
K0253.01A27X30	스테인리스 스틸	밝은 노랑 RAL 1021	1/4-20	25	12	17	25	3	2	30
K0253.02A3X20	스테인리스 스틸	검회색 RAL 7021	5/16-18	32	15,5	19	33	3,5	2,6	20
K0253.02A35X20	스테인리스 스틸	연한 회색 RAL 7035	5/16-18	32	15,5	19	33	3,5	2,6	20
K0253.02A36X20	스테인리스 스틸	신호등 빨강 RAL 3020	5/16-18	32	15,5	19	33	3,5	2,6	20
K0253.02A37X20	스테인리스 스틸	밝은 노랑 RAL 1021	5/16-18	32	15,5	19	33	3,5	2,6	20
K0253.02A3X40	스테인리스 스틸	검회색 RAL 7021	5/16-18	32	15,5	19	33	3,5	2,6	40
K0253.02A35X40	스테인리스 스틸	연한 회색 RAL 7035	5/16-18	32	15,5	19	33	3,5	2,6	40
K0253.02A36X40	스테인리스 스틸	신호등 빨강 RAL 3020	5/16-18	32	15,5	19	33	3,5	2,6	40
K0253.02A37X40	스테인리스 스틸	밝은 노랑 RAL 1021	5/16-18	32	15,5	19	33	3,5	2,6	40
K0253.03A4X20	스테인리스 스틸	검회색 RAL 7021	3/8-16	40	19	23	41	4	3	20
K0253.03A45X20	스테인리스 스틸	연한 회색 RAL 7035	3/8-16	40	19	23	41	4	3	20
K0253.03A46X20	스테인리스 스틸	신호등 빨강 RAL 3020	3/8-16	40	19	23	41	4	3	20
K0253.03A47X20	스테인리스 스틸	밝은 노랑 RAL 1021	3/8-16	40	19	23	41	4	3	20
K0253.03A4X40	스테인리스 스틸	검회색 RAL 7021	3/8-16	40	19	23	41	4	3	40
K0253.03A45X40	스테인리스 스틸	연한 회색 RAL 7035	3/8-16	40	19	23	41	4	3	40
K0253.03A46X40	스테인리스 스틸	신호등 빨강 RAL 3020	3/8-16	40	19	23	41	4	3	40
K0253.03A47X40	스테인리스 스틸	밝은 노랑 RAL 1021	3/8-16	40	19	23	41	4	3	40
K0253.04A4X20	스테인리스 스틸	검회색 RAL 7021	3/8-16	50	24	31	51	5,5	4,5	20
K0253.04A45X20	스테인리스 스틸	연한 회색 RAL 7035	3/8-16	50	24	31	51	5,5	4,5	20
K0253.04A46X20	스테인리스 스틸	신호등 빨강 RAL 3020	3/8-16	50	24	31	51	5,5	4,5	20
K0253.04A47X20	스테인리스 스틸	밝은 노랑 RAL 1021	3/8-16	50	24	31	51	5,5	4,5	20
K0253.04A4X40	스테인리스 스틸	검회색 RAL 7021	3/8-16	50	24	31	51	5,5	4,5	40
K0253.04A45X40	스테인리스 스틸	연한 회색 RAL 7035	3/8-16	50	24	31	51	5,5	4,5	40
K0253.04A46X40	스테인리스 스틸	신호등 빨강 RAL 3020	3/8-16	50	24	31	51	5,5	4,5	40
K0253.04A47X40	스테인리스 스틸	밝은 노랑 RAL 1021	3/8-16	50	24	31	51	5,5	4,5	40

