

회전 원통형 크랭크 그립, 슬롯 없는 로케이팅 홀 - inch

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

크랭크, 열가소성.
원통 그립, 열가소성 및 스틸 소재.


액세서리:

K1160 육각 소켓이 있는 소켓 헤드 스크류, 낮은 헤드, DIN 6912.

도면 설명:

1) 90° 페더 키 홈에 대한 크로스 보어 오프셋의 위치

도면



품목 요약

그립, 회전식 원통 그립

주문 번호	크기	버전 2	A	D	D2	H	H1	H2	H3	L	L2
K0659.31CO	1	크로스 보어 없음	80	24	0,375	85,8	49,1	28,5	13	104	12,7
K0659.32CO	2	크로스 보어 없음	100	29	0,375	107,1	61,4	35,5	13	129	15,7
K0659.32CP	3	크로스 보어 없음	100	29	0,5	107,1	61,4	35,5	13	129	15,7
K0659.33CP	3	크로스 보어 없음	125	36	0,5	139,5	82,5	44	18,5	161	19,5