


## 플라스틱 보우 그립, 부드러운 그립면 - inch

### 품목 설명/제품 이미지

INCH  
Parts



### 설명

#### 재질:

폴리프로필렌(PP) 소재의 메인 부품.  
열가소성 엘라스토머 소재 소프트 부품.  
항동 나사 부쉬.

#### 표면 마무리:

검은색 메인 부품.  
검은색, 주황색, 노란색, 빨간색, 초록색, 파란색, 회색 소프트 부품.  
아연 도금된 나사 부쉬.

#### 정보:

부드러운 그립 면으로 인해 탁월한 부하 용량과 그립 편안성.


#### 조립:

뒷 부분으로부터.

#### 요청 시:

회색 메인 부품, 다른 색 조합 가능.

### 도면



### 품목 요약

#### 플라스틱 보우 그립, 부드러운 그립면

주문 번호	구성품 색상	A	B	D	H	L	하중 N
K1877.094A111	검정	93,7	16,3	10-32	48,8	105	500
K1877.094A1187	청색	93,7	16,3	10-32	48,8	105	500
K1877.094A1186	녹색	93,7	16,3	10-32	48,8	105	500
K1877.094A1184	빨강	93,7	16,3	10-32	48,8	105	500
K1877.094A112	오렌지	93,7	16,3	10-32	48,8	105	500
K1877.094A1116	노랑	93,7	16,3	10-32	48,8	105	500
K1877.094A1188	회색	93,7	16,3	10-32	48,8	105	500

## 플라스틱 보우 그립, 부드러운 그립면 - inch

### 품목 요약

주문 번호	구성품 색상	A	B	D	H	L	하중 N
K1877.117A111	검정	117	20,6	10-32	53,8	134,7	500
K1877.117A1187	청색	117	20,6	10-32	53,8	134,7	500
K1877.117A1186	녹색	117	20,6	10-32	53,8	134,7	500
K1877.117A1184	빨강	117	20,6	10-32	53,8	134,7	500
K1877.117A112	오렌지	117	20,6	10-32	53,8	134,7	500
K1877.117A1116	노랑	117	20,6	10-32	53,8	134,7	500
K1877.117A1188	회색	117	20,6	10-32	53,8	134,7	500
K1877.154A211	검정	148,5	26,7	1/4-20	65	170,3	500
K1877.154A2187	청색	148,5	26,7	1/4-20	65	170,3	500
K1877.154A2186	녹색	148,5	26,7	1/4-20	65	170,3	500
K1877.154A2184	빨강	148,5	26,7	1/4-20	65	170,3	500
K1877.154A212	오렌지	148,5	26,7	1/4-20	65	170,3	500
K1877.154A2116	노랑	148,5	26,7	1/4-20	65	170,3	500
K1877.154A2188	회색	148,5	26,7	1/4-20	65	170,3	500