


넬링 휠, 타입 L, 수나사 - inch

품목 설명/제품 이미지

INCH
Parts



설명

재질:


열가소성, 검정회색.

나사 볼트, 스틸 5.8.

표면 마무리:

스틸, 청색 피막처리.

도면



품목 요약

주문 번호	타입	색상 도개	크기	D	D1	D2	H	H1	L
K0260.51A1X10	L	검회색 RAL 7021	1	10-32	40	16,5	31	13	10
K0260.51A15X10	L	연한 회색 RAL 7035	1	10-32	40	16,5	31	13	10
K0260.51A16X10	L	신호등 빨강 RAL 3020	1	10-32	40	16,5	31	13	10
K0260.51A17X10	L	밝은 노랑 RAL 1021	1	10-32	40	16,5	31	13	10
K0260.51A1X20	L	검회색 RAL 7021	1	10-32	40	16,5	31	13	20
K0260.51A15X20	L	연한 회색 RAL 7035	1	10-32	40	16,5	31	13	20
K0260.51A16X20	L	신호등 빨강 RAL 3020	1	10-32	40	16,5	31	13	20
K0260.51A17X20	L	밝은 노랑 RAL 1021	1	10-32	40	16,5	31	13	20
K0260.51A2X20	L	검회색 RAL 7021	1	1/4-20	40	16,5	31	13	20
K0260.51A25X20	L	연한 회색 RAL 7035	1	1/4-20	40	16,5	31	13	20

널링 휠, 타입 L, 수나사 - inch

품목 요약

주문 번호	타입	색상 덮개	크기	D	D1	D2	H	H1	L
K0260.51A26X20	L	신호등 빨강 RAL 3020	1	1/4-20	40	16,5	31	13	20
K0260.51A27X20	L	밝은 노랑 RAL 1021	1	1/4-20	40	16,5	31	13	20
K0260.51A2X30	L	검회색 RAL 7021	1	1/4-20	40	16,5	31	13	30
K0260.51A25X30	L	연한 회색 RAL 7035	1	1/4-20	40	16,5	31	13	30
K0260.51A26X30	L	신호등 빨강 RAL 3020	1	1/4-20	40	16,5	31	13	30
K0260.51A27X30	L	밝은 노랑 RAL 1021	1	1/4-20	40	16,5	31	13	30
K0260.51A3X20	L	검회색 RAL 7021	1	5/16-18	40	16,5	31	13	20
K0260.51A35X20	L	연한 회색 RAL 7035	1	5/16-18	40	16,5	31	13	20
K0260.51A36X20	L	신호등 빨강 RAL 3020	1	5/16-18	40	16,5	31	13	20
K0260.51A37X20	L	밝은 노랑 RAL 1021	1	5/16-18	40	16,5	31	13	20
K0260.51A3X40	L	검회색 RAL 7021	1	5/16-18	40	16,5	31	13	40
K0260.51A35X40	L	연한 회색 RAL 7035	1	5/16-18	40	16,5	31	13	40
K0260.51A36X40	L	신호등 빨강 RAL 3020	1	5/16-18	40	16,5	31	13	40
K0260.51A37X40	L	밝은 노랑 RAL 1021	1	5/16-18	40	16,5	31	13	40
K0260.52A3X20	L	검회색 RAL 7021	2	5/16-18	50	18	36	15	20
K0260.52A35X20	L	연한 회색 RAL 7035	2	5/16-18	50	18	36	15	20
K0260.52A36X20	L	신호등 빨강 RAL 3020	2	5/16-18	50	18	36	15	20
K0260.52A37X20	L	밝은 노랑 RAL 1021	2	5/16-18	50	18	36	15	20
K0260.52A3X40	L	검회색 RAL 7021	2	5/16-18	50	18	36	15	40
K0260.52A35X40	L	연한 회색 RAL 7035	2	5/16-18	50	18	36	15	40
K0260.52A36X40	L	신호등 빨강 RAL 3020	2	5/16-18	50	18	36	15	40
K0260.52A37X40	L	밝은 노랑 RAL 1021	2	5/16-18	50	18	36	15	40
K0260.52A4X20	L	검회색 RAL 7021	2	3/8-16	50	18	36	15	20
K0260.52A45X20	L	연한 회색 RAL 7035	2	3/8-16	50	18	36	15	20
K0260.52A46X20	L	신호등 빨강 RAL 3020	2	3/8-16	50	18	36	15	20
K0260.52A47X20	L	밝은 노랑 RAL 1021	2	3/8-16	50	18	36	15	20
K0260.52A4X40	L	검회색 RAL 7021	2	3/8-16	50	18	36	15	40
K0260.52A45X40	L	연한 회색 RAL 7035	2	3/8-16	50	18	36	15	40
K0260.52A46X40	L	신호등 빨강 RAL 3020	2	3/8-16	50	18	36	15	40
K0260.52A47X40	L	밝은 노랑 RAL 1021	2	3/8-16	50	18	36	15	40
K0260.53A4X20	L	검회색 RAL 7021	3	3/8-16	63	22	41	17	20
K0260.53A45X20	L	연한 회색 RAL 7035	3	3/8-16	63	22	41	17	20
K0260.53A46X20	L	신호등 빨강 RAL 3020	3	3/8-16	63	22	41	17	20
K0260.53A47X20	L	밝은 노랑 RAL 1021	3	3/8-16	63	22	41	17	20
K0260.53A4X40	L	검회색 RAL 7021	3	3/8-16	63	22	41	17	40
K0260.53A45X40	L	연한 회색 RAL 7035	3	3/8-16	63	22	41	17	40
K0260.53A46X40	L	신호등 빨강 RAL 3020	3	3/8-16	63	22	41	17	40
K0260.53A47X40	L	밝은 노랑 RAL 1021	3	3/8-16	63	22	41	17	40
K0260.53A5X30	L	검회색 RAL 7021	3	1/2-13	63	22	41	17	30
K0260.53A55X30	L	연한 회색 RAL 7035	3	1/2-13	63	22	41	17	30
K0260.53A56X30	L	신호등 빨강 RAL 3020	3	1/2-13	63	22	41	17	30
K0260.53A57X30	L	밝은 노랑 RAL 1021	3	1/2-13	63	22	41	17	30
K0260.53A5X60	L	검회색 RAL 7021	3	1/2-13	63	22	41	17	60
K0260.53A55X60	L	연한 회색 RAL 7035	3	1/2-13	63	22	41	17	60
K0260.53A56X60	L	신호등 빨강 RAL 3020	3	1/2-13	63	22	41	17	60
K0260.53A57X60	L	밝은 노랑 RAL 1021	3	1/2-13	63	22	41	17	60