



클램핑 레버, 스테인리스 스틸, 전해 연마, 수나사산 있음, 나사산 인서트, 스테인리스 스틸 - inch 품목 설명/제품 이미지

INCH
Parts



들어올려 잠금 해제



설명

재질:

스테인레스 스틸 그립 레버.

기타 스틸 부품 스테인레스 스틸 1.4305 (AISI 303에 따름).

표면 마무리:

그립 레버 스테인레스 스틸 전해 연마.

스틸 부품 검정색.

요청 시:

기타 수나사, 스크류 길이 및 특수 설계 버전.


다른 길이의 요구 치수 "H1"에 대해서는 추가

비용으로 공급 가능함.

도면 설명:

1) 플랫 팁 DIN EN ISO 4753

클램핑 레버, 스테인리스 스틸, 전해 연마, 수나사산 있음, 나사산
인서트, 스테인리스 스틸 - inch
도면



품목 요약

스테인레스 스틸 수나사 클램프 레버

주문 번호	본체 재질	크기	X	D	D1	D2	H	H1	H3	H4	A	A1	톱니 수	L
K0121.11A4X20	스테인레스 스틸	1	3/8-16	19	28	20	40,5	12	65	68,5	83	107	24	20
K0121.11A4X30	스테인레스 스틸	1	3/8-16	19	28	20	40,5	12	65	68,5	83	107	24	30
K0121.11A4X40	스테인레스 스틸	1	3/8-16	19	28	20	40,5	12	65	68,5	83	107	24	40
K0121.11A4X45	스테인레스 스틸	1	3/8-16	19	28	20	40,5	12	65	68,5	83	107	24	45
K0121.11A4X50	스테인레스 스틸	1	3/8-16	19	28	20	40,5	12	65	68,5	83	107	24	50
K0121.11A4X60	스테인레스 스틸	1	3/8-16	19	28	20	40,5	12	65	68,5	83	107	24	60
K0121.11A5X20	스테인레스 스틸	1	1/2-13	19	28	20	40,5	12	65	68,5	83	107	24	20
K0121.11A5X30	스테인레스 스틸	1	1/2-13	19	28	20	40,5	12	65	68,5	83	107	24	30
K0121.11A5X40	스테인레스 스틸	1	1/2-13	19	28	20	40,5	12	65	68,5	83	107	24	40
K0121.11A5X45	스테인레스 스틸	1	1/2-13	19	28	20	40,5	12	65	68,5	83	107	24	45
K0121.11A5X50	스테인레스 스틸	1	1/2-13	19	28	20	40,5	12	65	68,5	83	107	24	50
K0121.11A5X60	스테인레스 스틸	1	1/2-13	19	28	20	40,5	12	65	68,5	83	107	24	60