K0364 inch

스테인레스 버섯형 그립이 있는 볼 잠금 핀 - inch

품목 설명/제품 이미지

INCH Parts

설명

재질:
스테인레스 스틸 부품

표면 마무리:
무광택 처리.

정보:
볼 잠금 핀은 부품과 작업물을 신속하고 간편하게 고정하고 연결하는데 사용됩니다.
푸시 버튼을 누르면 양쪽 볼이 잠금 해제되어 연결하려는 부품에 끼워 넣을 수 있습니다. 푸시 버튼을 놓으면 볼이 안전하게 잠겨져 연결 상태를 보장합니다.내부식성
리테이닝 케이블을 위한 고정 옵션.

전단 강도 더블 엣지(F) = S · τ aB max.

전단 강도 수치는 이론적인 파괴 하중입니다.
이는 안전요인을 고려하지 않고 어떤 책임도 배제하는 구속력이 없는 기준치입니다. 표시된 수치는 정보로만 사용되며, 특성의 법적 구속력이 있는 보증이 아닙니다.하중값은 DIN 50141에 따라 계산되었습니다.
볼 잠금 핀이 각 용도에 적합한지는 사용자가 개별적으로 결정해야 합니다.

볼 잠금 핀이 사용되는 가장 다양한 재료, 기상 조건 및 마모는 결정된 값에 영향을 미칠 수 있습니다.

도면



품목 요약

볼 잠금 핀 스테인레스 스틸

주문 번호	D	D1	D2	D3	L	L1	L2	L5	마운팅 홀 H11	전단 강도 더블 엣지 max. kN
K0364.23CLL08	25	3/16	5,25	14	0,5	6	26,5	18,7	3/16	13
K0364.23CLL12	25	3/16	5,25	14	0,75	6	26,5	25,05	3/16	13
K0364.23CLL16	25	3/16	5,25	14	1,0	6	26,5	31,4	3/16	13
K0364.23CLL20	25	3/16	5,25	14	1,25	6	26,5	37,75	3/16	13
K0364.23CML08	25	1/4	7,2	14	0,5	6,9	26,5	19,6	1/4	24
K0364.23CML12	25	1/4	7,2	14	0,75	6,9	26,5	25,95	1/4	24
K0364.23CML16	25	1/4	7,2	14	1,0	6,9	26,5	32,3	1/4	24

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

스테인레스 버섯형 그립이 있는 볼 잠금 핀 - inch

품목 요약

주문 번호	D	D1	D2	D3	L	L1	L2	L5	마운팅 홀 H11	전단 강도 더블 엣지 max. kN
K0364.23CML20	25	1/4	7,2	14	1,25	6,9	26,5	38,65	1/4	24
K0364.23CML24	25	1/4	7,2	14	1,5	6,9	26,5	45	1/4	24
K0364.23CML28	25	1/4	7,2	14	1,75	6,9	26,5	51,35	1/4	24
K0364.23CML32	25	1/4	7,2	14	2,0	6,9	26,5	57,7	1/4	24
K0364.23CNL16	25	5/16	9,5	14	1,0	7,9	26,5	33,3	5/16	38
K0364.23CNL20	25	5/16	9,5	14	1,25	7,9	26,5	39,65	5/16	38
K0364.23CNL24	25	5/16	9,5	14	1,5	7,9	26,5	46	5/16	38
K0364.23CNL28	25	5/16	9,5	14	1,75	7,9	26,5	52,35	5/16	38
K0364.23CNL32	25	5/16	9,5	14	2,0	7,9	26,5	58,7	5/16	38
K0364.31COL16	33	3/8	11,5	19	1,0	8,8	34,6	34,2	3/8	54
K0364.31COL20	33	3/8	11,5	19	1,25	8,8	34,6	40,55	3/8	54
K0364.31COL24	33	3/8	11,5	19	1,5	8,8	34,6	46,9	3/8	54
K0364.31COL28	33	3/8	11,5	19	1,75	8,8	34,6	53,25	3/8	54
K0364.31COL32	33	3/8	11,5	19	2,0	8,8	34,6	59,6	3/8	54
K0364.31CUL16	33	7/16	13	19	1,0	9,7	34,6	35,1	7/16	74
K0364.31CUL20	33	7/16	13	19	1,25	9,7	34,6	41,45	7/16	74
K0364.31CUL24	33	7/16	13	19	1,5	9,7	34,6	47,8	7/16	74
K0364.31CUL28	33	7/16	13	19	1,75	9,7	34,6	54,15	7/16	74
K0364.31CUL32	33	7/16	13	19	2,0	9,7	34,6	60,5	7/16	74
K0364.31CUL36	33	7/16	13	19	2,5	9,7	34,6	73,2	7/16	74
K0364.31CUL40	33	7/16	13	19	3,0	9,7	34,6	85,9	7/16	74
K0364.31CPL16	33	1/2	15	19	1,0	10	34,6	35,4	1/2	96
K0364.31CPL20	33	1/2	15	19	1,25	10	34,6	41,75	1/2	96
K0364.31CPL24	33	1/2	15	19	1,5	10	34,6	48,1	1/2	96
K0364.31CPL28	33	1/2	15	19	1,75	10	34,6	54,45	1/2	96
K0364.31CPL32	33	1/2	15	19	2,0	10	34,6	60,8	1/2	96
K0364.31CPL36	33	1/2	15	19	2,5	10	34,6	73,5	1/2	96
K0364.31CPL40	33	1/2	15	19	3,0	10	34,6	86,2	1/2	96
K0364.31CQL16	33	5/8	19	20	1,0	13,3	34,6	38,7	5/8	150
K0364.31CQL20	33	5/8	19	20	1,25	13,3	34,6	45,05	5/8	150
K0364.31CQL24	33	5/8	19	20	1,5	13,3	34,6	51,4	5/8	150
K0364.31CQL28	33	5/8	19	20	1,75	13,3	34,6	57,75	5/8	150
K0364.31CQL32	33	5/8	19	20	2,0	13,3	34,6	64,1	5/8	150
K0364.31CQL36	33	5/8	19	20	2,5	13,3	34,6	76,8	5/8	150
K0364.31CQL40	33	5/8	19	20	3,0	13,3	34,6	89,5	5/8	150

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG