


핸드 휠, 플라스틱

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

열가소성 핸드휠 기본 몸체.

허브, 스틸, 경도 등급 5.8 또는 스테인레스 스틸 1.4404.

표면 마무리:

열가소성, 검회색.

스틸 부품, 검정 산화 마무리.

스테인레스 스틸. 자연적 마무리.


정보:

허브의 커버는 조립되지 않은 상태로 공급됩니다.

핸드휠은 십자형 핀 또는 DIN 6912 소켓 헤드 스크류와 DIN 7349 와셔를 축 방향으로 키 연결하여 샤프트에 고정할 수 있습니다.

크로스 보어가 있는 모델은 나사 체결형 나사 스톱으로 고정됩니다(ISO 4027, DIN 914).


도면



핸드 휠, 플라스틱

도면

DIN 6885-1



품목 요약

핸드 휠

주문 번호	모델 1	버전 2	구성품 재질	D	D1	D2	D3	D7	A1	H	H2	L1	L3	B3	T
K0256.108008	로케이팅홀 슬롯없	크로스 보어 없음	스틸	25	80	8H7	19	-	2,5	17,5	-	13	37,5	-	-
K0256.108010	로케이팅홀 슬롯없	크로스 보어 없음	스틸	25	80	10H7	19	-	2,5	17,5	-	13	37,5	-	-
K0256.108012	로케이팅홀 슬롯없	크로스 보어 없음	스틸	25	80	12H7	19	-	2,5	17,5	-	13	37,5	-	-
K0256.210010	로케이팅홀 슬롯없	크로스 보어 없음	스틸	28	100	10H7	19	-	3	20	-	13	44	-	-
K0256.210012	로케이팅홀 슬롯없	크로스 보어 없음	스틸	28	100	12H7	19	-	3	20	-	13	44	-	-
K0256.312512	로케이팅홀 슬롯없	크로스 보어 없음	스틸	35	125	12H7	25	-	4	23,5	-	18,5	53	-	-
K0256.312514	로케이팅홀 슬롯없	크로스 보어 없음	스틸	35	125	14H7	25	-	4	23,5	-	18,5	53	-	-
K0256.312516	로케이팅홀 슬롯없	크로스 보어 없음	스틸	35	125	16H7	25	-	4	23,5	-	18,5	53	-	-
K0256.416014	로케이팅홀 슬롯없	크로스 보어 없음	스틸	45	160	14H7	25	-	5,6	28	-	18,5	64,5	-	-
K0256.416016	로케이팅홀 슬롯없	크로스 보어 없음	스틸	45	160	16H7	25	-	5,6	28	-	18,5	64,5	-	-
K0256.10800802	로케이팅홀 슬롯있	크로스 보어 없음	스틸	25	80	8H7	19	-	2,5	17,5	-	13	37,5	2	9
K0256.10801003	로케이팅홀 슬롯있	크로스 보어 없음	스틸	25	80	10H7	19	-	2,5	17,5	-	13	37,5	3	11,4
K0256.10801204	로케이팅홀 슬롯있	크로스 보어 없음	스틸	25	80	12H7	19	-	2,5	17,5	-	13	37,5	4	13,8
K0256.21001003	로케이팅홀 슬롯있	크로스 보어 없음	스틸	28	100	10H7	19	-	3	20	-	13	44	3	11,4
K0256.21001204	로케이팅홀 슬롯있	크로스 보어 없음	스틸	28	100	12H7	19	-	3	20	-	13	44	4	13,8
K0256.31251204	로케이팅홀 슬롯있	크로스 보어 없음	스틸	35	125	12H7	25	-	4	23,5	-	18,5	53	4	13,8
K0256.31251405	로케이팅홀 슬롯있	크로스 보어 없음	스틸	35	125	14H7	25	-	4	23,5	-	18,5	53	5	16,3
K0256.31251605	로케이팅홀 슬롯있	크로스 보어 없음	스틸	35	125	16H7	25	-	4	23,5	-	18,5	53	5	18,3
K0256.41601405	로케이팅홀 슬롯있	크로스 보어 없음	스틸	45	160	14H7	25	-	5,6	28	-	18,5	64,5	5	16,3
K0256.41601605	로케이팅홀 슬롯있	크로스 보어 없음	스틸	45	160	16H7	25	-	5,6	28	-	18,5	64,5	5	18,3
K0256.10800806	로케이팅홀 슬롯없	크로스 보어 있음	스틸	25	80	8H7	19	M6	2,5	17,5	7,5	13	37,5	-	-
K0256.10801006	로케이팅홀 슬롯없	크로스 보어 있음	스틸	25	80	10H7	19	M6	2,5	17,5	7,5	13	37,5	-	-
K0256.10801206	로케이팅홀 슬롯없	크로스 보어 있음	스틸	25	80	12H7	19	M6	2,5	17,5	7,5	13	37,5	-	-
K0256.21001006	로케이팅홀 슬롯없	크로스 보어 있음	스틸	28	100	10H7	19	M6	3	20	7,5	13	44	-	-
K0256.21001206	로케이팅홀 슬롯없	크로스 보어 있음	스틸	28	100	12H7	19	M6	3	20	7,5	13	44	-	-
K0256.31251206	로케이팅홀 슬롯없	크로스 보어 있음	스틸	35	125	12H7	25	M6	4	23,5	7,5	18,5	53	-	-
K0256.31251406	로케이팅홀 슬롯없	크로스 보어 있음	스틸	35	125	14H7	25	M6	4	23,5	7,5	18,5	53	-	-
K0256.31251606	로케이팅홀 슬롯없	크로스 보어 있음	스틸	35	125	16H7	25	M6	4	23,5	7,5	18,5	53	-	-
K0256.41601406	로케이팅홀 슬롯없	크로스 보어 있음	스틸	45	160	14H7	25	M6	5,6	28	7,5	18,5	64,5	-	-
K0256.41601606	로케이팅홀 슬롯없	크로스 보어 있음	스틸	45	160	16H7	25	M6	5,6	28	7,5	18,5	64,5	-	-
K0256.108008026	로케이팅홀 슬롯있	크로스 보어 있음	스틸	25	80	8H7	19	M6	2,5	17,5	7,5	13	37,5	2	9
K0256.108010036	로케이팅홀 슬롯있	크로스 보어 있음	스틸	25	80	10H7	19	M6	2,5	17,5	7,5	13	37,5	3	11,4
K0256.108012046	로케이팅홀 슬롯있	크로스 보어 있음	스틸	25	80	12H7	19	M6	2,5	17,5	7,5	13	37,5	4	13,8
K0256.210010036	로케이팅홀 슬롯있	크로스 보어 있음	스틸	28	100	10H7	19	M6	3	20	7,5	13	44	3	11,4
K0256.210012046	로케이팅홀 슬롯있	크로스 보어 있음	스틸	28	100	12H7	19	M6	3	20	7,5	13	44	4	13,8
K0256.312512046	로케이팅홀 슬롯있	크로스 보어 있음	스틸	35	125	12H7	25	M6	4	23,5	7,5	18,5	53	4	13,8
K0256.312514056	로케이팅홀 슬롯있	크로스 보어 있음	스틸	35	125	14H7	25	M6	4	23,5	7,5	18,5	53	5	16,3
K0256.312516056	로케이팅홀 슬롯있	크로스 보어 있음	스틸	35	125	16H7	25	M6	4	23,5	7,5	18,5	53	5	18,3
K0256.416014056	로케이팅홀 슬롯있	크로스 보어 있음	스틸	45	160	14H7	25	M6	5,6	28	7,5	18,5	64,5	5	16,3
K0256.416016056	로케이팅홀 슬롯있	크로스 보어 있음	스틸	45	160	16H7	25	M6	5,6	28	7,5	18,5	64,5	5	18,3
K0256.0108008	로케이팅홀 슬롯없	크로스 보어 없음	스테인리스 스틸	25	80	8H7	19	-	2,5	17,5	-	13	37,5	-	-
K0256.0108010	로케이팅홀 슬롯없	크로스 보어 없음	스테인리스 스틸	25	80	10H7	19	-	2,5	17,5	-	13	37,5	-	-
K0256.0108012	로케이팅홀 슬롯없	크로스 보어 없음	스테인리스 스틸	25	80	12H7	19	-	2,5	17,5	-	13	37,5	-	-
K0256.0210010	로케이팅홀 슬롯없	크로스 보어 없음	스테인리스 스틸	28	100	10H7	19	-	3	20	-	13	44	-	-

핸드 휠, 플라스틱

품목 요약

주문 번호	모델 1	버전 2	구성품 재질	D	D1	D2	D3	D7	A1	H	H2	L1	L3	B3	T
K0256.0210012	로케이팅홀 슬롯없	크로스 보어 없음	스테인리스 스틸	28	100	12H7	19	-	3	20	-	13	44	-	-
K0256.0312512	로케이팅홀 슬롯없	크로스 보어 없음	스테인리스 스틸	35	125	12H7	25	-	4	23,5	-	18,5	53	-	-
K0256.0312514	로케이팅홀 슬롯없	크로스 보어 없음	스테인리스 스틸	35	125	14H7	25	-	4	23,5	-	18,5	53	-	-
K0256.0312516	로케이팅홀 슬롯없	크로스 보어 없음	스테인리스 스틸	35	125	16H7	25	-	4	23,5	-	18,5	53	-	-
K0256.0416014	로케이팅홀 슬롯없	크로스 보어 없음	스테인리스 스틸	45	160	14H7	25	-	5,6	28	-	18,5	64,5	-	-
K0256.0416016	로케이팅홀 슬롯없	크로스 보어 없음	스테인리스 스틸	45	160	16H7	25	-	5,6	28	-	18,5	64,5	-	-
K0256.010800802	로케이팅홀 슬롯있	크로스 보어 없음	스테인리스 스틸	25	80	8H7	19	-	2,5	17,5	-	13	37,5	2	9
K0256.010801003	로케이팅홀 슬롯있	크로스 보어 없음	스테인리스 스틸	25	80	10H7	19	-	2,5	17,5	-	13	37,5	3	11,4
K0256.010801204	로케이팅홀 슬롯있	크로스 보어 없음	스테인리스 스틸	25	80	12H7	19	-	2,5	17,5	-	13	37,5	4	13,8
K0256.021001003	로케이팅홀 슬롯있	크로스 보어 없음	스테인리스 스틸	28	100	10H7	19	-	3	20	-	13	44	3	11,4
K0256.021001204	로케이팅홀 슬롯있	크로스 보어 없음	스테인리스 스틸	28	100	12H7	19	-	3	20	-	13	44	4	13,8
K0256.031251204	로케이팅홀 슬롯있	크로스 보어 없음	스테인리스 스틸	35	125	12H7	25	-	4	23,5	-	18,5	53	4	13,8
K0256.031251405	로케이팅홀 슬롯있	크로스 보어 없음	스테인리스 스틸	35	125	14H7	25	-	4	23,5	-	18,5	53	5	16,3
K0256.031251605	로케이팅홀 슬롯있	크로스 보어 없음	스테인리스 스틸	35	125	16H7	25	-	4	23,5	-	18,5	53	5	18,3
K0256.041601405	로케이팅홀 슬롯있	크로스 보어 없음	스테인리스 스틸	45	160	14H7	25	-	5,6	28	-	18,5	64,5	5	16,3
K0256.041601605	로케이팅홀 슬롯있	크로스 보어 없음	스테인리스 스틸	45	160	16H7	25	-	5,6	28	-	18,5	64,5	5	18,3
K0256.010800806	로케이팅홀 슬롯없	크로스 보어 있음	스테인리스 스틸	25	80	8H7	19	M6	2,5	17,5	7,5	13	37,5	-	-
K0256.010801006	로케이팅홀 슬롯없	크로스 보어 있음	스테인리스 스틸	25	80	10H7	19	M6	2,5	17,5	7,5	13	37,5	-	-
K0256.010801206	로케이팅홀 슬롯없	크로스 보어 있음	스테인리스 스틸	25	80	12H7	19	M6	2,5	17,5	7,5	13	37,5	-	-
K0256.021001006	로케이팅홀 슬롯없	크로스 보어 있음	스테인리스 스틸	28	100	10H7	19	M6	3	20	7,5	13	44	-	-
K0256.021001206	로케이팅홀 슬롯없	크로스 보어 있음	스테인리스 스틸	28	100	12H7	19	M6	3	20	7,5	13	44	-	-
K0256.031251206	로케이팅홀 슬롯없	크로스 보어 있음	스테인리스 스틸	35	125	12H7	25	M6	4	23,5	7,5	18,5	53	-	-
K0256.031251406	로케이팅홀 슬롯없	크로스 보어 있음	스테인리스 스틸	35	125	14H7	25	M6	4	23,5	7,5	18,5	53	-	-
K0256.031251606	로케이팅홀 슬롯없	크로스 보어 있음	스테인리스 스틸	35	125	16H7	25	M6	4	23,5	7,5	18,5	53	-	-
K0256.041601406	로케이팅홀 슬롯없	크로스 보어 있음	스테인리스 스틸	45	160	14H7	25	M6	5,6	28	7,5	18,5	64,5	-	-
K0256.041601606	로케이팅홀 슬롯없	크로스 보어 있음	스테인리스 스틸	45	160	16H7	25	M6	5,6	28	7,5	18,5	64,5	-	-
K0256.0108008026	로케이팅홀 슬롯있	크로스 보어 있음	스테인리스 스틸	25	80	8H7	19	M6	2,5	17,5	7,5	13	37,5	2	9
K0256.0108010036	로케이팅홀 슬롯있	크로스 보어 있음	스테인리스 스틸	25	80	10H7	19	M6	2,5	17,5	7,5	13	37,5	3	11,4
K0256.0108012046	로케이팅홀 슬롯있	크로스 보어 있음	스테인리스 스틸	25	80	12H7	19	M6	2,5	17,5	7,5	13	37,5	4	13,8
K0256.0210010036	로케이팅홀 슬롯있	크로스 보어 있음	스테인리스 스틸	28	100	10H7	19	M6	3	20	7,5	13	44	3	11,4
K0256.0210012046	로케이팅홀 슬롯있	크로스 보어 있음	스테인리스 스틸	28	100	12H7	19	M6	3	20	7,5	13	44	4	13,8
K0256.0312512046	로케이팅홀 슬롯있	크로스 보어 있음	스테인리스 스틸	35	125	12H7	25	M6	4	23,5	7,5	18,5	53	4	13,8
K0256.0312514056	로케이팅홀 슬롯있	크로스 보어 있음	스테인리스 스틸	35	125	14H7	25	M6	4	23,5	7,5	18,5	53	5	16,3
K0256.0312516056	로케이팅홀 슬롯있	크로스 보어 있음	스테인리스 스틸	35	125	16H7	25	M6	4	23,5	7,5	18,5	53	5	18,3
K0256.0416014056	로케이팅홀 슬롯있	크로스 보어 있음	스테인리스 스틸	45	160	14H7	25	M6	5,6	28	7,5	18,5	64,5	5	16,3
K0256.0416016056	로케이팅홀 슬롯있	크로스 보어 있음	스테인리스 스틸	45	160	16H7	25	M6	5,6	28	7,5	18,5	64,5	5	18,3