

리버시블 원통형 크랭크 그립, 슬롯 없는 로케이팅 홀

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

크랭크 및 열가소성 그립.

허브 및 그립 액슬, 스틸, 경도 등급 5.8 또는 스테인레스 스틸 1.4404.

표면 마무리:

열가소성, 검회색.

스틸 부품, 검정 산화 마무리.

스테인레스 스틸. 자연적 마무리.

정보:

허브의 커버는 조립되지 않은 상태로 공급됩니다.

크로스 보어가 있는 모델은 나사 체결형 나사 스테르로 고정됩니다(ISO 4027, DIN 914).


액세서리:

K1160 육각 소켓이 있는 소켓 헤드 스크류, 낮은 헤드, DIN 6912.

도면 설명:

1) 90° 페더 키 홈에 대한 크로스 보어 오프셋의 위치

도면



품목 요약

주문 번호	모델 1	버전 2	구성품 재질	A	D	D2	D7	H	H1	H2	H3	H4	L	L2
K0266.1108	로케이팅홀 슬롯없	크로스 보어 없음	스틸	80	24	8	-	85,7	49	28,5	13	-	104	12,7
K0266.1110	로케이팅홀 슬롯없	크로스 보어 없음	스틸	80	24	10	-	85,7	49	28,5	13	-	104	12,7
K0266.1210	로케이팅홀 슬롯없	크로스 보어 없음	스틸	100	29	10	-	105,2	49	35,5	13	-	129	15,7
K0266.1212	로케이팅홀 슬롯없	크로스 보어 없음	스틸	100	29	12	-	105,2	59,5	35,5	13	-	129	15,7
K0266.1312	로케이팅홀 슬롯없	크로스 보어 없음	스틸	125	36	12	-	140	83	44	18,5	-	161	19,5
K0266.1314	로케이팅홀 슬롯없	크로스 보어 없음	스틸	125	36	14	-	140	83	44	18,5	-	161	19,5
K0266.11086	로케이팅홀 슬롯없	크로스 보어 있음	스틸	80	24	8	M6	85,7	49	28,5	13	7,5	104	12,7
K0266.11106	로케이팅홀 슬롯없	크로스 보어 있음	스틸	80	24	10	M6	85,7	49	28,5	13	7,5	104	12,7
K0266.12106	로케이팅홀 슬롯없	크로스 보어 있음	스틸	100	29	10	M6	105,2	59,5	35,5	13	7,5	129	15,7
K0266.12126	로케이팅홀 슬롯없	크로스 보어 있음	스틸	100	29	12	M6	105,2	59,5	35,5	13	7,5	129	15,7
K0266.13126	로케이팅홀 슬롯없	크로스 보어 있음	스틸	125	36	12	M6	140	83	44	18,5	7,5	161	19,5
K0266.13146	로케이팅홀 슬롯없	크로스 보어 있음	스틸	125	36	14	M6	140	83	44	18,5	7,5	161	19,5

리버시블 원통형 크랭크 그립, 슬롯 없는 로케이팅 홀

품목 요약

주문 번호	모델 1	버전 2	구성품 재질	A	D	D2	D7	H	H1	H2	H3	H4	L	L2
K0266.01108	로케이팅홀 슬롯없	크로스 보어 없음	스테인리스 스틸	80	24	8	-	85,7	49	28,5	13	-	104	12,7
K0266.01110	로케이팅홀 슬롯없	크로스 보어 없음	스테인리스 스틸	80	24	10	-	85,7	49	28,5	13	-	104	12,7
K0266.01210	로케이팅홀 슬롯없	크로스 보어 없음	스테인리스 스틸	100	29	10	-	105,2	49	35,5	13	-	129	15,7
K0266.01212	로케이팅홀 슬롯없	크로스 보어 없음	스테인리스 스틸	100	29	12	-	105,2	59,5	35,5	13	-	129	15,7
K0266.01312	로케이팅홀 슬롯없	크로스 보어 없음	스테인리스 스틸	125	36	12	-	140	83	44	18,5	-	161	19,5
K0266.01314	로케이팅홀 슬롯없	크로스 보어 없음	스테인리스 스틸	125	36	14	-	140	83	44	18,5	-	161	19,5
K0266.011086	로케이팅홀 슬롯없	크로스 보어 있음	스테인리스 스틸	80	24	8	M6	85,7	49	28,5	13	7,5	104	12,7
K0266.011106	로케이팅홀 슬롯없	크로스 보어 있음	스테인리스 스틸	80	24	10	M6	85,7	49	28,5	13	7,5	104	12,7
K0266.012106	로케이팅홀 슬롯없	크로스 보어 있음	스테인리스 스틸	100	29	10	M6	105,2	59,5	35,5	13	7,5	129	15,7
K0266.012126	로케이팅홀 슬롯없	크로스 보어 있음	스테인리스 스틸	100	29	12	M6	105,2	59,5	35,5	13	7,5	129	15,7
K0266.013126	로케이팅홀 슬롯없	크로스 보어 있음	스테인리스 스틸	125	36	12	M6	140	83	44	18,5	7,5	161	19,5
K0266.013146	로케이팅홀 슬롯없	크로스 보어 있음	스테인리스 스틸	125	36	14	M6	140	83	44	18,5	7,5	161	19,5