

리버시블 원통형 크랭크 그립, 슬롯 있는 로케이팅 홀

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

크랭크 및 열가소성 그립.

허브 및 그립 액슬, 스틸, 경도 등급 5.8 또는 스테인레스 스틸 1.4404.

표면 마무리:

열가소성, 검회색.

스틸 부품, 검정 산화 마무리.

스테인레스 스틸. 자연적 마무리.

정보:

허브의 커버는 조립되지 않은 상태로 공급됩니다.

핸드 크랭크는 십자형 핀 또는 DIN 6912 소켓 헤드 스크류와 DIN 7349 와셔를 축 방향으로 키 연결하여 샤프트에 고정할 수 있습니다.

크로스 보어가 있는 모델은 나사 체결형 나사 그라브 나사로 고정됩니다(ISO 4027, DIN 914).


액세서리:

K1160 육각 소켓이 있는 소켓 헤드 스크류, 낮은 헤드, DIN 6912.

도면 설명:


1) 90° 페더 키 홈에 대한 크로스 보어 오프셋의 위치

도면



리버시블 원통형 크랭크 그립, 슬롯 있는 로케이팅 홀

도면



품목 요약

주문 번호	모델 1	버전 2	구성품 재질	A	B3	D	D2	D7	H	H1	H2	H3	H4	L	L2	T
K0266.110802	로케이팅홀 슬롯있	크로스 보어 없음	스틸	80	2	24	8	-	85,7	49	28,5	13	-	104	12,7	9
K0266.111003	로케이팅홀 슬롯있	크로스 보어 없음	스틸	80	3	24	10	-	85,7	49	28,5	13	-	104	12,7	11,4
K0266.121003	로케이팅홀 슬롯있	크로스 보어 없음	스틸	100	3	29	10	-	105,2	59,5	35,5	13	-	129	15,7	11,4
K0266.121204	로케이팅홀 슬롯있	크로스 보어 없음	스틸	100	4	29	12	-	105,2	59,5	35,5	13	-	129	15,7	13,8
K0266.131204	로케이팅홀 슬롯있	크로스 보어 없음	스틸	125	4	36	12	-	140	83	44	18,5	-	161	19,5	13,8
K0266.131405	로케이팅홀 슬롯있	크로스 보어 없음	스틸	125	5	36	14	-	140	83	44	18,5	-	161	19,5	16,3
K0266.1108026	로케이팅홀 슬롯있	크로스 보어 있음	스틸	80	2	24	8	M6	85,7	49	28,5	13	7,5	104	12,7	9
K0266.1110036	로케이팅홀 슬롯있	크로스 보어 있음	스틸	80	3	24	10	M6	85,7	49	28,5	13	7,5	104	12,7	11,4
K0266.1210036	로케이팅홀 슬롯있	크로스 보어 있음	스틸	100	3	29	10	M6	105,2	59,5	35,5	13	7,5	129	15,7	11,4
K0266.1212046	로케이팅홀 슬롯있	크로스 보어 있음	스틸	100	4	29	12	M6	105,2	59,5	35,5	13	7,5	129	15,7	13,8
K0266.1312046	로케이팅홀 슬롯있	크로스 보어 있음	스틸	125	4	36	12	M6	140	83	44	18,5	7,5	161	19,5	13,8
K0266.1314056	로케이팅홀 슬롯있	크로스 보어 있음	스틸	125	5	36	14	M6	140	83	44	18,5	7,5	161	19,5	16,3
K0266.0110802	로케이팅홀 슬롯있	크로스 보어 없음	스테인리스 스틸	80	2	24	8	-	85,7	49	28,5	13	-	104	12,7	9
K0266.0111003	로케이팅홀 슬롯있	크로스 보어 없음	스테인리스 스틸	80	3	24	10	-	85,7	49	28,5	13	-	104	12,7	11,4
K0266.0121003	로케이팅홀 슬롯있	크로스 보어 없음	스테인리스 스틸	100	3	29	10	-	105,2	59,5	35,5	13	-	129	15,7	11,4
K0266.0121204	로케이팅홀 슬롯있	크로스 보어 없음	스테인리스 스틸	100	4	29	12	-	105,2	59,5	35,5	13	-	129	15,7	13,8
K0266.0131204	로케이팅홀 슬롯있	크로스 보어 없음	스테인리스 스틸	125	4	36	12	-	140	83	44	18,5	-	161	19,5	13,8
K0266.0131405	로케이팅홀 슬롯있	크로스 보어 없음	스테인리스 스틸	125	5	36	14	-	140	83	44	18,5	-	161	19,5	16,3
K0266.01108026	로케이팅홀 슬롯있	크로스 보어 있음	스테인리스 스틸	80	2	24	8	M6	85,7	49	28,5	13	7,5	104	12,7	9
K0266.01110036	로케이팅홀 슬롯있	크로스 보어 있음	스테인리스 스틸	80	3	24	10	M6	85,7	49	28,5	13	7,5	104	12,7	11,4
K0266.01210036	로케이팅홀 슬롯있	크로스 보어 있음	스테인리스 스틸	100	3	29	10	M6	105,2	59,5	35,5	13	7,5	129	15,7	11,4
K0266.01212046	로케이팅홀 슬롯있	크로스 보어 있음	스테인리스 스틸	100	4	29	12	M6	105,2	59,5	35,5	13	7,5	129	15,7	13,8
K0266.01312046	로케이팅홀 슬롯있	크로스 보어 있음	스테인리스 스틸	125	4	36	12	M6	140	83	44	18,5	7,5	161	19,5	13,8
K0266.01314056	로케이팅홀 슬롯있	크로스 보어 있음	스테인리스 스틸	125	5	36	14	M6	140	83	44	18,5	7,5	161	19,5	16,3