

회전 원통형 크랭크 그립, 슬롯 없는 로케이팅 홀

품목 설명/제품 이미지

**설명****재질:**

크랭크 및 열가소성 그립.

허브 및 그립 액슬, 스틸, 경도 등급 5.8 또는 스테인레스 스틸 1.4404.

표면 마무리:

열가소성, 검회색.

스틸 부품, 검정 산화 마무리.

스테인레스 스틸. 자연적 마무리.

정보:

허브의 커버와 회전식 원형 그립은 조립되지 않은 상태로 공급됩니다.

조립하려면 그립 축을 마운팅 홀에 조여 고정해야 합니다.

크로스 보어가 있는 모델은 나사 체결형 나사 스테르드로 고정됩니다(ISO 4027, DIN 914).

액세서리:


K1160 육각 소켓이 있는 소켓 헤드 스크류, 낮은 헤드, DIN 6912.

도면 설명:

1) 90° 페더 키 홈에 대한 크로스 보어 오프셋의 위치

회전 원통형 크랭크 그립, 슬롯 없는 로케이팅 홀

도면



품목 요약

그립, 회전식 원통 그립

주문 번호	모델 1	버전 2	구성품 재질	A	D	D2	D7	H	H1	H2	H3	H4	L	L2
K0659.3108	로케이팅홀 슬롯없	크로스 보어 없음	스틸	80	24	8	-	85,8	49,1	28,5	13	-	104	12,7
K0659.3110	로케이팅홀 슬롯없	크로스 보어 없음	스틸	80	24	10	-	85,8	49,1	28,5	13	-	104	12,7
K0659.3210	로케이팅홀 슬롯없	크로스 보어 없음	스틸	100	29	10	-	107,1	61,4	35,5	13	-	129	15,7
K0659.3212	로케이팅홀 슬롯없	크로스 보어 없음	스틸	100	29	12	-	107,1	61,4	35,5	13	-	129	15,7
K0659.3312	로케이팅홀 슬롯없	크로스 보어 없음	스틸	125	36	12	-	139,5	82,5	44	18,5	-	161	19,5
K0659.3314	로케이팅홀 슬롯없	크로스 보어 없음	스틸	125	36	14	-	139,5	82,5	44	18,5	-	161	19,5
K0659.31086	로케이팅홀 슬롯없	크로스 보어 있음	스틸	80	24	8	M6	85,8	49,1	28,5	13	7,5	104	12,7
K0659.31106	로케이팅홀 슬롯없	크로스 보어 있음	스틸	80	24	10	M6	85,8	49,1	28,5	13	7,5	104	12,7
K0659.32106	로케이팅홀 슬롯없	크로스 보어 있음	스틸	100	29	10	M6	107,1	61,4	35,5	13	7,5	129	15,7
K0659.32126	로케이팅홀 슬롯없	크로스 보어 있음	스틸	100	29	12	M6	107,1	61,4	35,5	13	7,5	129	15,7
K0659.33126	로케이팅홀 슬롯없	크로스 보어 있음	스틸	125	36	12	M6	139,5	82,5	44	18,5	7,5	161	19,5
K0659.33146	로케이팅홀 슬롯없	크로스 보어 있음	스틸	125	36	14	M6	139,5	82,5	44	18,5	7,5	161	19,5
K0659.03108	로케이팅홀 슬롯없	크로스 보어 없음	스테인리스 스틸	80	24	8	-	85,8	49,1	28,5	13	-	104	12,7
K0659.03110	로케이팅홀 슬롯없	크로스 보어 없음	스테인리스 스틸	80	24	10	-	85,8	49,1	28,5	13	-	104	12,7
K0659.03210	로케이팅홀 슬롯없	크로스 보어 없음	스테인리스 스틸	100	29	10	-	107,1	61,4	35,5	13	-	129	15,7
K0659.03212	로케이팅홀 슬롯없	크로스 보어 없음	스테인리스 스틸	100	29	12	-	107,1	61,4	35,5	13	-	129	15,7
K0659.03312	로케이팅홀 슬롯없	크로스 보어 없음	스테인리스 스틸	125	36	12	-	139,5	82,5	44	18,5	-	161	19,5
K0659.03314	로케이팅홀 슬롯없	크로스 보어 없음	스테인리스 스틸	125	36	14	-	139,5	82,5	44	18,5	-	161	19,5
K0659.031086	로케이팅홀 슬롯없	크로스 보어 있음	스테인리스 스틸	80	24	8	M6	85,8	49,1	28,5	13	7,5	104	12,7
K0659.031106	로케이팅홀 슬롯없	크로스 보어 있음	스테인리스 스틸	80	24	10	M6	85,8	49,1	28,5	13	7,5	104	12,7
K0659.032106	로케이팅홀 슬롯없	크로스 보어 있음	스테인리스 스틸	100	29	10	M6	107,1	61,4	35,5	13	7,5	129	15,7
K0659.032126	로케이팅홀 슬롯없	크로스 보어 있음	스테인리스 스틸	100	29	12	M6	107,1	61,4	35,5	13	7,5	129	15,7
K0659.033126	로케이팅홀 슬롯없	크로스 보어 있음	스테인리스 스틸	125	36	12	M6	139,5	82,5	44	18,5	7,5	161	19,5
K0659.033146	로케이팅홀 슬롯없	크로스 보어 있음	스테인리스 스틸	125	36	14	M6	139,5	82,5	44	18,5	7,5	161	19,5

회전 원통형 크랭크 그립, 슬롯 없는 로케이팅 홀

품목 요약
