


힌지, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 용접 가능

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

스틸 또는 스테인리스 스틸.

표면 마무리:

프로파일 스틸, 자연적 마무리.

스테인리스 스틸 1.4301.

정보:

힌지의 기재된 부하값은 안전 측면을 고려하지 않은 값이며, 어떠한 책임도 지지 않는 구속력 없는 기준치입니다. 기재된 값은 참고용으로만 사용되고 속성의 법적 구속력을 보장하지 않습니다..

부하값은 실험실 조건에서 계산되었습니다. 힌지가 각 용도에 적합한지는 사용자가 개별적으로 결정해야 합니다.


힌지가 고정되는 가장 다양한 재료, 고정 방법, 기상 조건 및 마모는 결정된 값에 영향을 미칠 수 있습니다.

조립:


용접 또는 고객이 개별적으로 만든 보어 홀을 통해 고정합니다.

도면

B=30/40/50/60



B=80/100



힌지, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 용접 가능

품목 요약

힌지, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 용접 가능

주문 번호	본체 재질	A	B	D	A3	A4	H	S	F1 N	F2 N
K1805.00200200402	스틸	40	40	6	20	20	10	2	850	300
K1805.00250250502	스틸	50	50	6	25	25	10	2	1050	650
K1805.00300300302	스틸	60	30	6	30	30	10	2	650	250
K1805.00300300402	스틸	60	40	6	30	30	10	2	800	500
K1805.00300300602	스틸	60	60	6	30	30	10	2	1300	800
K1805.00400400302	스틸	80	30	6	40	40	10	2	600	300
K1805.00400400402	스틸	80	40	6	40	40	10	2	750	550
K1805.00400400602	스틸	80	60	6	40	40	10	2	1400	850
K1805.00400400802	스틸	80	80	6	40	40	10	2	1700	1250
K1805.00500501002	스틸	100	100	6	50	50	10	2	2350	1600
K1805.00300300303	스틸	60	30	6	30	30	12	3	800	1200
K1805.00300300403	스틸	60	40	6	30	30	12	3	800	1200
K1805.00300300603	스틸	60	60	6	30	30	12	3	1200	1800
K1805.00400400303	스틸	80	30	6	40	40	12	3	800	800
K1805.00400400403	스틸	80	40	6	40	40	12	3	800	1000
K1805.00400400803	스틸	80	80	6	40	40	12	3	1200	1800
K1805.00500501003	스틸	100	100	6	50	50	12	3	1200	1800
K1805.00300300305	스틸	60	30	6	30	30	16	5	2600	850
K1805.00300300405	스틸	60	40	6	30	30	16	5	3650	1300
K1805.00300300605	스틸	60	60	6	30	30	16	5	5050	1950
K1805.00600600305	스틸	120	30	6	60	60	16	5	2750	1350
K1805.00600600405	스틸	120	40	6	60	60	16	5	3700	1400
K1805.00600600505	스틸	120	50	6	60	60	16	5	4850	2200
K1805.00600600605	스틸	120	60	6	60	60	16	5	5100	3000
K1805.00600600805	스틸	120	80	6	60	60	16	5	6800	4300
K1805.00800800805	스틸	160	80	6	80	80	16	5	6850	4200
K1805.00800800606	스틸	160	60	8	80	80	20	6	6100	2800
K1805.00800800806	스틸	160	80	8	80	80	20	6	9200	2800
K1805.01001000806	스틸	200	80	8	100	100	20	6	9250	4400
K1805.00800801008	스틸	160	100	8	80	80	24	8	9500	6000
K1805.01001001008	스틸	200	100	8	100	100	24	8	11100	5950
K1805.010010010010	스틸	200	100	13	100	100	33	10	14900	5300
K1805.10200200402	스테인레스 스틸 A2	40	40	6	20	20	10	2	750	250
K1805.10250250502	스테인레스 스틸 A2	50	50	6	25	25	10	2	900	550
K1805.10300300302	스테인레스 스틸 A2	60	30	6	30	30	10	2	550	200
K1805.10300300402	스테인레스 스틸 A2	60	40	6	30	30	10	2	700	400
K1805.10300300602	스테인레스 스틸 A2	60	60	6	30	30	10	2	1100	650
K1805.10400400302	스테인레스 스틸 A2	80	30	6	40	40	10	2	500	250
K1805.10400400402	스테인레스 스틸 A2	80	40	6	40	40	10	2	650	450
K1805.10400400602	스테인레스 스틸 A2	80	60	6	40	40	10	2	1200	700
K1805.10400400802	스테인레스 스틸 A2	80	80	6	40	40	10	2	1450	1050
K1805.10500501002	스테인레스 스틸 A2	100	100	6	50	50	10	2	2000	1300
K1805.10300300303	스테인레스 스틸 A2	60	30	6	30	30	12	3	700	1000
K1805.10300300403	스테인레스 스틸 A2	60	40	6	30	30	12	3	700	1000
K1805.10300300603	스테인레스 스틸 A2	60	60	6	30	30	12	3	1000	1500
K1805.10400400303	스테인레스 스틸 A2	80	30	6	40	40	12	3	700	600
K1805.10400400403	스테인레스 스틸 A2	80	40	6	40	40	12	3	700	800
K1805.10400400803	스테인레스 스틸 A2	80	80	6	40	40	12	3	1000	1500
K1805.10500501003	스테인레스 스틸 A2	100	100	6	50	50	12	3	1000	1500
K1805.10300300305	스테인레스 스틸 A2	60	30	6	30	30	16	5	2250	700
K1805.10300300405	스테인레스 스틸 A2	60	40	6	30	30	16	5	3150	1050
K1805.10300300605	스테인레스 스틸 A2	60	60	6	30	30	16	5	4350	1600
K1805.10600600305	스테인레스 스틸 A2	120	30	6	60	60	16	5	2350	1100
K1805.10600600405	스테인레스 스틸 A2	120	40	6	60	60	16	5	3200	1150
K1805.10600600505	스테인레스 스틸 A2	120	50	6	60	60	16	5	4150	1800
K1805.10600600605	스테인레스 스틸 A2	120	60	6	60	60	16	5	4400	2450
K1805.10600600805	스테인레스 스틸 A2	120	80	6	60	60	16	5	5850	3550
K1805.10800800805	스테인레스 스틸 A2	160	80	6	80	80	16	5	5900	3450
K1805.10800800606	스테인레스 스틸 A2	160	60	8	80	80	20	6	5250	2300

힌지, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 용접 가능

품목 요약

주문 번호	본체 재질	A	B	D	A3	A4	H	S	F1 N	F2 N
K1805.10800800806	스테인레스 스틸 A2	160	80	8	80	80	20	6	7900	2300
K1805.11001000806	스테인레스 스틸 A2	200	80	8	100	100	20	6	7950	3600
K1805.10800801008	스테인레스 스틸 A2	160	100	8	80	80	24	8	8150	4900
K1805.11001001008	스테인레스 스틸 A2	200	100	8	100	100	24	8	9550	4900
K1805.110010010010	스테인레스 스틸 A2	200	100	13	100	100	33	10	12800	4350