



롤러 컨베이어 스틸

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

롤러 트랙 프로파일: 스틸.

롤러: PP 플라스틱.

축: 스틸.

표면 마무리:

롤러 트랙 프로파일: 아연 도금.

롤러: 회색 RAL 7042와 유사. ESD 버전 검정.

축: 아연 도금.

정보:

견고하고 부드럽게 작동하는 롤러 트랙입니다. 시스템은 완전히 조립되어 있습니다. 롤러 트랙 프로파일에는 스틸 축에 장착된 플라스틱 롤러가 포함되어 있습니다. 좁은 센터 거리는 매끄럽고 문제 없는 주행을 보장합니다. 필요한 경우 시트 스틸 롤러 트랙 프로파일을 원하는 길이로 간단히 절단할 수 있습니다.


고정 및 가변 브래킷을 액세서리로 사용할 수 있습니다. 이 브래킷을 사용하면 원형 튜브 또는 프로파일 튜브 Ø30 및 40 mm 피치의 프로파일 알루미늄에 직접 연결할 수 있습니다.

타입 A: 휠 플랜지 미포함.

타입 B: 휠 플랜지 포함.

롤러 컨베이어 스틸

도면



품목 요약

롤러 컨베이어 스틸

주문 번호	타입	형태 타입	구성품 색상	L	ESD 정전기 방지
K2135.120X2000	A	휠 플랜지 미포함	회색	2000	아니오
K2135.111X2000	A	휠 플랜지 미포함	검정	2000	예
K2135.220X2000	B	휠 플랜지 포함	회색	2000	아니오
K2135.211X2000	B	휠 플랜지 포함	검정	2000	예