

## 육각 너트 DIN 934, 스틸

품목 설명/제품 이미지



### 설명

**재질:**  
스틸.

### 표면 마무리:


경도 강도 8 스틸, 자연적 마무리 또는 광택 처리됨.  
경도 강도 10 스틸, 자연적 마무리 또는 광택 처리됨.  
경도 강도 12 스틸, 자연적 마무리.

### 정보:


너트의 경도 등급은 스크류의 경도 등급과 항상 동일하거나 더 높아야 합니다. 즉 경도 등급 8.8의 스크류에 경도 등급 8(또는 그 이상, 절대 그 이하는 아님)의 너트가 속합니다.  
표는 최대 너트 높이 H max를 보여줍니다.

### 요청 시:

렌치 사이즈 DIN ISO 272에 의거



## 도면



## 품목 요약

주문 번호	재질	표면 기본 몸체	경도 등급	D	E	H	SW	DIN
K1145.025	스틸	자연적 마무리 (검정)	8	M2,5	5,45	2	5	DIN 934
K1145.03	스틸	자연적 마무리 (검정)	8	M3	6,01	2,4	5,5	DIN 934
K1145.04	스틸	자연적 마무리 (검정)	8	M4	7,66	3,2	7	DIN 934
K1145.05	스틸	자연적 마무리 (검정)	8	M5	8,79	4	8	DIN 934
K1145.06	스틸	자연적 마무리 (검정)	8	M6	11,05	5	10	DIN 934
K1145.08	스틸	자연적 마무리 (검정)	8	M8	14,38	6,5	13	DIN 934
K1145.10	스틸	자연적 마무리 (검정)	8	M10	18,9	8	17	DIN 934
K1145.12	스틸	자연적 마무리 (검정)	8	M12	21,1	10	19	DIN 934
K1145.14	스틸	자연적 마무리 (검정)	8	M14	23,9	11	22	DIN 934
K1145.16	스틸	자연적 마무리 (검정)	8	M16	26,76	13	24	DIN 934

# 육각 너트 DIN 934, 스틸

## 품목 요약

주문 번호	재질	표면 기본 폼체	경도 등급	D	E	H	SW	DIN
K1145.20	스틸	자연적 마무리 (검정)	8	M20	32,95	16	30	DIN 934
K1145.22	스틸	자연적 마무리 (검정)	8	M22	35	18	32	DIN 934
K1145.24	스틸	자연적 마무리 (검정)	8	M24	39,6	19	36	DIN 934
K1145.27	스틸	자연적 마무리 (검정)	8	M27	45,2	22	41	DIN 934
K1145.30	스틸	자연적 마무리 (검정)	8	M30	50,9	24	46	DIN 934
K1145.33	스틸	자연적 마무리 (검정)	8	M33	55,4	26	50	DIN 934
K1145.36	스틸	자연적 마무리 (검정)	8	M36	60,8	29	55	DIN 934
K1145.2025	스틸	아연 도금	8	M2,5	5,45	2	5	DIN 934
K1145.203	스틸	아연 도금	8	M3	6,01	2,4	5,5	DIN 934
K1145.204	스틸	아연 도금	8	M4	7,66	3,2	7	DIN 934
K1145.205	스틸	아연 도금	8	M5	8,79	4	8	DIN 934
K1145.206	스틸	아연 도금	8	M6	11,05	5	10	DIN 934
K1145.208	스틸	아연 도금	8	M8	14,38	6,5	13	DIN 934
K1145.210	스틸	아연 도금	8	M10	18,9	8	17	DIN 934
K1145.212	스틸	아연 도금	8	M12	21,1	10	19	DIN 934
K1145.214	스틸	아연 도금	8	M14	23,9	11	22	DIN 934
K1145.216	스틸	아연 도금	8	M16	26,76	13	24	DIN 934
K1145.220	스틸	아연 도금	8	M20	32,95	16	30	DIN 934
K1145.222	스틸	아연 도금	8	M22	35	18	32	DIN 934
K1145.224	스틸	아연 도금	8	M24	39,6	19	36	DIN 934
K1145.227	스틸	아연 도금	8	M27	45,2	22	41	DIN 934
K1145.230	스틸	아연 도금	8	M30	50,9	24	46	DIN 934
K1145.233	스틸	아연 도금	8	M33	55,4	26	50	DIN 934
K1145.236	스틸	아연 도금	8	M36	60,8	29	55	DIN 934
K1145.403	스틸	자연적 마무리 (검정)	10	M3	6,01	2,4	5,5	DIN 934
K1145.404	스틸	자연적 마무리 (검정)	10	M4	7,66	3,2	7	DIN 934
K1145.405	스틸	자연적 마무리 (검정)	10	M5	8,79	4	8	DIN 934
K1145.406	스틸	자연적 마무리 (검정)	10	M6	11,05	5	10	DIN 934
K1145.408	스틸	자연적 마무리 (검정)	10	M8	14,38	6,5	13	DIN 934
K1145.410	스틸	자연적 마무리 (검정)	10	M10	18,9	8	17	DIN 934
K1145.412	스틸	자연적 마무리 (검정)	10	M12	21,1	10	19	DIN 934
K1145.414	스틸	자연적 마무리 (검정)	10	M14	23,9	11	22	DIN 934
K1145.416	스틸	자연적 마무리 (검정)	10	M16	26,76	13	24	DIN 934
K1145.420	스틸	자연적 마무리 (검정)	10	M20	32,95	16	30	DIN 934
K1145.422	스틸	자연적 마무리 (검정)	10	M22	35	18	32	DIN 934
K1145.424	스틸	자연적 마무리 (검정)	10	M24	39,6	19	36	DIN 934
K1145.427	스틸	자연적 마무리 (검정)	10	M27	45,2	22	41	DIN 934
K1145.430	스틸	자연적 마무리 (검정)	10	M30	50,9	24	46	DIN 934
K1145.433	스틸	자연적 마무리 (검정)	10	M33	55,4	26	50	DIN 934
K1145.436	스틸	자연적 마무리 (검정)	10	M36	60,8	29	55	DIN 934
K1145.304	스틸	아연 도금	10	M4	7,66	3,2	7	DIN 934
K1145.305	스틸	아연 도금	10	M5	8,79	4	8	DIN 934
K1145.306	스틸	아연 도금	10	M6	11,05	5	10	DIN 934
K1145.308	스틸	아연 도금	10	M8	14,38	6,5	13	DIN 934
K1145.310	스틸	아연 도금	10	M10	18,9	8	17	DIN 934
K1145.312	스틸	아연 도금	10	M12	21,1	10	19	DIN 934
K1145.314	스틸	아연 도금	10	M14	23,9	11	22	DIN 934
K1145.316	스틸	아연 도금	10	M16	26,76	13	24	DIN 934
K1145.320	스틸	아연 도금	10	M20	32,95	16	30	DIN 934
K1145.322	스틸	아연 도금	10	M22	35	18	32	DIN 934
K1145.324	스틸	아연 도금	10	M24	39,6	19	36	DIN 934
K1145.327	스틸	아연 도금	10	M27	45,2	22	41	DIN 934
K1145.330	스틸	아연 도금	10	M30	50,9	24	46	DIN 934
K1145.333	스틸	아연 도금	10	M33	55,4	26	50	DIN 934
K1145.336	스틸	아연 도금	10	M36	60,8	29	55	DIN 934
K1145.506	스틸	자연적 마무리 (검정)	12	M6	11,05	5	10	DIN 934
K1145.508	스틸	자연적 마무리 (검정)	12	M8	14,38	6,5	13	DIN 934
K1145.510	스틸	자연적 마무리 (검정)	12	M10	18,9	8	17	DIN 934
K1145.512	스틸	자연적 마무리 (검정)	12	M12	21,1	10	19	DIN 934
K1145.516	스틸	자연적 마무리 (검정)	12	M16	26,76	13	24	DIN 934
K1145.520	스틸	자연적 마무리 (검정)	12	M20	32,95	16	30	DIN 934
K1145.524	스틸	자연적 마무리 (검정)	12	M24	39,6	19	36	DIN 934

## 육각 너트 DIN 934, 스틸

## 품목 요약

주문 번호	재질	표면 기본 몸체	경도 등급	D	E	H	SW	DIN
K1145.527	스틸	자연적 마무리 (검정)	12	M27	45,2	22	41	DIN 934
K1145.530	스틸	자연적 마무리 (검정)	12	M30	50,9	24	46	DIN 934
K1145.536	스틸	자연적 마무리 (검정)	12	M36	60,8	29	55	DIN 934