


내부 가이드가 있는 인덱스 플런저 스테인레스 스틸, 타입 C, 잠금 바 캡 있음, 너트 없음

품목 설명/제품 이미지



설명

제품 설명:

인덱스 플런저는 변환력으로 인해 잠금 위치가 변하는 것을 방지하기 위해 사용됩니다. 잠금 바를 180° 돌리면 잠금 핀이 원래 위치로 돌아와 잠금 위치를 변경할 수 있게 됩니다. 락킹 새김 홈은 잠금 바가 이 위치에 고정되어 잠금 핀이 원래 위치로 돌아온 상태를 유지하도록 합니다.

재질:

나사 슬리브 및 잠금 바 1.4308.

잠금 핀 1.4305.

압축 스프링 1.4310.

PA 열가소성 잠금 바 캡.

표면 마무리:

나사 슬리브, 압력 스프링 및 검은색 잠금 바.

잠금 핀, 연마 및 자연적 마무리.

다양한 색깔의 잠금 바 캡:

- 짙은 회색 RAL 7021.
- 주황색 RAL 2004.
- 밝은 노랑색 RAL 1021.
- 신호등 빨강색 RAL 3020.
- 시그널 녹색 RAL 6032.
- 신호등 파란색 RAL 5017.
- 연한 회색 RAL 7035.

이용:

내부 가이드가 있는 인덱스 플런저는 폐쇄형 구조로 먼지, 스파크 등 오염이 심한 곳에 조립할 수 있습니다.

장점:

- 잠금 핀은 잠금 바를 180° 돌려서 당겨집니다.
- 폐쇄형 구조로 나사 슬리브에 오염이 들어가는 것을 방지합니다.
- 슬리브의 육각으로 인덱스 플런저를 쉽게 조립할 수 있습니다.

요청 시:


특수 설계 버전.

액세서리:

브레이싱 부품 K0638.

포지셔닝 부싱 K1290.

**내부 가이드가 있는 인덱스 플런저 스테인레스 스틸, 타입 C, 잠금
바 캡 있음, 너트 없음**
도면



품목 요약

주문 번호	타입	구성품 색상	D	D1	D2	L	L1	L3	B	B1	H	SW1	F x 30°	시작 탄성 F1 약. N	탄성 종료 F2 약. N
K1678.10605101	C	검회색 RAL 7021	5	M10x1	16	46,7	26,3	15	10,9	4,9	6	13	1,3	8	14
K1678.10606121	C	검회색 RAL 7021	6	M12x1,5	17,4	56,5	31,5	19	13	5,8	8	14	1,8	8	15
K1678.10608161	C	검회색 RAL 7021	8	M16x1,5	21,6	72,6	42	26	17,7	8,1	10	19	2,3	15	35
K1678.10610201	C	검회색 RAL 7021	10	M20x1,5	24,8	82,3	51,6	30	21,5	9,5	12	22	2,8	20	60
K1678.106051012	C	푸어 오렌지 RAL 2004	5	M10x1	16	46,7	26,3	15	10,9	4,9	6	13	1,3	8	14
K1678.106061212	C	푸어 오렌지 RAL 2004	6	M12x1,5	17,4	56,5	31,5	19	13	5,8	8	14	1,8	8	15
K1678.106081612	C	푸어 오렌지 RAL 2004	8	M16x1,5	21,6	72,6	42	26	17,7	8,1	10	19	2,3	15	35
K1678.106102012	C	푸어 오렌지 RAL 2004	10	M20x1,5	24,8	82,3	51,6	30	21,5	9,5	12	22	2,8	20	60
K1678.1060510116	C	밝은 노랑 RAL 1021	5	M10x1	16	46,7	26,3	15	10,9	4,9	6	13	1,3	8	14
K1678.1060612116	C	밝은 노랑 RAL 1021	6	M12x1,5	17,4	56,5	31,5	19	13	5,8	8	14	1,8	8	15
K1678.1060816116	C	밝은 노랑 RAL 1021	8	M16x1,5	21,6	72,6	42	26	17,7	8,1	10	19	2,3	15	35
K1678.1061020116	C	밝은 노랑 RAL 1021	10	M20x1,5	24,8	82,3	51,6	30	21,5	9,5	12	22	2,8	20	60
K1678.1060510148	C	신호등 빨강 RAL 3020	5	M10x1	16	46,7	26,3	15	10,9	4,9	6	13	1,3	8	14
K1678.1060612148	C	신호등 빨강 RAL 3020	6	M12x1,5	17,4	56,5	31,5	19	13	5,8	8	14	1,8	8	15
K1678.1060816148	C	신호등 빨강 RAL 3020	8	M16x1,5	21,6	72,6	42	26	17,7	8,1	10	19	2,3	15	35
K1678.1061020148	C	신호등 빨강 RAL 3020	10	M20x1,5	24,8	82,3	51,6	30	21,5	9,5	12	22	2,8	20	60
K1678.1060510186	C	시그널 녹색 RAL 6032	5	M10x1	16	46,7	26,3	15	10,9	4,9	6	13	1,3	8	14
K1678.1060612186	C	시그널 녹색 RAL 6032	6	M12x1,5	17,4	56,5	31,5	19	13	5,8	8	14	1,8	8	15
K1678.1060816186	C	시그널 녹색 RAL 6032	8	M16x1,5	21,6	72,6	42	26	17,7	8,1	10	19	2,3	15	35
K1678.1061020186	C	시그널 녹색 RAL 6032	10	M20x1,5	24,8	82,3	51,6	30	21,5	9,5	12	22	2,8	20	60
K1678.1060510187	C	신호등 파랑 RAL 5017	5	M10x1	16	46,7	26,3	15	10,9	4,9	6	13	1,3	8	14
K1678.1060612187	C	신호등 파랑 RAL 5017	6	M12x1,5	17,4	56,5	31,5	19	13	5,8	8	14	1,8	8	15
K1678.1060816187	C	신호등 파랑 RAL 5017	8	M16x1,5	21,6	72,6	42	26	17,7	8,1	10	19	2,3	15	35
K1678.1061020187	C	신호등 파랑 RAL 5017	10	M20x1,5	24,8	82,3	51,6	30	21,5	9,5	12	22	2,8	20	60
K1678.1060510188	C	연한 회색 RAL 7035	5	M10x1	16	46,7	26,3	15	10,9	4,9	6	13	1,3	8	14
K1678.1060612188	C	연한 회색 RAL 7035	6	M12x1,5	17,4	56,5	31,5	19	13	5,8	8	14	1,8	8	15
K1678.1060816188	C	연한 회색 RAL 7035	8	M16x1,5	21,6	72,6	42	26	17,7	8,1	10	19	2,3	15	35
K1678.1061020188	C	연한 회색 RAL 7035	10	M20x1,5	24,8	82,3	51,6	30	21,5	9,5	12	22	2,8	20	60

내부 가이드가 있는 인덱스 플런저 스테인레스 스틸, 타입 C, 잠금
바 캡 있음, 너트 없음
품목 요약
