

내부 가이드가 있는 인덱스 플런저 스틸

품목 설명/제품 이미지



흑회색 RAL 7021	푸어 오렌지 RAL 2004	밝은 노랑 RAL 1021	신호등 빨강 RAL 3020
신호 녹색 RAL 6032	트래픽 블루 RAL 5017	연한 회색 RAL 7035	



설명

제품 설명:

인덱스 플런저는 변환력으로 인해 잠금 위치가 변하는 것을 방지하기 위해 사용됩니다. 잠금 바를 180° 돌리면 잠금 핀이 원래 위치로 돌아와 잠금 위치를 변경할 수 있게 됩니다. 락킹 새김 홈은 잠금 바가 이 위치에 고정되어 잠금 핀이 원래 위치로 돌아온 상태를 유지하도록 합니다.

재질:

나사 슬리브 및 잠금 바 1.0503.

잠금 핀, 쾌삭강.

압력 스프링 1.4310.

잠금 바 캡, 열가소성 수지 PA.

표면 마무리:

검정 산화 마무리된 나사 슬리브 및 잠금 바.

경화 처리, 연마 및 검정 산화 마무리된 잠금 핀.

자연적으로 마무리된 압축 스프링.

다양한 색깔의 잠금 바 캡:

- 짙은 회색 RAL 7021
- 주황색 RAL 2004
- 밝은 노랑색 RAL 1021
- 신호등 빨강색 RAL 3020
- 시그널 녹색 RAL 6032
- 신호등 파란색 RAL 5017
- 연한 회색 RAL 7035

이용:

내부 가이드가 있는 인덱스 플런저는 폐쇄형 구조로 먼지, 스파크 등 오염이 심한 곳에 조립할 수 있습니다.

장점:

- 잠금 핀은 잠금 바를 180° 돌려서 당겨집니다.
- 폐쇄형 구조로 나사 슬리브에 오염이 들어가는 것을 방지합니다.
- 슬리브의 육각으로 인덱스 플런저를 쉽게 조립할 수 있습니다.

요청 시:

특수 설계 버전.

액세서리:

브레이싱 부품 K0638.

포지셔닝 부싱 K1290.

도면 설명:

타입 A: 잠금 바 캡 없음, 잠금 너트 없음


타입 B: 잠금 바 캡 없음, 잠금 너트 있음

타입 C: 잠금 바 캡 있음, 잠금 너트 없음

타입 D: 잠금 바 캡 있음, 잠금 너트 있음

내부 가이드가 있는 인덱스 플런저 스틸

도면



품목 요약

내부 가이드가 있는 인덱스 플런저 스틸

주문 번호	타입	구성품 색상	D	D1	D2	L	L1	L3	B	B1	H	SW1	SW2	F x 30°	시작 탄성 F1 약. N	탄성 종료 F2 약. N
K1677.0405101	A	-	5	M10x1	16	45,8	25	15	9	3	6	13	-	1,3	8	14
K1677.0406121	A	-	6	M12x1,5	17,4	55,4	30	19	10,2	3,6	8	14	-	1,8	8	15
K1677.0408161	A	-	8	M16x1,5	21,6	71	40	26	14,4	4,8	10	19	-	2,3	15	35
K1677.0410201	A	-	10	M20x1,5	24,8	80,5	50	30	17	6	12	22	-	2,8	20	60
K1677.0505101	B	-	5	M10x1	16	45,8	25	15	9	3	6	13	17	1,3	8	14
K1677.0506121	B	-	6	M12x1,5	17,4	55,4	30	19	10,2	3,6	8	14	19	1,8	8	15
K1677.0508161	B	-	8	M16x1,5	21,6	71	40	26	14,4	4,8	10	19	24	2,3	15	35
K1677.0510201	B	-	10	M20x1,5	24,8	80,5	50	30	17	6	12	22	30	2,8	20	60
K1677.0605101	C	검회색 RAL 7021	5	M10x1	16	46,7	26,3	15	10,9	4,9	6	13	-	1,3	8	14
K1677.0606121	C	검회색 RAL 7021	6	M12x1,5	17,4	56,5	31,5	19	13	5,8	8	14	-	1,8	8	15
K1677.0608161	C	검회색 RAL 7021	8	M16x1,5	21,6	72,6	42	26	17,7	8,1	10	19	-	2,3	15	35
K1677.0610201	C	검회색 RAL 7021	10	M20x1,5	24,8	82,3	51,6	30	21,5	9,5	12	22	-	2,8	20	60
K1677.06051012	C	푸어 오렌지 RAL 2004	5	M10x1	16	46,7	26,3	15	10,9	4,9	6	13	-	1,3	8	14
K1677.06061212	C	푸어 오렌지 RAL 2004	6	M12x1,5	17,4	56,5	31,5	19	13	5,8	8	14	-	1,8	8	15
K1677.06081612	C	푸어 오렌지 RAL 2004	8	M16x1,5	21,6	72,6	42	26	17,7	8,1	10	19	-	2,3	15	35
K1677.06102012	C	푸어 오렌지 RAL 2004	10	M20x1,5	24,8	82,3	51,6	30	21,5	9,5	12	22	-	2,8	20	60
K1677.060510116	C	밝은 노랑 RAL 1021	5	M10x1	16	46,7	26,3	15	10,9	4,9	6	13	-	1,3	8	14
K1677.060612116	C	밝은 노랑 RAL 1021	6	M12x1,5	17,4	56,5	31,5	19	13	5,8	8	14	-	1,8	8	15
K1677.060816116	C	밝은 노랑 RAL 1021	8	M16x1,5	21,6	72,6	42	26	17,7	8,1	10	19	-	2,3	15	35
K1677.061020116	C	밝은 노랑 RAL 1021	10	M20x1,5	24,8	82,3	51,6	30	21,5	9,5	12	22	-	2,8	20	60
K1677.060510148	C	신호등 빨강 RAL 3020	5	M10x1	16	46,7	26,3	15	10,9	4,9	6	13	-	1,3	8	14
K1677.060612148	C	신호등 빨강 RAL 3020	6	M12x1,5	17,4	56,5	31,5	19	13	5,8	8	14	-	1,8	8	15
K1677.060816148	C	신호등 빨강 RAL 3020	8	M16x1,5	21,6	72,6	42	26	17,7	8,1	10	19	-	2,3	15	35
K1677.061020148	C	신호등 빨강 RAL 3020	10	M20x1,5	24,8	82,3	51,6	30	21,5	9,5	12	22	-	2,8	20	60
K1677.060510186	C	시그널 녹색 RAL 6032	5	M10x1	16	46,7	26,3	15	10,9	4,9	6	13	-	1,3	8	14
K1677.060612186	C	시그널 녹색 RAL 6032	6	M12x1,5	17,4	56,5	31,5	19	13	5,8	8	14	-	1,8	8	15
K1677.060816186	C	시그널 녹색 RAL 6032	8	M16x1,5	21,6	72,6	42	26	17,7	8,1	10	19	-	2,3	15	35
K1677.061020186	C	시그널 녹색 RAL 6032	10	M20x1,5	24,8	82,3	51,6	30	21,5	9,5	12	22	-	2,8	20	60
K1677.060510187	C	신호등 파랑 RAL 5017	5	M10x1	16	46,7	26,3	15	10,9	4,9	6	13	-	1,3	8	14
K1677.060612187	C	신호등 파랑 RAL 5017	6	M12x1,5	17,4	56,5	31,5	19	13	5,8	8	14	-	1,8	8	15
K1677.060816187	C	신호등 파랑 RAL 5017	8	M16x1,5	21,6	72,6	42	26	17,7	8,1	10	19	-	2,3	15	35
K1677.061020187	C	신호등 파랑 RAL 5017	10	M20x1,5	24,8	82,3	51,6	30	21,5	9,5	12	22	-	2,8	20	60
K1677.060510188	C	연한 회색 RAL 7035	5	M10x1	16	46,7	26,3	15	10,9	4,9	6	13	-	1,3	8	14
K1677.060612188	C	연한 회색 RAL 7035	6	M12x1,5	17,4	56,5	31,5	19	13	5,8	8	14	-	1,8	8	15
K1677.060816188	C	연한 회색 RAL 7035	8	M16x1,5	21,6	72,6	42	26	17,7	8,1	10	19	-	2,3	15	35
K1677.061020188	C	연한 회색 RAL 7035	10	M20x1,5	24,8	82,3	51,6	30	21,5	9,5	12	22	-	2,8	20	60
K1677.0705101	D	검회색 RAL 7021	5	M10x1	16	46,7	26,3	15	10,9	4,9	6	13	17	1,3	8	14

내부 가이드가 있는 인덱스 플런저 스틸

품목 요약

주문 번호	타입	구성품 색상	D	D1	D2	L	L1	L3	B	B1	H	SW1	SW2	F x 30°	시작 탄성 F1 약. N	탄성 종료 F2 약. N
K1677.0706121	D	검회색 RAL 7021	6	M12x1,5	17,4	56,5	31,5	19	13	5,8	8	14	19	1,8	8	15
K1677.0708161	D	검회색 RAL 7021	8	M16x1,5	21,6	72,6	42	26	17,7	8,1	10	19	24	2,3	15	35
K1677.0710201	D	검회색 RAL 7021	10	M20x1,5	24,8	82,3	51,6	30	21,5	9,5	12	22	30	2,8	20	60
K1677.07051012	D	퓨어 오렌지 RAL 2004	5	M10x1	16	46,7	26,3	15	10,9	4,9	6	13	17	1,3	8	14
K1677.07061212	D	퓨어 오렌지 RAL 2004	6	M12x1,5	17,4	56,5	31,5	19	13	5,8	8	14	19	1,8	8	15
K1677.07081612	D	퓨어 오렌지 RAL 2004	8	M16x1,5	21,6	72,6	42	26	17,7	8,1	10	19	24	2,3	15	35
K1677.07102012	D	퓨어 오렌지 RAL 2004	10	M20x1,5	24,8	82,3	51,6	30	21,5	9,5	12	22	30	2,8	20	60
K1677.070510116	D	밝은 노랑 RAL 1021	5	M10x1	16	46,7	26,3	15	10,9	4,9	6	13	17	1,3	8	14
K1677.070612116	D	밝은 노랑 RAL 1021	6	M12x1,5	17,4	56,5	31,5	19	13	5,8	8	14	19	1,8	8	15
K1677.070816116	D	밝은 노랑 RAL 1021	8	M16x1,5	21,6	72,6	42	26	17,7	8,1	10	19	24	2,3	15	35
K1677.071020116	D	밝은 노랑 RAL 1021	10	M20x1,5	24,8	82,3	51,6	30	21,5	9,5	12	22	30	2,8	20	60
K1677.070510148	D	신호등 빨강 RAL 3020	5	M10x1	16	46,7	26,3	15	10,9	4,9	6	13	17	1,3	8	14
K1677.070612148	D	신호등 빨강 RAL 3020	6	M12x1,5	17,4	56,5	31,5	19	13	5,8	8	14	19	1,8	8	15
K1677.070816148	D	신호등 빨강 RAL 3020	8	M16x1,5	21,6	72,6	42	26	17,7	8,1	10	19	24	2,3	15	35
K1677.071020148	D	신호등 빨강 RAL 3020	10	M20x1,5	24,8	82,3	51,6	30	21,5	9,5	12	22	30	2,8	20	60
K1677.070510186	D	시그널 녹색 RAL 6032	5	M10x1	16	46,7	26,3	15	10,9	4,9	6	13	17	1,3	8	14
K1677.070612186	D	시그널 녹색 RAL 6032	6	M12x1,5	17,4	56,5	31,5	19	13	5,8	8	14	19	1,8	8	15
K1677.070816186	D	시그널 녹색 RAL 6032	8	M16x1,5	21,6	72,6	42	26	17,7	8,1	10	19	24	2,3	15	35
K1677.071020186	D	시그널 녹색 RAL 6032	10	M20x1,5	24,8	82,3	51,6	30	21,5	9,5	12	22	30	2,8	20	60
K1677.070510187	D	신호등 파랑 RAL 5017	5	M10x1	16	46,7	26,3	15	10,9	4,9	6	13	17	1,3	8	14
K1677.070612187	D	신호등 파랑 RAL 5017	6	M12x1,5	17,4	56,5	31,5	19	13	5,8	8	14	19	1,8	8	15
K1677.070816187	D	신호등 파랑 RAL 5017	8	M16x1,5	21,6	72,6	42	26	17,7	8,1	10	19	24	2,3	15	35
K1677.071020187	D	신호등 파랑 RAL 5017	10	M20x1,5	24,8	82,3	51,6	30	21,5	9,5	12	22	30	2,8	20	60
K1677.070510188	D	연한 회색 RAL 7035	5	M10x1	16	46,7	26,3	15	10,9	4,9	6	13	17	1,3	8	14
K1677.070612188	D	연한 회색 RAL 7035	6	M12x1,5	17,4	56,5	31,5	19	13	5,8	8	14	19	1,8	8	15
K1677.070816188	D	연한 회색 RAL 7035	8	M16x1,5	21,6	72,6	42	26	17,7	8,1	10	19	24	2,3	15	35
K1677.071020188	D	연한 회색 RAL 7035	10	M20x1,5	24,8	82,3	51,6	30	21,5	9,5	12	22	30	2,8	20	60