

회전식 래치 스테인레스 스틸, 롱 버전

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

하우징, 스테인레스 스틸 1.4305.

액추에이터 및 고정 너트, 스테인레스 스틸 1.4404.

표면 마무리:

무광택 처리.

정보:

회전식 래치는 사전 장착할 수 있으며 닫힘 각도가 90°입니다. 우측 또는 좌측 사용 가능. EN 60529 규격 IP65 등급에 따라 물, 먼지로부터 보호.

원하는 디자인의 텅은 별도로 주문하십시오. 각각의 텅은 각 하우징과 결합 가능합니다.

*치수 A는 회전식 래치와 텅의 조합으로 계산되며 해당 텅에 표시됩니다.

액세서리:

소켓 키 K0535.

회전식 래치용 텅, 스테인레스 스틸 K1340.

도면 설명:

액추에이터:


- a) 사각바 7 mm
- b) 사각바 8 mm
- c) 이중 비트 3 mm
- d) 이중 비트 5 mm
- e) 왕그립
- f) 삼각바 7 mm

1) O 링

2) 플랫 개스킷

회전식 래치 스테인레스 스틸, 롱 버전

도면



품목 요약

회전식 래치, 스테인레스 스틸, 롱 버전

주문 번호	액추에이션	D	H	S max.
K1352.1730	사각바 7 mm	28	30	20
K1352.1860	사각바 8 mm	28	60	50
K1352.4330	이중 비트 3 mm	28	30	20
K1352.4336	이중 비트 3 mm	28	36	26
K1352.4340	이중 비트 3 mm	28	40	30
K1352.4350	이중 비트 3 mm	28	50	40
K1352.4360	이중 비트 3 mm	28	60	50
K1352.4530	이중 비트 5 mm	28	30	20
K1352.4536	이중 비트 5 mm	28	36	26
K1352.4540	이중 비트 5 mm	28	40	30
K1352.4550	이중 비트 5 mm	28	50	40
K1352.1736	사각바 7 mm	28	36	26
K1352.4560	이중 비트 5 mm	28	60	50
K1352.0030	윙그립	28	30	20
K1352.0036	윙그립	28	36	26
K1352.0040	윙그립	28	40	30
K1352.0050	윙그립	28	50	40
K1352.0060	윙그립	28	60	50
K1352.1740	사각바 7 mm	28	40	30
K1352.1750	사각바 7 mm	28	50	40
K1352.1760	사각바 7 mm	28	60	50
K1352.1830	사각바 8 mm	28	30	20

회전식 래치 스테인레스 스틸, 롱 버전

품목 요약

주문 번호	액추에이션	D	H	S max.
K1352.1836	사각바 8 mm	28	36	26
K1352.1840	사각바 8 mm	28	40	30
K1352.1850	사각바 8 mm	28	50	40
K1352.8730	삼각바용 7 mm	28	30	20
K1352.8736	삼각바용 7 mm	28	36	26
K1352.8740	삼각바용 7 mm	28	40	30
K1352.8750	삼각바용 7 mm	28	50	40
K1352.8760	삼각바용 7 mm	28	60	50